



Données techniques

KR30XLLH/3AS

Galet de cames sur axe

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
D - Diamètre Extérieur	30 mm
d1 - Diamètre axe	12 mm
C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure	14 mm
F - Cote sous Rouleaux	15 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	15 mm
B1 - Longueur totale de l'axe	40 mm
B2 - Longueur de la tige de l'axe	25 mm
G - Désignation du filetage de l'axe	M12X1.5
G1 - Longueur du filetage de l'axe	13 mm
B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial	6 mm
C1 - Distance entre face galet et face rondelle	0,6 mm
n - Diamètre trou de lubrification axial	6 mm
a - Diamètre trou de lubrification radial	3 mm
e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle	23 mm
h - Trou hexagonal	6 mm
Couple de serrage max	20 N-m
Roulement avec / sans cage	Avec
Classe de Jeu Radial	CN



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

DEFINITION TECHNIQUE

Classe de précision	P0
Masse	0,087 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Cr - Capacité charge dynamique	7850000 mN
C0r - Capacité charge statique	9650000 mN
Charge de la piste cylindrique de galet	7700000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	60000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	373,15 °K

