


Électrovanne compacte 2 voies à commande directe



Air



Vide moyen



Eau

Légère

100g **80g**

standard Corps en laiton
(Taille 2)

Aluminium/Résine (PPS) corps
(Taille 2)

Matière du corps


Aluminium · Résine (PPS)



Air



Eau




Corps en aluminium

Raccord instantané
ø3.2, ø4, ø6

Corps en résine

Compacte

Modèle standard



(Comparaison avec la taille 1, corps en laiton/acier inox)

Matière du corps
laiton · acier inox



Vide moyen



Eau



Corps en laiton

Corps en acier inox

Indice de protection

IP65

Consommation électrique

2.5w 3w

(Taille 1)

(Taille 2)

Série **VDW**



CAT.EUS70-49A-FR

Électrovanne compacte 2 voies à commande directe

Série VDW



Protection IP65

Ignifuge conforme à UL94V-0


Meilleure résistance du plongeur

Construction à faible bruit

Réduction du bruit du métal grâce à une butée élastique

Possibilités de raccordement

Raccordement instantané par vissage



Consommation électrique

2.5 W (Taille 1)

3 W (Taille 2)

Matière du joint

NBR (Air, eau)

FKM (Vide moyen)

Matière du corps

Air

Aluminium, résine(PPS)

Vide moyen

Laiton, acier inox

Eau

Résine (PPS), laiton, acier inoxydable

Matière du corps	Fluide			Taille	Diamètre de l'orifice				Raccord				Autres options spéciales	
	Air	Vide moyen	Eau		1	1.6	2.3	3.2	M5	1/8	ø3.2	ø4		ø6
Aluminium	● (NBR)			Taille 2	—	●	●	●	●	●				. Tension spéciale 48 VAC 220 VAC 240 VAC 12 VDC 24 VAC . Filetage G, filetage NPT . Sans lubrifiant ^{Note 1)} . Faible concentration, résistant à l'ozone (Matière des joints : FKM) ^{Note 2)}
Résine(PPS)	● (NBR)	● (NBR)	Taille 1	●	●	—	—	●	●	●	●	●		
			Taille 2	—	●	●	●	●	●	●	●	●		
Laiton, acier inox	● (FKM)	● (NBR)	Taille 1	●	●	—	—	●	●	●	●	●		
			Taille 2	—	●	●	●	●	●	●	●	●		

Les matières entre parenthèses sont les matières de joint.

Note 1) En standard pour le type à vide moyen.

Note 2) Seulement pour air.

Électrovanne 2 voies à commande directe

Série VX21/22/23



■ Fluide compatible : air, vide moyen, eau, huile

■ Matière du corps : Aluminium, laiton, acier inoxydable, Résine CAT.EUS70-44B-FR



Fonction	Raccord	Diamètre de l'orifice [mmø]
N.F./N.O.	1/8 à 1/2 Raccord instantané : ø6 à ø12	2, 3, 4, 5, 7, 8, 10

Électrovanne compacte 2 voies à commande directe

Série VDW

Pour air · Vide moyen · Eau

Caractéristiques standards

Caractéristiques de la vanne	Type de vanne		Clapet à commande directe
	Pression d'épreuve	MPa	2.0 (corps en résine type 1.5)
	Pression max. de système ^{Note 3)}	MPa	1.0
	Matière du corps		Aluminium, résine, laiton, acier inoxydable
	Matière du joint		NBR, FKM
	Protection		Étanche à la poussière, faible protection contre jets d'eau (IP65) ^{Note 2)}
	Environnement		Milieu sans gaz corrosifs ou explosifs
Caractéristiques de la bobine	Tension nominale	AC	100 VAC, 200 VAC, 110 VAC, 230 VAC, (220 VAC, 240 VAC, 48 VAC) ^{Note 1)}
		DC	24 VDC, (12 VDC) ^{Note 1)}
	Variation de tension admissible		±10 % de la tension nominale
	Fuite admissible d'alimentation	Circuit CA (Avec redresseur)	10% max. de la tension nominale
		DC	2% max. de la tension nominale
Classe d'isolation de la bobine		Classe B	

⚠ Veuillez lire "Précautions de manipulation du produit spécifique" avant utilisation.

Note 1) Tension de () indique une tension spéciale. (Voir page 7).
 Note 2) Reportez-vous au "Glossaire" de la page 11 pour protection.
 Note 3) Reportez-vous au "Glossaire" de la page 11 pour toutes les informations relatives à la ΔP d'utilisation maximum.

Caractéristiques de la bobine

Normalement fermé (N.F)

Caractéristiques CC

Taille	Consommation électrique [W] ^{Note 1)}	Augmentation de température [°C] ^{Note 2)}
Taille 1	2.5	60
Taille 2	3	60

Note 1) Consommation électrique, apparente : la valeur à une température ambiante de 20°C et à la tension nominale appliquée. (Variation : ±10%)

Note 2) La valeur correspond à une température ambiante de 20°C et à la tension nominale appliquée. La valeur dépend de l'environnement ambiant. À fins de référence.

Caractéristiques CA (avec redresseur)

Taille	Consommation électrique [VA] ^{Note 1) 2)}	Augmentation de température [°C] ^{Note 3)}
Taille 1	2.5	60
Taille 2	3	60

Note 1) Consommation électrique, apparente : la valeur à une température ambiante de 20°C et à la tension nominale appliquée. (Variation : ±10%)

Note 2) Il n'y a pas de différence de fréquence concernant la consommation électrique au maintien ou à l'appel car un circuit de correction est utilisé pour le courant alternatif (redresseur).

Note 3) Les valeurs correspondent à une température ambiante de 20°C et à la tension nominale appliquée. La valeur dépend de l'environnement ambiant. À fins de référence.

Étapes de sélection

Étape 1 Sélectionnez le fluide.

Élément	Élément de sélection	Page	Symbole
Sélectionnez le fluide.	Air	Page 2	0
	Eau	Page 6	2
	Vide moyen	Page 4	4

VDW₂ 0 A A

Étape 2 Sélectionner "Matière du corps", "Raccord" et "Diamètre d'orifice" depuis "Débit - Pression" pour chaque fluide.


Élément	Élément de sélection	Symbole
Sélectionner à partir de "Débit - Pression." • Matière du corps • Raccord • Diamètre de l'orifice	Taille	Taille 1 → 1
	Matière du corps	Résine → A
	Raccord	M5 → A
	Diamètre de l'orifice	1 → 0

VDW 1 0 A A

Étape 3 Sélectionner les caractéristiques électriques.

Élément	Élément de sélection	Symbole
Sélectionner les caractéristiques électriques.	Tension	24 VDC → A
	Connexion électrique	Fil noyé → A

VDW 1 0 A A




Pour air Unitaire


Modèle/fonction

N.F.

Symbole



Note) Le symbole montre les 2 orifices fermés mais, s'il y a une contre-pression en 2 supérieure à la pression en 1, la vanne peut fuir.



Normalement fermé (N.F)

Corps en aluminium

Taille	Raccord	Diamètre de l'orifice en mm	Modèle	Débit Note 1)†			ΔP Note 2) d'utilisation max. [MPa]	Masse [g]
				C [dm³/(s·bar)]	b	Cv	Orifice pressurisé 1	
2	M5, 1/8	1.6	VDW20	0.30	0.45	0.07	0.7	80
		2.3		0.58	0.45	0.18	0.4	
		3.2		1.10	0.38	0.30	0.2	

Corps en résine (raccords instantanés intégrés)

Taille	Raccord	Diamètre de l'orifice en mm	Modèle	Débit Note 1)†			ΔP Note 2) d'utilisation max. [MPa]	Masse [g]
				C [dm³/(s·bar)]	b	Cv	Orifice pressurisé 1	
1	M5	1.0	VDW10	0.14	0.40	0.04	0.9	45
	ø 3.2 Raccord instantané ø4 Raccord instantané	1.6		0.30	0.25	0.07	0.4	
2	M5 ø4 Raccord instantané ø6 Raccord instantané	1.6	VDW20	0.30	0.45	0.07	0.7	80
		2.3		0.58	0.45	0.18	0.4	
		3.2		1.10	0.38	0.30	0.2	

Note 1) Les caractéristiques de débit de ce produit peuvent varier.

Lorsqu'un contrôle très précis du débit est nécessaire en fonction du système à utiliser, choisir un diamètre d'orifice 1,3 fois plus grand que celui indiqué ci-dessus et installer un restricteur sur le côté aval de l'électrovanne pour effectuer le réglage.

Note 2) Reportez-vous au "Glossaire" de la page 11 pour toutes les informations relatives à la ΔP d'utilisation maximum.

Température d'utilisation

Température du fluide [°C]	Température ambiante [°C]
-10 Note) à 50	-10 à 50

Note) Température du point de rosée : -10°C max.

Taux de fuite

Fuite interne

Matière du joint	Taux de fuite (air) Note)
NBR	1 cm³/min max. (corps en aluminium)
	15 cm³/min max. (corps en résine)

Fuite externe

Matière du joint	Taux de fuite (air) Note)
NBR	1 cm³/min max. (corps en aluminium)
	15 cm³/min max. (corps en résine)

Note) Valeur de fuite correspondant à une température ambiante de 20°C.

Électrovanne compacte 2 voies à commande directe **Série VDW**



Pour l'air Unité simple



Pour commander en unitaire

VDW 1 0 A A

Fluide

0 Pour l'air

Caractéristiques communes

Fonction	N.F.
Matière du joint	NBR
Classe d'isolation de la bobine	Classe B
Filetage	Rc


Taille/type de vanne

Code	Taille	Modèle de distributeur
1	Taille 1	N.F./ unitaire

Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice

Code	Matière du corps	Raccord	Diamètre de l'orifice
A	Résine (PPS)	M5	1.0
B			1.6
C		ø 3.2 Raccord instantané	1.0
D			1.6
E		ø4 Raccord instantané	1.0
F			1.6
A	Résine (PPS)	M5	1.6
B			2.3
C		ø4 Raccord instantané	3.2
D			1.6
E		ø6 Raccord instantané	2.3
F			3.2
G	Aluminium	M5	1.6
H			2.3
J		ø6 Raccord instantané	3.2
K			1.6
L		M5	2.3
M			3.2
N	1/8	1.6	
P		2.3	
Q		3.2	

Tension/Connexion électrique

Code	Tension	Connexion électrique
A	24 VDC	Fil noyé 
B	100 VAC	
C	110 VAC	
D	200 VAC	
E	230 VAC	
Z	Autres tensions	

Dimensions → Pages 8, 9 (Unité simple)

Caractéristiques


Pour l'air

Pour le vide moyen

Pour l'eau

Construction

Dimensions



Pour le vide moyen

Unitaire


Modèle/fonction

N.F.



Symbole (Exemple d'application)

Utilisation avec vide Utilisation avec pression



Note) Le symbole montre les 2 orifices fermés mais, s'il y a une contre-pression en 2 supérieure à la pression en 1, la vanne peut fuir.

Normalement fermé (N.F)

Taille	Orifice	Diamètre de l'orifice en mm	Modèle	Débit ^{Note 1)}			ΔP d'utilisation max. [MPa]		Masse [g]
				C [dm ³ /(s·bar)]	b	Cv	Utilisation avec vide [Pa·abs]	Orifice pressurisé 1	
1	M5	1.0	VDW14	0.14	0.40	0.04	0.1 en pression atmosphérique	0.9	Laiton : 65 Acier inox : 60
		1.6		0.30	0.25	0.07		0.4	
2	M5, 1/8	1.6	VDW24	0.30	0.45	0.07		0.7	Laiton : 115 Acier inox : 100
		2.3		0.58	0.45	0.18		0.4	
		3.2		1.10	0.38	0.30	0.2		

Note 1) Les caractéristiques de débit de ce produit peuvent varier.

Lorsqu'un contrôle très précis du débit est nécessaire en fonction du système à utiliser, choisir un diamètre d'orifice 1,3 fois plus grand que celui indiqué ci-dessus et installer un restricteur sur le côté aval de l'électrovanne pour effectuer le réglage.

Température d'utilisation

Température du fluide [°C]	Température ambiante [°C]
1 à 50	-10 à 50

Note) Hors-gel

Taux de fuite

Fuite interne

Matière du joint	Taux de fuite ^{Note)}
FKM	10 ⁻⁶ Pa·m ³ /sec max.

Fuite externe

Matière du joint	Taux de fuite ^{Note)}
FKM	10 ⁻⁶ Pa·m ³ /sec max.

Note) Fuite (10⁻⁶Pa·m³/sec) pour une ΔP de 0.1 MPa à une température ambiante de 20°C.


Électrovanne compacte 2 voies à commande directe **Série VDW**

Pour le vide moyen Unité simple



Pour commander en unitaire

VDW 1 4 A A



Caractéristiques communes

Fonction	N.F.
Matière du joint	FKM
Classe d'isolation de la bobine	Classe B
Filetage	Rc
Sans lubrifiant	


● Taille/type de vanne

Code	Taille	Modèle de distributeur
1	Taille 1	N.F./unitaire

● Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice

Code	Matière du corps	Orifice	Diamètre de l'orifice	
G	Laiton	M5	1.0	
H			1.6	
J			1.0	
K	Acier inox	M5	1.6	
L			1/8	2.3
M				3.2
N				1.6
P	2.3			
Q	Acier inox	M5	3.2	
R			1/8	1.6
S				2.3
T				3.2
U	1.6			
V		2.3		
W		3.2		

● Tension/Connexion électrique

Code	Tension	Connexion électrique
A	24 VDC	Fil noyé 
B	100 VAC	
C	110 VAC	
D	200 VAC	
E	230 VAC	
Z	Autres tensions	

Dimensions → Page 10 (Unité simple)

Caractéristiques

Pour l'air

Pour le vide moyen

Pour l'eau

Construction

Dimensions




Pour l'eau Unitaire


Modèle/fonction

N.F.

Symbole



Note) Le symbole montre les 2 orifices fermés mais, s'il y a une contre-pression en 2 supérieure à la pression en 1, la vanne peut fuir.



Normalement fermé (N.F)

Laiton, acier inox Type de corps

Taille	Orifice	Diamètre de l'orifice en mm	Modèle	Débit Note 1)		ΔP Note 2)	Masse [g]
				Kv	Conversion Cv	d'utilisation max. [MPa]	
1	M5	1.0	VDW12	0.034	0.04	0.9	Laiton : 65 Acier inox : 60
		1.6		0.06	0.07	0.4	
2	M5, 1/8	1.6	VDW22	0.06	0.07	0.7	Laiton : 115 Acier inox : 100
		2.3		0.15	0.18	0.4	
		3.2		0.26	0.30	0.2	

Corps en résine

Taille	Orifice	Diamètre de l'orifice en mm	Modèle	Débit Note 1)		ΔP Note 2)	Masse [g]
				Kv	Conversion Cv	d'utilisation max. [MPa]	
1	M5 ø 3.2 Raccord instantané ø4 Raccord instantané	1.0	VDW12	0.034	0.04	0.9	45
		1.6		0.06	0.07	0.4	
2	M5 ø4 Raccord instantané ø6 Raccord instantané	1.6	VDW22	0.06	0.07	0.7	80
		2.3		0.10	0.18	0.4	
		3.2		0.14	0.30	0.2	

Note 1) Les caractéristiques de débit de ce produit peuvent varier.

Lorsqu'un contrôle très précis du débit est nécessaire en fonction du système à utiliser, choisir un diamètre d'orifice 1,3 fois plus grand que celui indiqué ci-dessus et installer un restricteur sur le côté aval de l'électrovanne pour effectuer le réglage.

Note 2) Reportez-vous au "Glossaire" de la page 11 pour toutes les informations relatives à la ΔP d'utilisation maximum.

Température d'utilisation

Température du fluide [°C]	Température ambiante [°C]
1 à 50	-10 à 50

Note) Hors-gel

Taux de fuite

Fuite interne Note 1) Fuite interne quand la pression de l'air s'applique à l'orifice 1 (IN).

Matière du joint	Taux de fuite (eau) Note 2)
NBR	0.1 cm ³ /mn max (corps en laiton, acier inoxydable)
	1 cm ³ /min max (Corps en résine)

Fuite externe

Matière du joint	Taux de fuite (eau) Note 2)
NBR	0.1 cm ³ /mn max (laiton, acier inoxydable)
	1 cm ³ /min max (Corps en résine)

Note 2) Valeur de fuite correspondant à une température ambiante de 20°C.

Électrovanne compacte 2 voies à commande directe **Série VDW**



Pour l'eau Unité simple



Pour commander en unitaire

VDW 1 2 A A

Fluide

2 Pour l'eau


● **Taille/type de vanne**

Symbole	Taille	Fonction
1	Taille 1	N.F./unitaire

● **Matière du corps/Raccord/Diamètre de l'orifice**

Symbole	Matière du corps	Orifice	Diamètre de l'orifice
A	Résine (PPS)	M5	1.0
B			1.6
C		Raccord instantané ø 3.2	1.0
D			1.6
E		Raccord instantané ø 4	1.0
F			1.6
G	Laiton	M5	1.0
H		M5	1.6
J		M5	1.0
K	Inox acier	M5	1.6

● **Tension/Connexion électrique**

Symbole	Tension	Connexion électrique
A	24 VDC	Fil noyé 
B	100 VAC	
C	110 VAC	
D	200 VAC	
E	230 VAC	
Z	Autres tensions	

Symbole	Taille	Fonction
2	Taille 2	N.F./unitaire

Symbole	Matière du corps	Orifice	Diamètre de l'orifice
A	Résine (PPS)	M5	1.6
B			2.3
C		Raccord instantané ø 4	3.2
D			1.6
E		Raccord instantané ø 6	2.3
F			3.2
G	Laiton	M5	1.6
H		M5	2.3
J		M5	3.2
K	Laiton	M5	1.6
L			2.3
M	Laiton	1/8	3.2
N			1.6
P			2.3
Q	Laiton	1/8	3.2
R			1.6
S	Inox acier	M5	2.3
T			3.2
U	Inox acier	1/8	1.6
V			2.3
W			3.2

Caractéristiques communes

Fonction	N.F.
Matière du joint	NBR
Classe d'isolation de la bobine	Classe B
Filetage	Rc

Dimensions → Page 9, 10 (unité simple)

Caractéristiques

Pour l'air

Pour le vide moyen

Pour l'eau

Construction

Dimensions

Série VDW

Autres options spéciales

Options électriques (Tension spéciale)

VDW **1** **0** **A** **Z** **1A**

Entrez la référence standard.

Option électrique

Option électrique (Tension spéciale)

Caractéristique	Symbole	Tension	Connexion électrique
Tension spéciale	1A	48 VAC	Fil noyé
	1B	220 VAC	
	1C	240 VAC	
	1U	24 VAC	
	1D	12 VDC	

Autres options

(Faible concentration, résistant à l'ozone, dégraissé, filetage spécial)

VDW **1** **0** **A** **A** **Z**

Entrez la référence standard.

Autre option (Faible concentration, résistant à l'ozone, dégraissé, filetage spécial)

Symbole	Faible concentration, résistant à l'ozone (Matière des joints : FKM)*1, *4	Dégraissé*1	Filetage spécial*2, *3
—	—	—	— (Standard)
A	—	—	G1/8*5
B			NPT1/8
C			M6
Z	—	○	— (Standard)
D			G1/8*5
E			NPT1/8
F	○	—	M6
G			— (Standard)
H			G1/8*5
J	○	○	NPT1/8
K			M6
L			— (Standard)
M	○	○	G1/8*5
N			NPT1/8
P			M6

*1 Applicable au type d'air (VDW□0) et d'eau (VDW□2).

*2 Lorsque G ou NPT est sélectionné, choisissez le modèle de taille de l'orifice standard 1/8.

*3 Lorsque M6 est sélectionné, choisissez le modèle de taille de l'orifice standard M5.

*4 En cas d'utilisation d'eau déminéralisée ou de tout autre fluide susceptible de corroder le C37 (laiton), choisir un corps en acier inoxydable.

*5 Pour le raccordement, préparer un raccord conforme à la norme ISO 16030 et JIS B 8674.

Orientation spécifique de la connexion électrique

VDW □ □ □ □ **XC** **A**

Entrez la référence standard.

Orientation spécifique de la connexion électrique

Symbole	Orientation de la connexion électrique	
	VDW1	VDW2
A	Impossible	90°
B	180° 	180°
C	Impossible	270°

Avec fixation/Orientation spécifique de la connexion électrique

VDW □ □ □ □ **XD** **A**

Entrez la référence standard.

Avec fixation (Envoyé ensemble)/Orientation spécifique de la connexion électrique

Symbole	Orientation de la connexion électrique	
	VDW1	VDW2
A	Impossible	90°
B	180° 	180°
C	Impossible	270°


Fixation interchangeable avec l'ancien modèle

Les supports sont interchangeables avec les supports des anciennes séries VDW10/20. Pour les dimensions externes détaillées, veuillez contacter SMC.

VDW □ □ □ □ **XB**

Entrez la référence standard.

Fixation interchangeable avec l'ancien modèle (Envoyé ensemble)



Taille	M	U	W	X	Y
VDW1	11	28	11	34	17
VDW2	15	33	14	39	20

* Ref. fixation.

Taille 1: VDW10S-12A-1

Taille 2: VDW20S-12A-1

* Entrez les codes dans l'ordre vers le bas lorsque vous commandez une combinaison d'option électrique, autres options, et support interchangeable avec l'ancien modèle.


Exemple) VDW **2** **0** **A** **Z** **1A** **Z** **XB**

Option électrique • Autre option • Fixation interchangeable avec l'ancien modèle

Construction

Normalement fermé (N.F)


Matière du corps : Aluminium, résine PPS, laiton, acier inox



Nomenclature

N°	Description	Matière
1	Bobine	Cu + Fe + Résine
2	Armature fixe	Fe
3	Tube	Acier inox
4	Ressort de rappel	Acier inox
5	Plongeur	NBR, FKM, acier inox, résine PPS
6	Joint	NBR, FKM
7	Corps	Aluminium, résine PPS, laiton (C37), acier inoxydable

Matière du corps : Résine PPS (Connexion à raccord instantané)



Nomenclature

N°	Description	Matière
1	Bobine	Cu + Fe + Résine
2	Armature fixe	Fe
3	Tube	Acier inox
4	Ressort de rappel	Acier inox
5	Plongeur	NBR, FKM, acier inox, résine PPS
6	Joint	NBR, FKM
7	Corps	Résine PPS
8	Fixation	SPCC

Série VDW




Air, vide moyen, eau

Dimensions



Matière du corps Aluminium

Fil noyé



2 x J prof. taraudage K

Note) Fixation interchangeable avec l'ancien modèle (VDW□□□□XB) uniquement



[mm]

Modèle	Orifice P	A	B	B ₁	C	D	E	F	Méthode de montage			Connexion électrique	
									J	K	M	Fil noyé	
												Q	R
VDW2	M5, 1/8	15	22	11	52	20	8	13.5	M3	5	15	17	36.5

Exécution spéciale


<Longueur de câble spécifique>

Fabriqué sur commande.

VDW □ □ □ □ XL □

● Longueur de câble

XL1	600 mm
XL2	1000 mm
XL3	1500 mm
XL4	3000 mm




Dimensions

Matière du corps Résine

Avec raccords instantanés Fil noyé

Caractéristiques
Pour l'air
Pour le vide moyen
Pour l'eau




Pour plus d'informations sur la manipulation des raccords instantanés et sur les tubes appropriés, reportez-vous à la page 14 et à la section Raccords et tubes des « Précautions de manipulation des produits SMC » sur le site Web de SMC

[mm]							
Modèle	Raccord instantané P	B	B ₁	C	D	E	F
VDW1	ø3.2, ø4	31.7	17.1	46.1	15	9.5	11
VDW2	ø4, ø6	35.9	19.8	52.9	20	10.4	13.5

Modèle	Raccord instantané P	Dimensions des fixations de montage				Connexion électrique	
		U	W	X	Y	Fil noyé	
						Q	R
VDW1	ø3.2, ø4	28	11	34	17	15.5	30.35
VDW2	ø4, ø6	33	14	39	20	17	35

Orifice M5/M6 Fil noyé



[mm]							
Modèle	Orifice P	B	B ₁	C	D	E	F
VDW1	M5(M6)	20	10	46.1	15	9.5	11
VDW2	M5(M6)	22	11	50.9	20	9.5	13.5

Modèle	Orifice P	Dimensions des fixations de montage				Connexion électrique	
		U	W	X	Y	Fil noyé	
						Q	R
VDW1	M5(M6)	28	11	34	17	15.5	30.35
VDW2	M5(M6)	33	14	39	20	17	33.9

Construction
Dimensions

Série VDW




Air, vide moyen, eau

Dimensions

Matière du corps **Laiton**

Fil noyé




[mm]

Modèle	Orifice P	B	B ₁	C	D	E	F	Méthode de montage			Connexion électrique	
								J	K	M	Fil noyé	
											Q	R
VDW1	M5	20	10	42.5	15	6	11	M2.5	4	11	15.5	30
VDW2	M5, 1/8	22	11	52	20	8	13.5	M3	5	15	17	36.5

Matière du corps **Acier inox**

Fil noyé



[mm]

Modèle	Orifice P	A	B	B ₁	C	D	E	F	Méthode de montage			Connexion électrique	
									J	K	M	Fil noyé	
												Q	R
VDW1	M5	12	20	10	42.5	15	6	11	M2.5	4	11	15.5	30
VDW2	M5, 1/8	15	22	11	52	20	8	13.5	M3	5	15	17	36.5

Série VDW

Glossaire

Terminologie de pression

1. ΔP d'utilisation max.

C'est le différentiel de pression maximum (la différence entre la pression d'entrée et de sortie) autorisé pour le fonctionnement. Quand la pression de sortie est de 0 MPa, elle devient la pression d'utilisation maximum.

2. ΔP d'utilisation min.

C'est le différentiel de pression minimum (différentiel entre la pression d'entrée et de sortie) requis pour maintenir le distributeur principal entièrement ouvert.

3. Pression max. du système

C'est la pression maximum applicable dans les tubes (pression des conduits).

[Le différentiel de pression de l'électrodistributeur doit être inférieur au différentiel de pression d'utilisation maximum.]

4. Pression d'épreuve

Pression admissible sans chute de rendement au bout d'une minute dans les conditions décrites ci-dessous, et après le retour à la plage de pression (statique) d'utilisation. [valeur de pression si les conditions recommandées sont respectées]

Terminologie électrique

1. Surtension

Une tension élevée soudaine apparaît au niveau de l'unité d'arrêt lorsque le courant est coupé.

2. Indice de protection

Degré défini par la norme "JIS C 0920 : test d'étanchéité à l'eau de l'équipement / appareil électrique et indice de protection contre l'intrusion de corps étrangers solides".

Vérifiez le degré de protection de chaque produit.

IP -

● Premier chiffre de caractéristique
● Second chiffre de caractéristique

● Premières caractéristiques :

Degrés de protection contre les objets étrangers solides

0	Non protégé
1	Protection contre les objets étrangers solides de 50 mm ø min.
2	Protection contre les objets étrangers solides de 12 mm ø min.
3	Protection contre les objets étrangers solides de 2.5 mm ø min.
4	Protection contre les objets étrangers solides de 1.0 mm ø min.
5	Anti-poussière
6	Étanche à la poussière

● Secondes caractéristiques :

Degrés de protection contre l'eau

0	Non protégé	—
1	Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement.	Boîte abritée type 1
2	Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement lorsque le boîtier de protection est incliné à 15°	Boîte abritée type 2
3	Protection contre la pluie lorsque le boîtier de protection est incliné à 60°	Type étanche à la pluie
4	Protection contre les éclaboussures d'eau.	Type à l'épreuve des éclaboussures
5	Protection contre les jets d'eau.	Type à faible protection contre les jets d'eau
6	Protection contre les jets d'eau puissants.	Type à forte protection contre les jets d'eau
7	Protection contre les effets de l'immersion temporaire dans l'eau	Type immersible
8	Protection contre les effets de l'immersion continue dans l'eau	Type submersible

Exemple) IP65 : Modèle étanche à la poussière et faible protection contre jets d'eau
Le terme "Faible protection contre les jets d'eau" signifie que l'eau ne s'introduit pas dans l'équipement, ce qui empêcherait son fonctionnement normal, lorsque l'eau est évacuée pendant 3 minutes, comme cela a été décrit. Adoptez les mesures de protection appropriées, étant donné qu'un dispositif n'est pas utilisable dans un milieu soumis à des éclaboussures d'eau.

Autres



1. Matière

NBR : Nitrile
FKM : Elastomère fluoré – Marques déposées : Viton®, Dai-el®, etc.

2. Traitement dégraissé

Dégraissage et lavage des pièces au contact du fluide

3. Symbole de configuration

Dans le symbole JIS (), ENTRÉE et SORTIE sont bloqués (), mais en fait, dans le cas d'une contre-pression (ENTRÉE > SORTIE), il existe une limite au blocage.

Produit avec sens du débit 2 → 1, la pression alimentant l'orifice 2 et caractéristiques de produit universelles disponible en exécutions spéciales.

Caractéristiques

Pour l'air

Pour le vide moyen

Pour l'eau

Construction

Dimensions



Série VDW

Précautions spécifiques au produit 1

Veillez lire ces consignes avant utilisation.

Consultez les pages annexes pour connaître les "Consignes de sécurité" et les "Précautions de manipulation des produits SMC" (M-E03-3) et le manuel d'utilisation concernant les électrodistributeurs 2/2 et les précautions relatives au contrôle des fluides.

Il est disponible sur notre site Web : <http://www.smc.eu>

Conception

⚠ Attention

1. Ne peut être utilisé comme distributeur d'arrêt d'urgence, etc.

Les distributeurs présentés dans ce catalogue ne sont pas conçus pour des applications de sécurité telles qu'un distributeur d'arrêt d'urgence. Si les distributeurs sont utilisés dans ce type de systèmes, d'autres mesures de sécurité fiables sont à adopter également.

2. Longues périodes d'activation continue

La bobine génère de la chaleur en cas d'activation continue. C'est pourquoi elle ne doit pas être utilisée dans un récipient très fermé. Installez-la dans un espace bien ventilé. De plus, ne touchez pas la bobine pendant son fonctionnement ni juste après sa mise en service

3. Anneaux liquides

Pour un liquide circulant, monter une vanne de déviation dans le système pour empêcher que le liquide ne pénètre dans le circuit du joint liquide.

4. Fonctionnement de l'actionneur

Si un actionneur tel qu'un vérin doit être commandé en utilisant un distributeur, prenez les mesures nécessaires afin de prévenir les risques potentiels dérivés du fonctionnement de l'actionneur.

5. Maintien de la pression (vide compris)

Ne convient pas à des applications de maintien de la pression (vide compris) à l'intérieur du réservoir car une fuite d'air apparaît dans le distributeur.

6. Si des impacts causés par des variations rapides de pression, sont détectés (ex. coup du bélier, etc.), l'électrodistributeur peut être endommagé. Prêtez-y grande attention.

Sélection

⚠ Attention

1. Fluide

1) Type de fluide

Avant d'utiliser un fluide, vérifiez qu'il est compatible avec les matériaux de chaque modèle en vous référant à la liste des fluides du catalogue. Utilisez un fluide dont la viscosité cinématique est de 50 mm²/s max. Si vous avez d'autres questions, contactez SMC.

2) Huile inflammable, gaz

Vérifiez les caractéristiques de fuites à l'intérieur et à l'extérieur de la zone.

3) Gaz corrosif

Ne peut être utilisé car cela entraîne une corrosion mécanique et crée d'autres incidents.

4) En fonction de la qualité d'eau, un corps en laiton peut entraîner une corrosion, entraînant une fuite interne. En cas d'anomalies de cette sorte, échangez le produit pour un nouveau au corps en acier inox.

5) Si aucune particule d'huile ne doit pénétrer dans le système, suivez les spécifications sans lubrifiant.

6) Les fluides compatibles qui sont sur la liste ne doivent pas être utilisés en fonction des conditions d'utilisation. Veuillez réaliser la confirmation adéquate, et déterminez le modèle qui convient car la liste des compatibilités est établie pour des cas généraux.

Sélection

⚠ Attention

2. Qualité du fluide

L'utilisation d'un fluide contenant des corps étrangers peut provoquer des problèmes comme des dysfonctionnements et des fuites au niveau des joints en favorisant l'usure du siège de la vanne et de l'armature et en adhérant aux pièces coulissantes de l'armature, etc. Posez une filtre adéquat (crépine) immédiatement en amont de la vanne. En règle générale, utilisez 80 à 100 mailles. Lors de l'utilisation d'eau du réseau, puisque des substances telles que le calcium et le magnésium qui génèrent du tartre et des agrégats sont incluses et peuvent être responsables d'un dysfonctionnement du distributeur, installez un équipement d'adoucissement de l'eau ainsi qu'un filtre (crépine) en amont du distributeur afin d'éliminer ces substances.

3. Qualité de l'air

1) Utilisez de l'air propre.

N'utilisez pas d'air comprimé chargé en produits chimiques, en huiles synthétiques, en sel ou en gaz corrosifs, etc., car il peut entraîner des dysfonctionnements.

2) Installez un filtre à air.

Installez un filtre à air près du distributeur, en amont. Choisissez un degré de filtration de 5 µm maximum.

3) Installez un sécheur, un échangeur AIR/AIR, etc.

L'air comprimé contenant trop de condensats peut entraîner un dysfonctionnement des distributeurs et des autres équipements pneumatiques. Pour éviter ce problème, installez un sécheur d'air ou un échangeur AIR/AIR, etc.


4) Si une poussière de carbone excessive est générée, éliminez-la en installant des filtres microniques en amont des distributeurs.

Si de la poussière de carbone est générée de manière excessive par le compresseur, il est probable qu'elle se colle à l'intérieur des distributeurs et qu'elle entraîne un dysfonctionnement.

Reportez-vous au site www.smcworld.com pour plus de détails sur la qualité de l'air comprimé.

<Vide>

Sachez qu'il existe toute une plage de pressions qui peuvent être utilisées.



Orientation du raccordement au vide : si le système utilise une pompe à vide, nous vous demandons d'installer la pompe à vide sur le côté secondaire (orifice 2).

Installez également un filtre sur le côté primaire (orifice 1), et veillez à ce qu'aucun corps étranger ne soit aspiré.

Veillez remplacer l'électrovanne après avoir fait fonctionner l'appareil environ 300 000 fois.



Série VDW

Précautions spécifiques au produit 2

Veillez lire ces consignes avant utilisation.

Consultez les pages annexes pour connaître les "Consignes de sécurité" et les "Précautions de manipulation des produits SMC" (M-E03-3) et le manuel d'utilisation concernant les électrodistributeurs 2/2 et les précautions relatives au contrôle des fluides. Il est disponible sur notre site Web : <http://www.smc.eu>

Sélection

⚠ Attention

• Eau

L'utilisation d'un fluide contenant des corps étrangers peut provoquer des problèmes comme des dysfonctionnements et des fuites au niveau des joints en favorisant l'usure du siège de la vanne et de l'armature et en adhérant aux pièces coulissantes de l'armature, etc. Posez un filtre adéquat (crépine) immédiatement en amont de la vanne. En règle générale, utilisez 50 à 100 mailles. Lors de l'utilisation d'eau du réseau, puisque des substances telles que le calcium et le magnésium qui génèrent du tartre et des agrégats sont incluses et peuvent être responsables d'un dysfonctionnement du distributeur, installez un équipement d'adoucissement de l'eau ainsi qu'un filtre (crépine) en amont du distributeur afin d'éliminer ces substances.

Pression de l'eau de distribution :

La pression de l'eau de distribution est généralement de 0,4 MPa maximum. Cependant, elle peut s'élever à 1,0 MPa dans les bâtiments élevés. Lorsque vous choisissez l'eau de distribution, faites attention au différentiel de pression d'utilisation max.

Lorsque de l'eau ou de l'eau chaude est utilisée, un mauvais fonctionnement ou des fuites peuvent être provoqués par la dézincification, l'érosion, la corrosion, etc. Le corps en laiton de ce produit utilise un matériau résistant à la dézincification en standard. Nous proposons également un type de corps en acier inoxydable avec une résistance à la corrosion renforcée. Veuillez utiliser le matériau qui correspond à vos besoins.

3. Milieu ambiant

Utilisez le produit dans la plage de température admissible. Vérifiez la compatibilité entre les matériaux de composition du produit et la température ambiante. Assurez-vous que le fluide ne touche pas la surface externe du produit.

4. Remèdes contre l'électricité statique

Prenez des mesures contre l'électricité statique que certains fluides peuvent générer.

5. Fonctionnement à faible température


- 1) Le distributeur peut être utilisé à température ambiante comprise entre -10 et -20°C . Toutefois, prenez des mesures de prévention contre le gel ou la solidification des impuretés, etc.
- 2) Lorsque vous utilisez des distributeurs destinés à des applications en contact avec l'eau dans des environnements froids, prenez les mesures préventives nécessaires pour éviter que l'eau ne gèle dans le système quand la pompe d'alimentation en eau est éteinte (via une purge d'eau, etc). Lorsque vous utilisez un appareil de chauffage pour procéder au réchauffement, veillez à ne pas exposer la partie de la bobine à la chaleur. Il est recommandé d'installer un sècheur d'air ou un complexe isolant pour le corps pour éviter une situation de gel où la température du point de condensation est élevée et la température d'utilisation est basse, avec un débit élevé.

Sélection

⚠ Précaution

1. Tension de fuite

Lorsque vous utilisez une résistance en parallèle avec un élément de commutation et que vous utilisez un élément C-R (protection de circuit) pour protéger l'élément de commutation, le courant de fuite circule dans la résistance, l'élément C-R, etc., et risque d'empêcher le distributeur de s'éteindre.



AC/Classe B, bobine de redresseur intégré : 10% max. de la tension nominale. Bobine DC : 2% max. de la tension nominale

2. Sélection du modèle

Le matériel varie en fonction du fluide. Sélectionnez les modèles optimaux pour le fluide.

Montage

⚠ Attention

1. Arrêtez l'équipement si les fuites d'air augmentent ou si l'équipement ne fonctionne pas correctement.

Après le montage, assurez-vous qu'il a été réalisé correctement en réalisant un test de fonctionnement adéquat.

2. N'appliquez pas de force externe sur la bobine.

Après le serrage, appliquez une clé ou un autre outil sur l'extérieur des pièces de connexion de la tuyauterie.

3. Montez le distributeur avec la bobine vers le haut, et non vers le bas.

Le montage d'un distributeur avec sa bobine vers le bas favorise l'adhésion des corps étrangers présents dans le liquide sur la pièce centrale en acier et provoque des dysfonctionnements. En particulier pour le contrôle strict des fuites, dans les applications à vide ou sans fuite, la bobine doit être positionnée vers le haut.

4. Ne chauffez pas la bobine avec un isolant thermique, etc.

Utilisez des bandes isolantes, réchauffeurs, etc., pour éviter le gel seulement sur les raccordements et le corps. Ils risquent de brûler la bobine.

5. Fixez avec des fixations, sauf dans le cas de raccordement en acier et de raccords en cuivre.

6. Évitez les sources de vibration ou réglez le bras du corps sur la longueur minimum afin d'empêcher la résonance.

7. Peinture et revêtement

Les mises en garde ou caractéristiques imprimées ou fixées sur le produit ne doivent pas être effacées, éliminées ou recouvertes.



Série VDW

Précautions spécifiques au produit 3

Veillez lire ces consignes avant utilisation.

Consultez les pages annexes pour connaître les "Consignes de sécurité" et les "Précautions de manipulation des produits SMC" (M-E03-3) et le manuel d'utilisation concernant les électrodistributeurs 2/2 et les précautions relatives au contrôle des fluides. Il est disponible sur notre site Web : <http://www.smc.eu>

Raccordement

⚠ Attention

1. Lors de l'utilisation, la détérioration du tube ou l'endommagement des raccords risque de provoquer un relâchement des tubes de leur raccord et leur déstabilisation.

Pour prévenir les mouvements incontrôlés de tube, installez des couvercles protecteurs ou fixez les tubes de manière sûre.

2. Pour raccorder le tube, fixez solidement le produit par les trous de fixation pour que le produit ne se trouve pas à l'air.

⚠ Précaution

1. Préparations préliminaires au raccordement

Avant le raccordement, soufflez ou nettoyez les raccords à l'eau pour éliminer tous les copeaux, l'huile de coupe et autres dépôts à l'intérieur des tubes.

Procédez au raccordement de telle sorte qu'il ne tire pas, n'appuie pas, ne plie pas ni exerce d'autres forces sur le corps du distributeur.

2. Évitez de brancher les lignes de terre au raccordement afin d'empêcher la corrosion du système.

3. Raccordement des tuyaux et raccords

Lors du vissage des tuyaux ou raccords à l'électrovanne, veuillez suivre les instructions suivantes.

- Si vous utilisez des raccords de SMC, veuillez suivre les instructions ci-dessous pour les serrer.

- Filetage : M5

Serrez à la main, puis utilisez une clé appropriée pour serrer la partie hexagonale du corps de 1/6 à 1/4 de tour supplémentaire. La valeur de référence du couple de serrage est de 1 à 1,5 N·m.

* Pour les corps en résine, le couple de serrage approprié est de 0,4 à 0,6 N·m (valeur de référence).

- Filetage : M6

Serrez à la main, puis utilisez une clé appropriée pour serrer la partie hexagonale du corps de 1/6 à 1/4 de tour supplémentaire.

* Un serrage excessif peut endommager les filetages, déformer le joint et par conséquent, entraîner des fuites d'air.

Un serrage insuffisant peut entraîner le desserrement des filetages et des fuites d'air.

- Raccords avec produit d'étanchéité : R, NPT

Serrez le raccord à la main, puis utilisez une clé appropriée pour serrer la partie hexagonale du corps de deux ou trois tours supplémentaires.

Pour le couple de serrage, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Taille du filetage de connexion (R, NPT)	Couple de serrage adéquat (N·m)
1/8	3 à 5


- Si vous utilisez un raccord autre que celui de SMC, veuillez suivre les instructions données par le fabricant du raccord pertinent.

4. Raccordement des tuyaux aux produits

Pour le raccordement d'une tuyauterie au produit, reportez-vous à leur manuel d'utilisation afin d'éviter toute erreur quant à l'orifice d'alimentation, etc.

5. Enroulement de bande préteflonnée

Lors du raccordement des tuyaux, des raccords, etc., veillez à ce que les copeaux du filetage des tuyaux et du matériau d'étanchéité ne pénètrent pas dans la vanne. Par ailleurs, si vous utilisez une bande préteflonnée, laissez 1,5 à 2 filets à découvert à chaque extrémité.



6. Faites particulièrement attention à la contamination par des corps étrangers et à l'étanchéité des tubes à l'air dans les applications à vide ou sans fuite.

Conditions de raccordement recommandées

1. Lors du raccordement de tubes à raccords instantanés, fournissez de la longueur de tuyau supplémentaire comme l'indique la Fig. 1, en configuration de raccordement recommandée.

Aussi, n'appliquez pas de force externe aux raccords lorsque vous attachez les tubes au moyen de colliers, etc. (voir Fig. 2.)




Fig. 1 Configuration de raccordement recommandée

Bloc : mm

Tube taille	Distance de montage A			Longueur de portion droite
	Tube en nylon	Tube en polyamide	Tube en polyuréthane	
ø 3.2	44 min.	29 min.	25 min.	16 min.
ø4	56 min.	30 min.	26 min.	20 min.
ø6	84 min.	39 min.	39 min.	30 min.




Fig. 2 Attacher les tubes au moyen de colliers

Câblage

⚠ Précaution

1. En règle générale, utilisez un fil électrique avec une section transversale de 0.5 à 1.25 mm² pour le câblage. Par ailleurs, ne soumettez pas les câbles à une force trop importante.
2. Utilisez des circuits électriques qui ne génèrent aucune vibration au niveau des contacts.
3. Utilisez une tension équivalente à ±10% de la tension nominale. Dans le cas d'une alimentation CC où l'importance réside dans la réponse, restez à environ ±5% de la valeur nominale. La chute de tension correspond à la valeur dans la section du câble raccordant la bobine.



Série VDW

Précautions spécifiques au produit 4

Veillez lire ces consignes avant utilisation.

Consultez les pages annexes pour connaître les "Consignes de sécurité" et les "Précautions de manipulation des produits SMC" (M-E03-3) et le manuel d'utilisation concernant les électrodistributeurs 2/2 et les précautions relatives au contrôle des fluides. Il est disponible sur notre site Web : <http://www.smc.eu>

Milieu d'utilisation

⚠ Attention

1. Ne pas utiliser dans les milieux dont l'atmosphère contient des gaz corrosifs, des produits chimiques, de l'eau de mer, de l'eau ou de la vapeur d'eau ou des milieux où ils sont en contact direct avec ceux-ci.
2. Ne pas utiliser le distributeur dans un milieu explosif.
3. Ne pas utiliser dans des milieux soumis à des vibrations ou impacts.
4. Ne pas utiliser dans un milieu exposé à une chaleur rayonnante issue d'une source de chaleur.
5. Adoptez les mesures de protection appropriées dans les milieux en contact avec des gouttes d'eau, de l'huile ou des projections de soudure, etc.

Entretien

⚠ Attention

1. Démontage du produit

Le distributeur atteint une température élevée s'il est utilisé avec des fluides à température élevée. Assurez-vous que la température du distributeur a suffisamment baissé avant de travailler avec. S'il est touché par inadvertance, il y a un risque d'être brûlé.

- 1) Coupez l'alimentation du fluide et laissez s'échapper la pression du fluide dans le système.
- 2) Coupez la tension d'alimentation.
- 3) Enlevez le produit.

2. Utilisation occasionnelle

Activez les distributeurs au moins une fois tous les 30 jours afin d'éviter des dysfonctionnements. Procédez à un contrôle régulier tous les six mois pour garantir une utilisation optimale de l'appareil.

⚠ Précaution

1. Filtres et crépines

- 1) Soyez attentif à l'obturation des filtres et crépines.
- 2) Remplacez les éléments du filtre après un an d'utilisation ou plus tôt si la chute de pression atteint 0.1 MPa.
- 3) Nettoyez les crépines lorsque la chute de pression atteint 0.1 MPa.

2. Lubrification

Si vous utilisez le produit après une lubrification, continuez à le lubrifier en permanence.

3. Stockage

En cas de stockage longue durée après une utilisation avec de l'eau chaude, éliminez soigneusement toute l'humidité afin d'empêcher la rouille et la détérioration des matières plastiques, etc.

4. Évacuez régulièrement la purge du filtre à air.

Précautions d'utilisation

⚠ Attention

Quand des problèmes proviennent d'un coup de bélier, installez un dispositif de contre-pression de coup de bélier (accumulateur, etc.), ou utilisez une vanne de contre-pression de coup de bélier (série VXR). Consultez SMC pour plus d'informations.

Précautions d'utilisation

⚠ Attention

Lors du fonctionnement du produit dans le sens d'écoulement 2 → 1 avec une pression fournie à l'orifice 2, il existe un risque d'ouverture momentanée du distributeur et de fuite de fluide vers le côté aval en raison d'une augmentation rapide de la pression en amont.

Un produit spécial sera disponible pour maintenir la pression fournie par l'orifice 2 dans le sens d'écoulement 2 → 1 quand une performance de faible fuite est requise.

Caractéristique technique universelle

Un produit spécial peut être disponible pour la caractéristique universelle, c'est à dire où le fonctionnement du produit peut être à la fois un flux de l'orifice 1 vers l'orifice 2 (1 → 2) et de l'orifice 2 vers l'orifice 1 (2 → 1).


Connexions électriques

⚠ Précaution

■ Fil noyé

Bobine de classe B : AWG20 Diamètre extérieur de l'isolant de 1.8 mm

Tension nominale	Couleur du câble	
	①	②
DC	Noir	Rouge
100 VAC	Bleu	Bleu
200 VAC	Rouge	Rouge
Autre AC	Gris	Gris




* Il n'y a pas de polarité.

Circuits électriques

⚠ Précaution


[Circuit CC]



[Circuit CA]

* Pour CA (Classe B), le produit standard est équipé d'une protection de circuit.

Fil noyé



Raccord instantané

⚠ Précaution

Pour plus d'informations sur la manipulation des raccords instantanés et sur les tubes appropriés, reportez-vous à la page 14 et à la section Raccords et tubes des « Précautions de manipulation des produits SMC » sur le site Web de SMC.

Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été rédigées pour prévenir des situations dangereuses pour les personnes et/ou les équipements. Ces instructions indiquent le niveau de risque potentiel à l'aide d'étiquettes "Précaution", "Attention" ou "Danger". Elles sont toutes importantes pour la sécurité et doivent être appliquées, en plus des Normes Internationales (ISO/IEC)¹⁾, à tous les textes en vigueur à ce jour.

Danger:

Danger indique un risque potentiel de niveau fort qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Attention:

Attention indique un risque potentiel de niveau moyen qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Précaution:

Précaution indique un risque potentiel de faible niveau qui, s'il est ignoré, pourrait entraîner des blessures mineures ou peu graves.

1) ISO 4414 : Fluides pneumatiques – Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et leurs composants.
ISO 4413 : Fluides hydrauliques – Règles générales et exigences de sécurité pour les systèmes et leurs composants.
IEC 60204-1 : Sécurité des machines – Matériel électrique des machines. (1ère partie : recommandations générales).
ISO 10218-1 : Robots et dispositifs robotiques - Exigences de sécurité pour les robots industriels - Partie 1 : robots.
etc.

Attention

1. La compatibilité du produit est sous la responsabilité de la personne qui a conçu le système et qui a défini ses caractéristiques.

Étant donné que les produits mentionnés sont utilisés dans certaines conditions, c'est la personne qui a conçu le système ou qui en a déterminé les caractéristiques (après avoir fait les analyses et tests requis) qui décide de la compatibilité de ces produits avec l'installation. Les performances et la sécurité exigées par l'équipement seront de la responsabilité de la personne qui a déterminé la compatibilité du système. Cette personne devra réviser en permanence le caractère approprié de tous les éléments spécifiés en se reportant aux informations du dernier catalogue et en tenant compte de toute éventualité de défaillance de l'équipement pour la configuration d'un système.

2. Seules les personnes formées convenablement pourront intervenir sur les équipements ou machines.

Le produit présenté ici peut être dangereux s'il fait l'objet d'une mauvaise manipulation. Le montage, le fonctionnement et l'entretien des machines ou de l'équipement, y compris de nos produits, ne doivent être réalisés que par des personnes formées convenablement et expérimentées.

3. Ne jamais tenter de retirer ou intervenir sur le produit ou des machines ou équipements sans s'être assuré que tous les dispositifs de sécurité ont été mis en place.

1. L'inspection et l'entretien des équipements ou machines ne devront être effectués qu'une fois que les mesures de prévention de chute et de mouvement non maîtrisé des objets manipulés ont été confirmées.
2. Si un équipement doit être déplacé, assurez-vous que toutes les mesures de sécurité indiquées ci-dessus ont été prises, que le courant a été coupé à la source et que les précautions spécifiques du produit ont été soigneusement lues et comprises.
3. Avant de redémarrer la machine, prenez des mesures de prévention pour éviter les dysfonctionnements malencontreux.

4. Nos produits ne peuvent pas être utilisés au-delà de leurs caractéristiques techniques. Nos produits ne sont pas développés, conçus et fabriqués pour une utilisation dans les conditions ou environnements suivants. Une utilisation dans ces conditions ou environnements n'est pas couverte.

1. Conditions et environnements en dehors des caractéristiques techniques indiquées, ou utilisation en extérieur ou dans un endroit exposé aux rayons du soleil.
2. Utilisation dans les secteurs nucléaire, ferroviaire, aérien, aérospatial, maritime ou automobile, application militaire, équipements affectant la vie humaine, le corps et les biens, équipements relatifs aux carburants, équipements de loisir, circuits d'arrêt d'urgence, embrayages de presse, circuits de freinage, équipements de sécurité, etc. et toute autre application ne correspondant pas aux caractéristiques standard énoncées dans les catalogues et les manuels d'utilisation.
3. Utilisation dans les circuits interlock, sauf pour une utilisation avec double verrouillage telle que l'installation d'une fonction de protection mécanique en cas de défaillance. Inspectez régulièrement le produit pour vérifier son bon fonctionnement.

Précaution

Nous développons, concevons et fabriquons des produits pour équipement de commande automatique destinés à une utilisation inoffensive dans les industries de fabrication. L'utilisation dans les industries non manufacturières n'est pas couverte.

Les produits que nous fabriquons et commercialisons ne peuvent pas être utilisés à des fins de transactions ou de certification indiquées dans la Loi sur les mesures.

La nouvelle Loi sur les mesures interdit l'utilisation d'unités autres que SI au Japon.

Garantie limitée et clause limitative de responsabilité/ clauses de conformité

Le produit utilisé est soumis à la "Garantie limitée et clause limitative de responsabilité" et aux "Clauses de conformité". Veuillez les lire attentivement et les accepter avant d'utiliser le produit.

Garantie limitée et clause limitative de responsabilité

1. La période de garantie du produit est d'un an de service ou d'un an et demi après livraison du produit, selon la première échéance. ²⁾ Le produit peut également tenir une durabilité spéciale, une exécution à distance ou des pièces de rechange. Veuillez demander l'avis de votre succursale commerciale la plus proche.
 2. En cas de panne ou de dommage signalé pendant la période de garantie, période durant laquelle nous nous portons entièrement responsable, votre produit sera remplacé ou les pièces détachées nécessaires seront fournies. Cette limitation de garantie s'applique uniquement à notre produit, indépendamment de tout autre dommage encouru, causé par un dysfonctionnement de l'appareil.
 3. Avant d'utiliser les produits SMC, veuillez lire et comprendre les termes de la garantie, ainsi que les clauses limitatives de responsabilité figurant dans le catalogue pour tous les produits particuliers.
- 2) Les ventouses sont exclues de la garantie d'un an.
Une ventouse étant une pièce consommable, elle est donc garantie pendant un an à compter de sa date de livraison.
Ainsi, même pendant sa période de validité, la limitation de garantie ne prend pas en charge l'usure du produit causée par l'utilisation de la ventouse ou un dysfonctionnement provenant d'une détérioration d'un caoutchouc.

Clauses de conformité

1. L'utilisation des produits SMC avec l'équipement de production pour la fabrication des armes de destruction massive (ADM) ou d'autre type d'arme est strictement interdite.
2. Les exportations des produits ou de la technologie SMC d'un pays à un autre sont déterminées par les directives de sécurité et les normes des pays impliqués dans la transaction. Avant de livrer les produits SMC à un autre pays, assurez-vous que toutes les normes locales d'exportation sont connues et respectées.

Consignes de sécurité

Lisez les "Précautions d'utilisation des Produits SMC" (M-E03-3) avant toute utilisation.

SMC Corporation (Europe)

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc@smcdk.com
Estonia	+372 651 0370	www.smcee.ee	info@smcee.ee
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smcfi@smc.fi
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	supportclient@smc-france.fr
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie
Italy	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
Latvia	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	+48 222119600	www.smc.pl	sales@smc.pl
Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientept@smc.smces.es
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Sweden	+46 (0)86031240	www.smc.nu	smc@smc.nu
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	helpcenter.ch@smc.com
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcturkey.com.tr	info@smcturkey.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk

South Africa +27 10 900 1233 www.smcza.co.za zasales@smcza.co.za