

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源



2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

从QUINT POWER电源，初级开关模式，采用自由选择输出特征曲线，SFB（选择性熔断）技术，以及NFC接口，输入：1相，输出：24 V DC/40 A



产品描述

第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保很高的系统可用性。通过NFC接口，可对信号阈值和特性曲线进行个性化设置。QUINT POWER电源独特的SFB技术和预诊断功能监测能够提高应用系统的可用性。

优势

- 最强大的输出端：轻松扩展系统，可靠启动大型负载并触发微型断路器
- 牢固的输入侧：具有内置气体放电管（可达6 kV）和 ≥ 20 ms的市电故障缓冲时间，抗噪能力强
- 最全面的信号指示：预防性功能监控可在故障发生前报告临界运行状态
- 提供预组态产品，1台起订

商业数据

订货号	2904603
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CMPI13
产品关键代码	CMPI13
目录页面	页码235 (C-4-2019)
GTIN	4055626355092
单件重量（含包装）	3,250 g
单件重量（不含包装）	2,887 g
原产地	TH

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源



2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>

技术数据

输入数据

控制输入 (可组态) Rem 缺省(值)	输出功率ON/OFF (SLEEP MODE) 输出功率ON (>40 kΩ/24 V DC/Rem和SGnd之间开路桥接)
交流电运行	
网络类型	星形网络
额定输入电压范围	100 V AC ... 240 V AC
输入电压范围	100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
最大介电强度	300 V AC 60 s
国家电网典型电压	120 V AC 230 V AC
电源电压的电压类型	AC/DC
冲击电流	典型值 12 A (25 °C时)
冲击电流积分 (I^2t)	< 1 A ² s
电涌电流限值	12 A (1 ms后)
频率范围 (f _N)	50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % 16.7 Hz (符合EN 50163标准)
电网缓冲时间	典型值 29 ms (120 V AC) 典型值 32 ms (230 V AC)
电耗量	13.6 A (100 V AC) 10 A (120 V AC) 5.2 A (230 V AC) 5.4 A (240 V AC)
输入熔断器	16 A (慢熔断，内部)
推荐使用的输入保护断路器	16 A ... 20 A (特性B、C、D、K或类似)
PE放电电流	< 3.5 mA 1.7 mA (264 V AC, 60 Hz)

直流电运行

额定输入电压范围	110 V DC ... 250 V DC
输入电压范围	110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %
电源电压的电压类型	DC
电耗量	12 A (110 V DC) 5 A (250 V DC)

输出数据

效率	典型值 94.8 % (120 V AC) 典型值 95.9 % (230 V AC)
额定输出电压	24 V DC
输出电压 (U _{Set}) 的设置范围	24 V DC ... 29.5 V DC (恒定容量)
额定输出电流 (I _N)	40 A
Static Boost (I _{Stat.Boost})	45 A

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源



2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>

Dynamic Boost ($I_{Dyn.Boost}$)	60 A (5 s)
选择性熔断 (I_{SFB})	215 A (15 ms)
热磁断路器类型	A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16
衰减	> 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K)
反馈电压电阻	≤ 35 V DC
输出端处的过电压保护 (OVP)	≤ 32 V DC
控制偏差	< 0.5 % (静态负载变化 10% ... 90%)
	< 1 % (动态负载变化10% ... 90% , (10 Hz))
	< 0.25 % (输入电压的变化范围为±10 %)
残波	< 50 mV _{SS} (额定值)
防短路保护	是
防空转	是
输出功率	960 W 1080 W 1440 W
最大空载功耗	< 4 W (120 V AC) < 4 W (230 V AC)
最大额定负载功率损耗	< 50 W (120 V AC) < 50 W (230 V AC)
功耗 SLEEP MODE	< 3 W (120 V AC) < 3 W (230 V AC)
振幅因数	典型值 1.5 (120 V AC) 典型值 1.6 (230 V AC)
并连	是 , 用于冗余和增加容量
串连	是

信号

信号接地SGnd	Out1、Out2和Rem的参考电位
----------	--------------------

信号 Out 1 (可组态)

数字量	24 V DC 20 mA
缺省(值)	24 V DC 20 mA 24 V DC , 针对 $U_{Out} > 0.9 \times U_{Set}$

信号 Out 2 (可组态)

数字量	24 V DC 20 mA
模拟	4 mA ... 20 mA ±5 % (负载 ≤400 Ω)
缺省(值)	24 V DC 20 mA 24 V DC , 针对 $P_{Out} < P_N$

信号 继电器13/14 (可组态)

缺省(值)	关闭 ($U_{out} > 0.9 U_{Set}$)
数字量	24 V DC 1 A
	30 V AC/DC 0.5 A

连接数据

输入

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源

2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>



连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	6 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	4 mm ²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最小	0.25 mm ²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	4 mm ²
单导线/柔性接线点，不带塑料套管的冷压头，最小	0.25 mm ²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	4 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	10
剥线长度	8 mm
最小紧固扭矩	0.5 Nm
最大紧固扭矩	0.6 Nm

输出

连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	16 mm ²
柔性导线最小横截面	0.5 mm ²
柔性导线最大横截面	16 mm ²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最小	0.5 mm ²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	16 mm ²
单导线/柔性接线点，不带塑料套管的冷压头，最小	0.5 mm ²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	16 mm ²
最小导线横截面AWG	20
最大导线横截面AWG	6
剥线长度	10 mm
最小紧固扭矩	1.2 Nm
最大紧固扭矩	1.5 Nm

信号

连接方式	直插式连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm ²
刚性导线最大横截面	1 mm ²
柔性导线最小横截面	0.2 mm ²
柔性导线最大横截面	1.5 mm ²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最小	0.2 mm ²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	0.75 mm ²
单导线/柔性接线点，不带塑料套管的冷压头，最小	0.2 mm ²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	1.5 mm ²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	16
剥线长度	8 mm

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源

2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>



信号处理

信号类型	LED 遥信报警触点 有源信号输出Out1 (数字 , 可配置) 有源信号输出Out2 (模拟 , 可配置) 遥信触点 信号接地SGnd
------	---

信号输出

P _{Out}	> 100 % (LED亮起黄色 , 输出功率 > 960 W) > 75 % (LED亮起绿色 , 输出功率 > 720 W) > 50 % (LED亮起绿色 , 输出功率 > 480 W)
U _{Out}	> 0.9 × U _{Set} (LED亮起绿色) < 0.9 × U _{Set} (LED闪烁绿色)

电气特性

相数	1.00
绝缘电压输入／输出	4 kV AC (类型测试) 2 kV AC (常规测试)
绝缘电压输出／PE	0.5 kV DC (类型测试) 0.5 kV DC (常规测试)
绝缘电压输入／PE	2.5 kV AC (类型测试) 2.4 kV AC (常规测试)
切换频率	85.00 kHz ... 107.00 kHz (辅助转换器级) 45.00 kHz ... 200.00 kHz (主转换器级) 50.00 kHz ... 500.00 kHz (PFC级)

产品属性

产品类型	电源
产品系列	QUINT POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 934000 h (25 °C) > 555000 h (40 °C) > 249000 h (60 °C)
环保指令	RoHS指令2011/65/EU WEEE Reach

绝缘特性

保护等级	I
污染等级	2

预期寿命 (电解电容器)

电流	20 A
温度	40 °C
时间	394000 h

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源

2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>



附加信息

120 V AC

预期寿命 (电解电容器)

电流	20 A
温度	40 °C
时间	452000 h
附加信息	230 V AC

预期寿命 (电解电容器)

电流	40 A
温度	25 °C
时间	320000 h
附加信息	120 V AC

预期寿命 (电解电容器)

电流	40 A
温度	25 °C
时间	422000 h
附加信息	230 V AC

预期寿命 (电解电容器)

电流	40 A
温度	40 °C
时间	113000 h
附加信息	120 V AC

预期寿命 (电解电容器)

电流	40 A
温度	40 °C
时间	149000 h
附加信息	230 V AC

尺寸

宽度	120 mm
高度	130 mm
深度	140 mm

安装尺寸

左侧/右侧安装距离	5 mm / 5 mm
顶部/底部安装距离	50 mm / 50 mm

安装

安装类型	DIN导轨 : 35 mm
安装位置	水平DIN导轨NS35 , EN60715
带保护涂层	否

材料规格

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源



2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>

阻燃等级符合UL 94标准 (壳体/接线端子)	V0
外壳材料	金属
盖罩型号	不锈钢X6Cr17
侧边组件类型	铝

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
环境温度 (调试类型测试)	-40 °C
最大高度	≤ 5000 m (> 2000 m , 注意降低值)
气候等级	3K3 (符合EN 60721标准)
允许的最大相对湿度 (操作)	≤ 95 % (25 °C 时 , 无冷凝)
电击	11 ms , 15 g , 在每个空间方向 (符合IEC 60068-2-27)
振动 (操作)	5 Hz ... 100 Hz共振搜索0.7g , 90分钟 , 共振频率0.7g , 90分钟 (符合DNV GL A级)
温度代码	T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K)

标准和规范

轨道应用	EN 50121-3-2 EN 50121-4 EN 50121-5 EN 50163 IEC 62236-3-2 IEC 62236-4 IEC 62236-5
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance	符合输出电压U _{out}
标准——主协波电流限值	EN 61000-3-2
标准——电气安全	IEC 61010-2-201 (SELV)
标准——安全超低电压	IEC 61010-1 (SELV) IEC 61010-2-201 (PELV)
标准——安全绝缘	IEC 61558-2-16 IEC 61010-2-201
标准 - 测量、控制和实验室使用的设备的安全	IEC 61010-1
标准 —— 变压器安全	EN 61558-2-16
电池充电	DIN 41773-1
认证——适用于半导体工业的需求 , 符合干线压降	SEMI F47-0706 , EN 61000-4-11

过电压类别

EN 61010-1	II (≤ 5000 m)
EN 62477-1	III (≤ 2000 m)

认证

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源

2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>



CSA	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 CSA-C22.2 No. 107.1-01
造船工业许可	DNV GL
SIQ	BG (型号已认证)
UL认证	UL Listed UL 508
	UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location)

电磁兼容数据

电磁兼容性	符合2014/30/EU电磁兼容指令
低压指令	符合低电压指令2014/35/EC
噪音排放的电磁兼容要求	EN 61000-6-3 EN 61000-6-4
抗噪的电磁兼容要求	EN 61000-6-1 EN 61000-6-2
电源的电磁兼容要求	IEC 61850-3 (G,H) EN 61000-6-5 (开关设备)

传导性噪声排放

标准/规范	EN 55016 EN 61000-6-3 (B类)
-------	---------------------------------

噪音排放

标准/规范	附加基本标准EN 61000-6-5 (电站中的抗干扰性) , IEC/EN 61850-3 (供电)
-------	---

噪音排放

标准/规程	EN 55016 EN 61000-6-3 (B类)
-------	---------------------------------

DNV GL传导噪声排放

DNV	级 A
附加信息	区域 电源分配

DNV GL噪声辐射

DNV	级 B
附加信息	船桥和甲板区域

谐波电流

标准/规程	EN 61000-3-2 EN 61000-3-2 (A类)
频率范围	0 kHz ... 2 kHz

闪光器

标准/规程	EN 61000-3-3 EN 61000-3-3
频率范围	0 kHz ... 2 kHz

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源

2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>



静电放电

标准/规程	EN 61000-4-2
静电放电	
触点放电	8 kV (强度测试4)
空气放电	15 kV (强度测试4)
备注	标准 A

高频电磁场

标准/规程	EN 61000-4-3
-------	--------------

高频电磁场

频率范围	80 MHz ... 1 GHz
测试场强	20 V/m (强度测试 3)
频率范围	1 GHz ... 6 GHz
测试场强	10 V/m (强度测试 3)
备注	标准 A

快速瞬态 (脉冲)

标准/规程	EN 61000-4-4
-------	--------------

快速瞬态 (脉冲)

输入	4 kV (强度测试4 - 非对称)
输出	4 kV (强度测试4 - 非对称)
信号	4 kV (强度测试4 - 非对称)
备注	标准 A

电涌电压负载 (电涌)

标准/规程	EN 61000-4-5
-------	--------------

电涌电压负载 (电涌)

输入	典型值 3 kV (强度测试4 - 对称)
输出	典型值 6 kV (强度测试4 - 非对称)
信号	1 kV (强度测试3 - 对称)
备注	2 kV (强度测试3 - 非对称)
备注	4 kV (强度测试4 - 非对称)
备注	标准 A

传导干扰

标准/规程	EN 61000-4-6
-------	--------------

传导干扰

输入/输出/信号	非对称
频率范围	0.15 MHz ... 80 MHz
备注	标准 A
电压	10 V (强度测试 3)

工频磁场

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源



2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>

标准/规程	EN 61000-4-8
频率	16.7 Hz
	50 Hz
	60 Hz
测试场强	100 A/m
附加信息	60 秒
备注	标准 A
频率	50 Hz
	60 Hz
	50 Hz ... 60 Hz
测试场强	1 kA/m
附加信息	3 s
频率	0 Hz
测试场强	300 A/m
附加信息	DC , 60 s

压降

标准/规程	EN 61000-4-11
电压	230 V AC
频率	50 Hz
压降	70 %
时间段数量	0.5 / 1 / 25 / 30 周期
附加信息	强度测试2
备注	标准A : 0.5 / 1 / 25 / 30周期
压降	40 %
时间段数量	5 / 10 / 50 周期
附加信息	强度测试2
备注	标准 A
压降	0 %
时间段数量	0.5 / 1 / 5 / 50 / 250周期
附加信息	强度测试2
备注	标准A : 0.5 / 1周期 标准B : 5 / 50 / 25周期

脉冲磁场

标准/规程	EN 61000-4-9
测试场强	1000 A/m
备注	标准 A

衰减正弦振荡 (环形波)

标准/规程	EN 61000-4-12
输入	2 kV (强度测试4 - 对称)
	4 kV (强度测试4 - 非对称)
备注	标准 A

不对称传导的扰动变量

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源



2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>

标准/规程	EN 61000-4-16
测试等级 1	15 Hz 150 Hz (强度测试4)
电压	30 V 3 V
测试等级 2	150 Hz 1.5 kHz (强度测试4)
电压	3 V
测试等级 3	1.5 kHz 15 kHz (强度测试4)
电压	3 V 30 V
测试等级 4	15 kHz 150 kHz (强度测试4)
电压	30 V
测试等级 5	16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4)
电压	30 V (永久)
测试等级 6	150 Hz 180 Hz (强度测试4)
电压	30 V (永久)
测试等级 7	16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4)
电压	300 V (1 s)
备注	标准 A

衰减振荡波

标准/规程	EN 61000-4-18
输入、输出 (测试等级1)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称)
电压	1 kV
输入、输出 (测试等级2)	10 MHz
电压	1 kV
输入、输出 (测试等级3)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称)
电压	2.5 kV
信号 (测试等级1)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称)
电压	1 kV
信号 (测试等级2)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称)
电压	2.5 kV
备注	标准 A

衰减振荡磁场

标准/规程	EN 61000-4-10
测试场强	110 A/m
测试等级 1	100 kHz
测试场强	110 A/m
测试等级 2	1 MHz
备注	标准 A


标准

标准A	规定限度内的正常操作行为。
标准B	可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。
标准C	对操作行为的暂时不利影响，设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。

图纸

示意图

Housing




QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源




2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>


图表




图表



图表



结构框图



QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源

2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>



cUL认证

认证ID: FILE E 211944



UL认证

认证ID: FILE E 211944



IECEE-CB方案

认证ID: SI-7434



LR

认证ID: LR22472797TA



NK

认证ID: TA21182M

ABS

认证ID: 20-1973616-PDA



cULus Listed

认证ID: FILE E 123528

DNV

认证ID: TAA00000BV



BV

认证ID: 44621/B0 BV



cCSAus

认证ID: 80017552

SEMI F47

认证ID: SEMI F47

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源

2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>



cUL Listed

认证ID: FILE E 199827



UL认证

认证ID: FILE E 199827



EAC Ex

认证ID: RU C-DE.HB49.B.00004

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源

2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM

ETIM 9.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 - 电源

2904603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904603>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	4654ca05-2cdc-49da-8da0-92691aa78cca

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn