

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay RXG - relais interface - embrochab - test - 1OF - 10A - 120VAC

RXG11F7

! Arrêt de commercialisation

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2020

! Fin de service le: 31 déc. 2025

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Nom de série	RXG séries
Type de produit ou équipement	Relais enfichable
Type de relais	Relais d'interface
Type et composition des contacts	1 F/O
[Uc] tension circuit de commande	120 V CA
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A à -40...55 °C
Signalisation locale	Repère

Complémentaires

Etat LED	Sans
Durée de vie électrique	100000 cycle pour NO résistive charge à 55 °C 100000 cycle pour NF résistive charge à 55 °C
[UI] tension assignée d'isolement	250 V se conformer à CEI 300 V se conformer à CSA 300 V se conformer à UL
Removable legend	Avec
Tension de coupure max	250 V CA 30 V CC
Seuil de tension de retombée	>= 0,3 Uc CA
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A à 30 V (CC) se conformer à UL 10 A à 30 V (CC) se conformer à CEI 10 A à 250 V (CA) se conformer à UL 10 A à 250 V (CA) se conformer à CEI
Courant de charge	10 A à 250 V CA
Capacité de commutation minimum	500 mW à 100 mA, 5 V CC
Pouvoir de commutation max	2500 VA
Type de commande	Bouton de test verrouillable
Résistance moyenne	6300 Ohm à 23 °C +/- 10 %
Résistance de contact	100 mOhm
Résistance d'isolement	1000 MΩ à 500 V CC
Classe d'isolation électrique	Classe F

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Données de fiabilité de sécurité	B10d = 100000
Taux de fonctionnement	<= 1800 cycles/heure sous-charge <= 18000 cycles/heure sans charge
Coefficient d'utilisation	20 %
Temps de fonctionnement	20 ms
Temps de réinitialisation	20 ms
Tenue diélectrique	1000 V CA entre contacts avec microcoupure 5000 V CA entre bobine et contact avec isolement renforcé 1300 V CA bornes et boîtier avec isolement de base
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	1200 V CA entre contacts avec micro déconnexion 6000 V entre la bobine et le contact avec isolation renforcée 1500 V entre les bornes et cage avec isolation basique
Catégorie de surtension	III
Catégorie de protection	RT I
Degré de pollution	2
Niveaux de test	Niveau A groupe de montage
Présentation du produit	Produit complet
Matière des contacts	Alliage d'argent (AgSnO2In2O3)
Forme des broches	Plat (type faston)
Poids Net	0,02 kg

Environnement

Normes	CEI 61810-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	CSA EAC UL CE DNV
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP40
Humidité relative	10...85 %
Tenue aux vibrations	3 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10...150 Hz)en fonctionnement 5 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10...150 Hz)pas en fonctionnement

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4,200 cm
Largeur de l'emballage 1	1,200 cm
Longueur de l'emballage 1	3,100 cm
Poids de l'emballage (Kg)	20,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10

Hauteur de l'emballage 2	3,500 cm
Largeur de l'emballage 2	8,200 cm
Longueur de l'emballage 2	9,100 cm
Poids de l'emballage 2	222,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	4,689 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	10 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation	Non
------------	-----

Use Again




Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	70
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non


Encombrements

Dimensions



Schémas de raccordement


Schéma de câblage



Courbes de performance

Courbes de performances


Pouvoir de commutation maximal



- X : Tension de commutation (V)
Y : Courant de commutation (A)
(1) Charge résistive CA
(2) Charge inductive CA $\cos(\varphi)=0,4$
(3) Charge résistive CC
(4) Charge inductive CC ($L/R=7\text{ms}$)

Durée de vie


Charge résistive



- X : Courant de contact (A)
Y : Nombre de cycles de fonctionnement

Durée de vie

Charge inductive




- X : Courant de contact (A)
Y : Nombre de cycles de fonctionnement

NOTE: Ces courbes sont standard. La durabilité réelle varie en fonction de la charge, de l'environnement, du cycle de service, etc.

Plage de fonctionnement de bobine


Plage de fonctionnement de bobine CA / Température ambiante



X : Température ambiante (°C)
Y : Tension de bobine (U/Uc)
(1) Zone de plage de fonctionnement autorisée

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Avantages techniques
Relais Harmony RXG



Caractéristiques

Relais Harmony RXG



Relais à broche de type faston avec 1 ou 2 contacts, uniquement avec une douille de 16 mm



Indicateur mécanique du statut des contacts du relais



Etiquette amovible pour l'identification du relais



Gain de temps et de coûts avec les relais pré-assemblés



Bouton de test verrouillable et actionnable d'un doigt pour tester les contacts



12

Life Is On | Schneider Electric

9 mars 2026

Image of product / Alternate images

Alternative








Image of product in real life situation

