



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L9291

编号 No.: ZKS200400078-1

UN38.3 测试报告

UN38.3 Test Report

样 品 名 称 : 聚合物锂离子电池
3.7V, 1050mAh, 3.9Wh

Sample name : Polymer Li-ion Battery
3.7V, 1050mAh, 3.9Wh

型 号 Model : 484546P

委 托 单 位 : 深圳矽递科技股份有限公司

Consignor : Seeed Technology Co., Ltd



检测单位: 东莞市中认联科检测技术有限公司

Laboratory: Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.

地址: 广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路 18 号锦裕源大厦 2 号楼 D 栋

Address: Building D, No.2, Jinyuyuan Mansion, No.18, Industrial West Road, Songshan Lake High-tech Industrial Development Zone, Dongguan, Guangdong, China

电话(Tel): +86-769-26621775

邮政编码(Post Code): 523808

Email: admin@zrlklab.com

Web: www.zrlklab.com



编号 No.: ZKS200400078-1

委托单位信息 Consignor information	名称 Name	深圳矽递科技股份有限公司 Seeed Technology Co., Ltd
	地址 Address	深圳市南山区留仙大道 1183 号南山云谷创新产业园山水楼 1 楼 B Tower B 1/F, Shanshui Building, NanshanYungu Innovation Industry Park, Liuxian Ave, No.1183, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, P.R.C 518055
制造商信息 Manufacturer information	名称 Name	深圳市西罗科技有限公司 Shenzhen Netseah Technology Co., Ltd
	地址 Address	深圳市龙华新区龙华街道金庸阁二期 604 Room 604 II Building Jinyongge, Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen City, Guangdong
	电话 Phone number	0086-18929303979
	邮箱地址 Email address	1261091119@qq.com
	网址 Website	-
工厂信息 Factory information	名称 Name	深圳市西罗科技有限公司 Shenzhen Netseah Technology Co., Ltd
	地址 Address	深圳市龙华新区龙华街道金庸阁二期 604 Room 604 II Building Jinyongge, Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen City, Guangdong
	电话 Phone number	0086-18929303979
	邮箱地址 Email address	1261091119@qq.com
	网址 Website	-
(电芯) 制造商信息 (Cell) Manufacturer information	名称 Name	深圳市西罗科技有限公司 Shenzhen Netseah Technology Co., Ltd
	地址 Address	深圳市龙华新区龙华街道金庸阁二期 604 Room 604 II Building Jinyongge, Longhua Street, Longhua New District, Shenzhen City, Guangdong
	电话 Phone number	0086-18929303979
	邮箱地址 Email address	1261091119@qq.com
	网址 Website	-



编号 No.: ZKS200400078-1

样品描述及说明 General product information			
样品类型(是否可充电) Sample Type(Rechargeable or not)		☒ 是/Yes	☐ 否/No
样品信息 Sample information:			
产品名称 Product Name	聚合物锂离子电池 Polymer Li-ion Battery	型号 Model	484546P
商标 Trade mark	无 N/A	样品编号 Sample No.	B01#~B18# C01#~C30#
标称电压 Nominal Voltage	3.7V	额定容量 Rated Capacity	1050mAh
额定能量 Rated Energy	3.9Wh	充电截止电压 Charge Cut-off Voltage	4.2V
最大充电电流 Max. Charging Current	1050mA	标准充电电流 Standard Charging Current	210mA
充电截止电流 Charge Cut-off Current	21mA	放电终止电压 Discharge Cut-off Voltage	3.0V
最大放电电流 Max. Discharging Current	1050mA	标准放电电流 Standard Discharging Current	210mA
形状 Shape	棱柱形 Prismatic	尺寸 Size	44.3*45.0*4.3mm
样品质量 Sample Mass	19.3g	串并联方式 Connection composition of series-parallel	1S1P
电芯信息 Cell information:			
电芯型号 Cell Model	484546P	标称电压 Nominal Voltage	3.7V
额定容量 Rated Capacity	1050mAh	最大放电电流 Max. Discharging Current	1050mA



编号 No.: ZKS200400078-1

样品接收日期 Accepted date	2020-03-23	测试起讫日期 Test date	2020-03-23 ~ 2020-04-15
测试方法 和判定标准 Test method and criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3		
测试项目 Test items	高度模拟、温度试验、振动、冲击、外部短路、挤压、过度充电、强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Overcharge, Forced discharge.		
测试结论 Conclusion	经测试, 该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3 标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3 签发日期(Issue date): 2020-04-15		
备注 Remark	----		
编制(职位) Compiler: (Position)	孙纤 Jacky Sun (Test Engineer)		东莞市中认联科检测技术有限公司 Dongguan ZRLK Testing Technology Co., Ltd.
审核(职位) Checker: (Position)	尼晨茜 Naia Ni (Item Engineer)		
批准(职位) Approver: (Position)	马孝琴 Ailis Ma (Approved by)		



编号 No.: ZKS200400078-1

序号 No.	测试项目名称 Name of test	标准要求或标准条款号 Standard requirement or the clause number of standard	测试结果 Test result	本项结论 Test conclusion	备注 Remarks
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.1 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	温度试验 Thermal test	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.2 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.4 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外部短路 External short-circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend.1, 38.3 试验 T.5 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3 试验 T.6 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	过度充电 Overcharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3 试验 T.7 Test T.7	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amend 1, 38.3 试验 T.8 Test T.8	见附表 8 See Appendix 8	合格 Passed	/
测试环境条件 Test environment condition		环境温度: 20℃ - 25℃; 环境湿度: 45% - 75% Ambient temperature: 20℃ - 25℃, Ambient humidity: 45% - 75%			



Procedure 说明

Test T.1 to test T.5 must be conducted in sequence on the same cell or battery. Test T.6 and test T.8 shall be conducted using not otherwise tested cells or batteries.

必须用相同的电芯或电池按顺序进行试验 1 到试验 5。试验 6 和试验 8 须用没进行过其它试验的电芯或电池。为了测试循环后的电池，试验 7 可用试验 1 到试验 5 后没损坏的电池。

Batteries of B01#~B09# are full charged after one cycle;

电池 B01#~B09#为 1 次循环满电状态;

Batteries of B10#~B18# are full charged after 25th cycle;

电池 B10#~B18#为 25 次循环满电状态;

Cells of C01#~C05# are 50% charged after one cycle;

电芯 C01#~C05#为 1 次循环后 50%充电状态;

Cells of C06#~C10# are 50% charged after 25th cycle;

电芯 C06#~C10#为 25 次循环后 50%充电状态;

Cells of C11#~C20# are full discharged after one cycle;

电芯 C11#~C20#为 1 次循环完全放电状态;

Cells of C21#~C30# are full discharged after 25th cycle.

电芯 C21#~C30#为 25 次循环后完全放电状态。

Cycle testing time 循环试验时间:

Remark: Circular preprocessing is provided by customers

备注: 循环预处理由客户提供



编号 No.: ZKS200400078-1

附 表 1
Appendix 1

序号 No.	1	测试项目名称 Name of Test Items		高度模拟 Altitude simulation				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结 果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
B01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.008	4.193	19.005	4.178	0.02	99.6	O
B02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.043	4.191	19.033	4.176	0.05	99.6	O
B03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	18.944	4.194	18.937	4.177	0.04	99.6	O
B04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.289	4.192	19.284	4.172	0.03	99.5	O
B05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.208	4.194	19.207	4.173	0.01	99.5	O
B10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.823	4.196	18.820	4.178	0.02	99.6	O
B11#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.932	4.191	18.928	4.178	0.02	99.7	O
B12#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.991	4.191	18.989	4.176	0.01	99.6	O
B13#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	19.152	4.193	19.150	4.172	0.01	99.5	O
B14#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	19.151	4.192	19.149	4.173	0.01	99.5	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: ZKS200400078-1

附 表 2
Appendix 2

序号 No.	2	测试项目名称 Name of Test Items	温度试验 Thermal test					
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结 果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
B01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.005	4.178	19.001	4.171	0.02	99.8	O
B02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.033	4.176	19.021	4.169	0.06	99.8	O
B03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	18.937	4.177	18.937	4.170	0.00	99.8	O
B04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.284	4.172	19.276	4.165	0.04	99.8	O
B05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.207	4.173	19.205	4.163	0.01	99.8	O
B10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.820	4.178	18.818	4.166	0.01	99.7	O
B11#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.928	4.178	18.926	4.165	0.01	99.7	O
B12#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.989	4.176	18.987	4.168	0.01	99.8	O
B13#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	19.150	4.172	19.146	4.165	0.02	99.8	O
B14#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	19.149	4.173	19.147	4.165	0.01	99.8	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: ZKS200400078-1

附 表 3
Appendix 3

序号 No.	3	测试项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结 果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
B01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.001	4.171	19.000	4.169	0.01	100.0	O
B02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.021	4.169	19.021	4.167	0.00	100.0	O
B03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	18.937	4.170	18.935	4.168	0.01	100.0	O
B04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.276	4.165	19.274	4.162	0.01	99.9	O
B05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.205	4.163	19.203	4.161	0.01	100.0	O
B10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.818	4.166	18.815	4.165	0.02	100.0	O
B11#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.926	4.165	18.925	4.164	0.01	100.0	O
B12#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.987	4.168	18.985	4.166	0.01	100.0	O
B13#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	19.146	4.165	19.142	4.161	0.02	99.9	O
B14#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	19.147	4.165	19.143	4.163	0.02	100.0	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: ZKS200400078-1

附 表 4
Appendix 4

序号 No.	4	测试项目名称 Name of Test Items	冲击 Shock					
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试前 Before		测试后 After		质量损失 Mass loss (%)	剩余电压 Residual OCV (%)	测试结 果 Test result
		电池质量 m_1 (g)	开路电压 V_1 (V)	电池质量 m_2 (g)	开路电压 V_2 (V)			
B01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.000	4.169	19.000	4.168	0.00	100.0	O
B02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.021	4.167	19.021	4.165	0.00	100.0	O
B03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	18.935	4.168	18.935	4.166	0.00	100.0	O
B04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.274	4.162	19.274	4.161	0.00	100.0	O
B05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	19.203	4.161	19.203	4.160	0.00	100.0	O
B10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.815	4.165	18.815	4.163	0.00	100.0	O
B11#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.925	4.164	18.925	4.162	0.00	100.0	O
B12#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	18.985	4.166	18.985	4.164	0.00	100.0	O
B13#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	19.142	4.161	19.142	4.160	0.00	100.0	O
B14#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	19.143	4.163	19.143	4.161	0.00	100.0	O
以下空白								
注: L-泄露; V-排气; D-解体; R-破裂; F-起火; O-无泄露、无排气、无解体、无破裂、无起火。 Note: L-Leakage, V-Venting, D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No leakage, no venting, no disassembly, no rupture & no fire								



编号 No.: ZKS200400078-1

附表 5
Appendix 5

序号 No.	5	测试项目名称 Name of Test Items	外部短路 External short circuit		
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (℃)	测试结果 Test result	备注 Remark	
B01#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	55.7	O	/	
B02#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	55.6	O	/	
B03#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	55.4	O	/	
B04#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	55.4	O	/	
B05#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	55.3	O	/	
B10#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	55.2	O	/	
B11#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	55.6	O	/	
B12#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	55.7	O	/	
B13#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	55.4	O	/	
B14#	25 完全充电 25 CYC Fully Charged	55.3	O	/	
以下空白					
注： D-解体； R-破裂； F-起火； O-无解体、无破裂、无起火。 Note: D-Disassembly, R-Rupture, F-Fire, O-No disassembly, no rupture & no fire					



编号 No.: ZKS200400078-1

附表 6
Appendix 6

序号 No.	6	测试项目名称 Name of Test Items	挤压 Crush		
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	样品表面最高温度 Max. External Temperature (°C)	测试结果 Test result	备注 Remark	
C01#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	28.6	O	/	
C02#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	29.3	O	/	
C03#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	33.5	O	/	
C04#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	32.4	O	/	
C05#	首次 50%容量 1 CYC 50% Capacity	29.7	O	/	
C06#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	28.9	O	/	
C07#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	29.4	O	/	
C08#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	29.2	O	/	
C09#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	28.8	O	/	
C10#	25 次 50%容量 25 CYC 50% Capacity	30.1	O	/	
以下空白					
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire					



编号 No.: ZKS200400078-1

附表 7
Appendix 7

序号 No.	7	测试项目名称 Name of Test Items	过度充电 Overcharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
B06#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	O	/
B07#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	O	/
B08#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	O	/
B09#	首次完全充电 1 CYC Fully Charged	O	/
B15#	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	O	/
B16#	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	O	/
B17#	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	O	/
B18#	25 次完全充电 25 CYC Fully Charged	O	/
以下空白			
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire			





编号 No.: ZKS200400078-1

附表 8
Appendix 8

序号 No.	8	测试项目名称 Name of Test Items	强制放电 Forced discharge
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample status	测试结果 Test result	备注 Remark
C11#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C12#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C13#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C14#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C15#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C16#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C17#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C18#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C19#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C20#	首次完全放电 1 CYC Fully Discharged	O	/
C21#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C22#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C23#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C24#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C25#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C26#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C27#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C28#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C29#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
C30#	25 次完全放电 25 CYC Fully Discharged	O	/
注: D-解体; F-起火; O-无解体、无起火。 Note: D-Disassembly, F-Fire, O-No disassembly & no fire			

样品照片 Sample photo



***** The end *****



注意事项 Important Notice

1. 本报告无 ZRLK 盖章无效。
The test report is invalid without the official stamp of ZRLK.
2. 未经本试验室书面同意，不得复制或部分地复制本报告。
Nobody is allowed to photocopy or partly photocopy this report without written permission of ZRLK.
3. 本报告无批准人、审核人及编制人签名无效。
The test report is invalid without the signatures of Approver, Checker and Compiler.
4. 客户必须如实提供样品及资料，并保证申报品名和样品以及运输货物相同，否则本检测单位不承担任何相关责任。
The client should provide samples and relevant data, at the same time, they should guarantee the consistence of the product's name the declared, the samples they provided and the goods to be transported. Otherwise we will not bear any relevant responsibilities.
5. 本报告涂改无效。
The test report is invalid if altered.
6. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内向检验单位提出。
Objection to the test report must be submitted to ZRLK within 15 days.
7. 本报告仅对送检样品负责。
The test report is valid for the tested samples only.
8. 任何情况下检测单位的赔偿责任都不会超过检测单位就本次检测所收取的检测费用。
ZRLK's liability under no circumstance will exceed the testing fee received from applicant for test conducted hereof this testing report.
9. 本报告中的中文内容仅供参考。
The Chinese contents in this report are only for reference.
10. CNAS 未涉及“☆”的项目。
“☆” item cannot be Accredited by CNAS.