

TOPLED E1608

Datasheet

Version 1.1

KW DELMS1.RA



The TOPLED E1608 expands OSRAM Opto Semiconductors' low power portfolio by offering one of the smallest LED Industry standard footprints in a highly reliable and well proved package concept. Its outstanding performance is suitable for a huge variety of applications especially automotive interior where a small package design with excellent reliability is needed. The TOPLED E1608 is available in different colors and brightness levels.

Features:

- **Package:** white SMT package, colored diffused silicone resin
- **Technology:** InGaN on Sapphire
- **Viewing angle at 50 % I_v:** 120°
- **Color:** Cx = 0.33, Cy = 0.33 acc. to CIE 1931 (white)

Applications

- Automotive Interior Lighting
- Dashboard Backlighting
- Pushbuttons and Switches
- Electronic Equipment
- Signal and Symbol Luminary

Die TOPLED E1608 erweitert die Low power Produktpalette von OSRAM Opto Semiconductors mit einem der kleinsten LED-Package Abmaße in einem hoch zuverlässigen und stabilem Package-Konzept. Die außergewöhnliche Performance eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen besonders im Automobil-Innenbereich, bei denen ein kleines Package Design mit hervorragender Zuverlässigkeit benötigt wird. Die TOPLED E1608 gibt es in einer Vielzahl an Farben und Helligkeitsniveaus.

Besondere Merkmale:

- **Gehäusetyp:** weißes SMT Gehäuse, farbiger diffuser Silikon-Verguss
- **Technologie:** InGaN on Sapphire
- **Abstrahlwinkel bei 50 % I_v:** 120°
- **Farbe:** Cx = 0.33, Cy = 0.33 nach CIE 1931 (weiß)

Anwendungen

- Automobilbeleuchtung innen
- Instrumentenbeleuchtung
- Schalter und Taster
- elektronische Geräte
- Signal- und Symbolleuchten

Ordering Information
Bestellinformation

Type: Typ:	Luminous Intensity ^{1) page 24} Lichtstärke ^{1) Seite 24} I_F = 1 mA I_V [mcd]	Ordering Code Bestellnummer
KW DELMS1.RA-MGNI-FK0PM0-U515	18 ... 45	Q65112A4001

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. KW DELMS1.RA-MGNI-FK0PM0-U515 means that only one group MG, MH, MI, NG, NH, NI will be shippable for any packing unit.

In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. KW DELMS1.RA-MGNI-FK0PM0-U515 means that the device will be shipped within the specified limits.

In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped on any packing unit. E. g. KW DELMS1.RA-MGNI-FK0PM0-U515 means that only one forward voltage group 15,U5 will be shippable.

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. KW DELMS1.RA-MGNI-FK0PM0-U515 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen MG, MH, MI, NG, NH, NI enthalten ist.

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. KW DELMS1.RA-MGNI-FK0PM0-U515 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. KW DELMS1.RA-MGNI-FK0PM0-U515 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird.

Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Durchlassspannungsgruppe geliefert. Z. B. KW DELMS1.RA-MGNI-FK0PM0-U515 bedeutet, dass nach Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen 15,U5 enthalten (siehe Seite 5).

Maximum Ratings
Grenzwerte

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Operating temperature range Betriebstemperatur	T_{op}	-40 ... 110	°C
Storage temperature range Lagertemperatur	T_{stg}	-40 ... 110	°C
Junction temperature Sperrschichttemperatur	T_j	125	°C
Forward current Durchlassstrom ($T_S = 25\text{ °C}$)	I_F	0.5 ... 10	mA
Surge current Stoßstrom ($t \leq 10\ \mu\text{s}$; $D = 0.005$; $T_S = 25\text{ °C}$)	I_{FM}	40	mA
Reverse voltage ^{2) page 24} Sperrspannung ^{2) Seite 24} ($T_S = 25\text{ °C}$)	V_R	5	V
ESD withstand voltage ESD Festigkeit (acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 - HBM, Class 2)	V_{ESD}	2	kV

Characteristics ($T_S = 25\text{ °C}$; $I_F = 1\text{ mA}$)**Kennwerte**

Parameter Bezeichnung	Symbol Symbol	Values Werte	Unit Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 ^{3) page 24} (typ.) Farbkoordinaten nach CIE 1931 ^{3) Seite 24} (typ.)	C _x C _y	0.33 0.33	- -
Viewing angle at 50 % I _V Abstrahlwinkel bei 50 % I _V	2φ	120	°
Forward voltage ^{4) page 24} (min.) Durchlassspannung ^{4) Seite 24} (typ.) (max.)	V _F V _F V _F	2.50 2.70 3.00	V V V
Reverse current (typ.) Sperrstrom (max.) (V _R = 5 V)	I _R I _R	0.01 10	μA μA
Real thermal resistance junction / solder point ^{5) page 24} (typ.) Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad ^{5) Seite 24} (max.)	R _{th JS real} R _{th JS real}	120 210	K/W K/W

Note: Individual forward voltage groups see next page

Anm.: Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite


Brightness Groups
Helligkeitsgruppen

Group Gruppe	Luminous Intensity ^{1) page 24} Lichtstärke ^{1) Seite 24} (min.) I_V [mcd]	Luminous Intensity ^{1) page 24} Lichtstärke ^{1) Seite 24} (max.) I_V [mcd]	Luminous Flux ^{6) page 24} Lichtstrom ^{6) Seite 24} (typ.) Φ_V [mlm]
MG	18	21	60
MH	21	24	70
MI	24	28	80
NG	28	33	90
NH	33	39	110
NI	39	45	130

Forward Voltage Groups ^{4) page 24}
Durchlassspannungsgruppen ^{4) Seite 24}

Group Gruppe		
	(min.) V_F [V]	(max.) V_F [V]
U5	2.50	2.75
15	2.75	3.00

Chromaticity Coordinate Groups ³⁾ page 24
 Farbortgruppen ³⁾ Seite 24



Color Chromaticity Groups ^{3) page 24}
Farbortgruppen ^{3) Seite 24}

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
FK0	0.2498	0.2053	ILO	0.2733	0.2590	NK0	0.3335	0.3172
	0.2589	0.2000		0.2797	0.2509		0.3339	0.3336
	0.2597	0.2204		0.2848	0.2757		0.3447	0.3347
	0.2682	0.2146		0.2898	0.2664		0.3465	0.3530
FL0	0.2402	0.2108	IMO	0.2646	0.2700	PK0	0.3447	0.3347
	0.2498	0.2053		0.2733	0.2590		0.3465	0.3530
	0.2509	0.2264		0.2780	0.2883		0.3567	0.3535
	0.2597	0.2204		0.2848	0.2757		0.3599	0.3735
FM0	0.2269	0.2185	JK0	0.2898	0.2664	LLO	0.3090	0.3108
	0.2388	0.2348		0.2950	0.2568		0.3113	0.2992
	0.2402	0.2108		0.3007	0.2830		0.3209	0.3281
	0.2509	0.2264		0.3045	0.2717		0.3219	0.3154
GK0	0.2597	0.2204	JLO	0.2848	0.2757	LMO	0.3060	0.3266
	0.2682	0.2146		0.2898	0.2664		0.3090	0.3108
	0.2700	0.2361		0.2971	0.2935		0.3196	0.3451
	0.2775	0.2292		0.3007	0.2830		0.3209	0.3281
GL0	0.2509	0.2264	JMO	0.2780	0.2883	MLO	0.3209	0.3281
	0.2597	0.2204		0.2848	0.2757		0.3219	0.3154
	0.2624	0.2431		0.2922	0.3077		0.3339	0.3336
	0.2700	0.2361		0.2971	0.2935		0.3341	0.3472
GM0	0.2388	0.2348	KK0	0.3007	0.2830	NLO	0.3339	0.3336
	0.2509	0.2264		0.3045	0.2717		0.3341	0.3472
	0.2520	0.2527		0.3113	0.2992		0.3465	0.3530
	0.2624	0.2431		0.3138	0.2862		0.3479	0.3673
HK0	0.2700	0.2361	KLO	0.2971	0.2935	PLO	0.3465	0.3530
	0.2775	0.2292		0.3007	0.2830		0.3479	0.3673
	0.2797	0.2509		0.3090	0.3108		0.3599	0.3735
	0.2861	0.2427		0.3113	0.2992		0.3623	0.3882

Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy	Group Gruppe	Cx	Cy
HLO	0.2624	0.2431	KM0	0.2922	0.3077	MM0	0.3196	0.3451
	0.2700	0.2361		0.2971	0.2935		0.3209	0.3281
	0.2733	0.2590		0.3060	0.3266		0.3341	0.3472
	0.2797	0.2509		0.3090	0.3108		0.3345	0.3654
HM0	0.2520	0.2527	LK0	0.3113	0.2992	NM0	0.3341	0.3472
	0.2624	0.2431		0.3138	0.2862		0.3345	0.3654
	0.2646	0.2700		0.3219	0.3154		0.3479	0.3673
	0.2733	0.2590		0.3231	0.3008		0.3498	0.3863
IK0	0.2797	0.2509	MK0	0.3219	0.3154	PM0	0.3479	0.3673
	0.2861	0.2427		0.3231	0.3008		0.3498	0.3863
	0.2898	0.2664		0.3335	0.3172		0.3623	0.3882
	0.2950	0.2568		0.3339	0.3336		0.3655	0.4079

Group Name on Label**Gruppenbezeichnung auf Etikett**

Example: MG-FK0-15

Beispiel: MG-FK0-15

Brightness Helligkeit	Chromaticity Coordinate Farbort	Forward Voltage Durchlassspannung
MG	FK0	15


Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Relative Spectral Emission - $V(\lambda) = \text{Standard eye response curve}$ ^{6) page 24}

Relative spektrale Emission - $V(\lambda) = \text{spektrale Augenempfindlichkeit}$ ^{6) Seite 24}


$I_{rel} = f(\lambda); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}; I_F = 1\text{ mA}$



Radiation Characteristics ^{6) page 24}


Abstrahlcharakteristik ^{6) Seite 24}

$I_{rel} = f(\phi); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$




Forward Current 6) page 24 , 7) page 24
Durchlassstrom 6) Seite 24 , 7) Seite 24

$I_F = f(V_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$




Relative Luminous Intensity 6) page 24 , 7) page 24
Relative Lichtstärke 6) Seite 24 , 7) Seite 24

$I_V/I_V(1\text{ mA}) = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$




Chromaticity Coordinate Shift 6) page 24
Farbortverschiebung 6) Seite 24


$\Delta C_x, \Delta C_y = f(I_F); T_S = 25\text{ }^\circ\text{C}$




Relative Forward Voltage ^{6) page 24}
Relative Vorwärtsspannung ^{6) Seite 24}
 $\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 1\text{ mA}$



Relative Luminous Intensity ^{6) page 24}
Relative Lichtstärke ^{6) Seite 24}
 $I_V/I_V(25\text{ °C}) = f(T_j); I_F = 1\text{ mA}$




Chromaticity Coordinate Shift ^{6) page 24}
Farbortverschiebung ^{6) Seite 24}
 $\Delta C_x, \Delta C_y = f(T_j); I_F = 1\text{ mA}$




Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom

$I_F = f(T)$





Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$

D: Duty cycle



Package Outline ^{8) page 24}
 Maßzeichnung ^{8) Seite 24}




general tolerance ± 0.1
 lead finish Ag 

C63062-A4275-A1.-02




Approximate Weight:	2 mg
Gewicht:	2 mg
Mark:	Anode
Markierung:	Anode

Electrical Internal Circuit
Internes Elektrisches Schaltbild



Recommended Solder Pad 8) page 24
Empfohlenes Lötpad design 8) Seite 24


Reflow soldering
Reflow-Löten



- foot print
- Cu area
- solder resist
- solder stencil

The usage of solder resist between anode and cathode pads is mandatory for applications where water may condense

Component Location on Pad



E062.3010.187 -02

Note:

For superior solder joint connectivity results we recommend soldering under standard nitrogen atmosphere.

Package not suitable for ultra sonic cleaning.


Anm.:

Um eine verbesserte Lötstellenkontaktierung zu erreichen, empfehlen wir, unter Standard-Stickstoffatmosphäre zu löten.

Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet.

Reflow Soldering Profile Reflow-Lötprofil

Product complies to MSL Level 3 acc. to JEDEC J-STD-020E




OHA04612

Profile Feature Profil-Charakteristik	Symbol Symbol	Pb-Free (SnAgCu) Assembly			Unit Einheit
		Minimum	Recommendation	Maximum	
Ramp-up rate to preheat*) 25 °C to 150 °C			2	3	K/s
Time t_S T_{Smin} to T_{Smax}	t_S	60	100	120	s
Ramp-up rate to peak*) T_{Smax} to T_P			2	3	K/s
Liquidus temperature	T_L		217		$^{\circ}\text{C}$
Time above liquidus temperature	t_L		80	100	s
Peak temperature	T_P		245	260	$^{\circ}\text{C}$
Time within 5 °C of the specified peak temperature $T_P - 5$ K	t_p	10	20	30	s
Ramp-down rate* T_P to 100 °C			3	6	K/s
Time 25 °C to T_P				480	s

All temperatures refer to the center of the package, measured on the top of the component

* slope calculation DT/Dt : Dt max. 5 s; fulfillment for the whole T-range


Taping ^{8) page 24}
Gurtung ^{8) Seite 24}



C63062-A4275-B5 -02

Tape and Reel Gurtverpackung

8 mm tape with 2000 pcs. on \varnothing 180 mm reel




Tape dimensions [mm] Gurtmaße [mm]

W	P ₀	P ₁	P ₂	D ₀	E	F
8 + 0.3 / -0.1	4 ± 0.1	2 ± 0.05 or 4 ± 0.1	2 ± 0.05	1.5 ± 0.1	1.75 ± 0.1	3.5 ± 0.05


Reel dimensions [mm] Rollenmaße [mm]

A	W	N _{min}	W ₁	W _{2max}
180	8	60	8.4 + 2	14.4

Barcode-Product-Label (BPL) Barcode-Produkt-Etikett (BPL)



Dry Packing Process and Materials Trockenverpackung und Materialien



Note:

Moisture-sensitive product is packed in a dry bag containing desiccant and a humidity card.


Regarding dry pack you will find further information in the internet and in the Short Form Catalog in chapter "Tape and Reel" under the topic "Dry Pack". Here you will also find the normative references like JEDEC.

Anm.:

Feuchteempfindliche Produkte sind verpackt in einem Trockenbeutel zusammen mit einem Trockenmittel und einer Feuchteindikatorkarte.

Bezüglich Trockenverpackung finden Sie weitere Hinweise im Internet und in unserem Short Form Catalog im Kapitel "Gurtung und Verpackung" unter dem Punkt "Trockenverpackung". Hier sind Normenbezüge, unter anderem ein Auszug der JEDEC-Norm, enthalten.

Transportation Packing and Materials Kartonverpackung und Materialien



Dimensions of transportation box in mm

Width Breite	Length Länge	Height Höhe
200 ± 5	195 ± 5	30 ± 5

Notes

The evaluation of eye safety occurs according to the standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Within the risk grouping system of this CIE standard, the LED specified in this data sheet fall into the class Exempt group (exposure time 10000 s). Under real circumstances (for exposure time, eye pupils, observation distance), it is assumed that no endangerment to the eye exists from these devices. As a matter of principle, however, it should be mentioned that intense light sources have a high secondary exposure potential due to their blinding effect. As is also true when viewing other bright light sources (e.g. headlights), temporary reduction in visual acuity and afterimages can occur, leading to irritation, annoyance, visual impairment, and even accidents, depending on the situation.

Subcomponents of this LED are silverplated. Silver is discoloring when being exposed to environments containing high concentrations of aggressive substances. Corroded silver may lead to a worsening of the optical performance of the LED and can in the worst case lead to a failure of the LED. Do not expose this LED to aggressive atmospheres. Note, that corrosive gases may as well be emitted from materials close to the LED in the final product.

For further application related informations please visit www.osram-os.com/appnotes

Hinweise

Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of lamps and lamp systems"). Im Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende Gruppenanforderung - Exempt group (Expositionsdauer 10000 s). Unter realen Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille, Betrachtungsabstand) geht damit von diesen Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus. Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen. Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B. Autoscheinwerfer), kann ein temporär eingeschränktes Sehvermögen oder auch Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen, Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.

Einzelkomponenten dieser LED sind silberbeschichtet. Silberoberflächen werden durch korrosive Substanzen verändert. Korrodiertes Silber kann zu einer Verschlechterung der optischen Eigenschaften und im schlimmsten Fall zum Ausfall der LED führen. Diese LED darf aggressiven Bedingungen nicht ausgesetzt werden. Es ist zu beachten, dass korrosive Gase auch von Materialien emittiert werden können, die sich im Endprodukt in unmittelbarer Umgebung der LED befinden.

Für weitere applikationsspezifische Informationen besuchen Sie bitte www.osram-os.com/appnotes

Disclaimer

Language english will prevail in case of any discrepancies or deviations between the two language wordings.

Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics.

Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

For information on the types in question please contact our Sales Organization.

If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office.

By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!

Critical components* may only be used in life-support devices** or systems with the express written approval of OSRAM OS.

*) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.

**) Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Disclaimer

Bei abweichenden Angaben im zweisprachigen Wortlaut haben die Angaben in englischer Sprache Vorrang.

Bitte beachten!

Lieferbedingungen und Änderungen im Design vorbehalten. Aufgrund technischer Anforderungen können die Bauteile Gefahrstoffe enthalten. Für weitere Informationen zu gewünschten Bauteilen, wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Falls Sie dieses Datenblatt ausgedruckt oder heruntergeladen haben, finden Sie die aktuellste Version im Internet.

Verpackung

Benutzen Sie bitte die Ihnen bekannten Recyclingwege. Wenn diese nicht bekannt sein sollten, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene Vertriebsbüro. Wir nehmen das Verpackungsmaterial zurück, falls dies vereinbart wurde und das Material sortiert ist. Sie tragen die Transportkosten. Für Verpackungsmaterial, das unsortiert an uns zurückgeschickt wird oder das wir nicht annehmen müssen, stellen wir Ihnen die anfallenden Kosten in Rechnung.

Bauteile, die in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen eingesetzt werden, müssen für diese Zwecke ausdrücklich zugelassen sein!

Kritische Bauteile* dürfen in lebenserhaltenden Apparaten und Systemen** nur dann eingesetzt werden, wenn ein schriftliches Einverständnis von OSRAM OS vorliegt.

*) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.

**) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder (b) für die Lebenserhaltung bestimmt. Falls Sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Glossary

- 1) **Brightness:** Brightness values are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of $\pm 8\%$ and an expanded uncertainty of $\pm 11\%$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 2) **Reverse Voltage:** Not designed for reverse operation. Continuous reverse voltage can cause migration and LED damage.
- 3) **Chromaticity coordinate groups:** Chromaticity coordinates are measured during a current pulse of typically 25 ms, with an internal reproducibility of ± 0.005 and an expanded uncertainty of ± 0.01 (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 4) **Forward Voltage:** The forward voltage is measured during a current pulse of typically 8 ms, with an internal reproducibility of $\pm 0.05\text{ V}$ and an expanded uncertainty of $\pm 0.1\text{ V}$ (acc. to GUM with a coverage factor of $k = 3$).
- 5) **Thermal Resistance:** $R_{th\ max}$ is based on statistic values (6σ).
- 6) **Typical Values:** Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 7) **Characteristic curve:** In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher differences between single LEDs within one packing unit.
- 8) **Tolerance of Measure:** Unless otherwise noted in drawing, tolerances are specified with ± 0.1 and dimensions are specified in mm.

Glossar

- 1) **Helligkeit:** Helligkeitswerte werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 8\%$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 11\%$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 2) **Sperrspannung:** Die LED kann nicht in Sperrrichtung betrieben werden. Kontinuierlicher Rückwärtsbetrieb kann Migration und eine Beschädigung der LED zur Folge haben.
- 3) **Farbortgruppen:** Farbkoordinaten werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 25 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,005$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,01$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 4) **Durchlassspannung:** Vorwärtsspannungen werden während eines Strompulses einer typischen Dauer von 8 ms, mit einer internen Reproduzierbarkeit von $\pm 0,05\text{ V}$ und einer erweiterten Messunsicherheit von $\pm 0,1\text{ V}$ gemessen (gemäß GUM mit Erweiterungsfaktor $k = 3$).
- 5) **Wärmewiderstand:** $R_{th\ max}$ basiert auf statistischen Werten (6σ).
- 6) **Typische Werte:** Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 7) **Kennlinien:** Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Abweichungen zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 8) **Maßtoleranz:** Wenn in der Zeichnung nicht anders angegeben, gilt eine Toleranz von $\pm 0,1$. Maße werden in mm angegeben.

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。