

# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, Alarmkontakt, für RS-422/RS-485-4-Draht/INTERBUS bis 2 MBit/s, T-Koppler mit zwei LWL- Schnittstellen (BFOC), 850 nm, für PCF-/Glasfaserkabel (Multimode)

## Ihre Vorteile

- Durchrangierung der Versorgungsspannung über die Tragschienen-Busverbinder
- Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme
- Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich
- Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (INTERBUS // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder)
- Zugelassen für den Einsatz in Zone 2
- Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken
- Integrierte optische Diagnose für die permanente Überwachung der LWL-Strecken
- Eigensichere LWL-Schnittstelle (ex op is) zum direkten Anschluss an Geräte in der Zone 1
- Automatische Datenratenerkennung für alle Datenraten bis 2 MBit/s

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2708397
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.
Produktschlüssel	DNC216
GTIN	4017918974091
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	275 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	209,58 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	DE

# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung

Nur für den industriellen Einsatz

#### Nutzungsbeschränkung

CCCx -Hinweis

Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt.

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Medienkonverter
Produktfamilie	PSI-MOS
MTTF	746 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) 309 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) 128 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %)
MTBF	178 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21% (5 Tage pro Woche, 8 Std pro Tag)) 26 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 % (5 Tage pro Woche, 12 Std pro Tag))

### Elektrische Eigenschaften

Galvanische Trennung	VCC // RS-422
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	2,88 W
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung	1,5 kV <sub>eff</sub> (50 Hz, 1 min.)

### Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	18 V DC ... 30 V DC
Versorgungsnennspannung	24 V DC (nach UL)
Stromaufnahme typisch	120 mA (24 V DC)
Stromaufnahme maximal	130 mA ≤ 2 A (Bei Betrieb in einer Verbundstation, über den Tragschienen-Busverbinder)

### Ausgangsdaten

#### Schalten

Benennung Ausgang	Relaisausgang
Beschreibung des Ausgangs	Störmeldeausgang
Anzahl der Ausgänge	1
Schaltspannung maximal	60 V DC 42 V AC
Grenzdauerstrom	0,46 A

# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

## Anschlussdaten

### Versorgung

Anschlussart	steckbare Schraubklemme COMBICON
Anzugsdrehmoment	0,56 Nm ... 0,79 Nm

## Schnittstellen

Bitverzerrung, Eingang	± 35 % (zulässig)
Bitverzerrung, Ausgang	< 6,25 %
Signal	INTERBUS
Übertragungskanäle	2 (1/1) RD, TD, vollduplex

### Daten: Optisch LWL

Anzahl der Kanäle	2
Sendeleistung minimal	-4,6 dBm (200/230 µm) -17,6 dBm (50/125 µm) -13,6 dBm (62,5/125 µm)
Übertragungslänge inkl. 3 dB Systemreserve	2800 m (F-K 200/230 10 dB/km mit Schnellmontagestecker) 4200 m (mit F-G 50/125 2,5 dB/km) 4800 m (mit F-G 62,5/125 3,0 dB/km)
Übertragungsprotokoll	protokolltransparent zur RS-422-Schnittstelle
Anschlussart	B-FOC (ST®)
Wellenlänge	850 nm
Empfängerempfindlichkeit minimal	-33,2 dBm
Übertragungsmedium	PCF-Faser Multimode-Glasfaser

### Daten: RS-422-Schnittstelle, nach ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1

Serielle Übertragungsrate	≤ 2 MBit/s
Anschlussart	Steckbarer Schraubanschluss
Übertragungslänge	≤ 1000 m (abhängig von Datenrate mit geschirmter, verdrillter Datenleitung)
Abschlusswiderstand	220 Ω 100 Ω 220 Ω
Einleiter/Klemmstelle starr	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Einleiter/Klemmstelle flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel AWG max	14
Leiterquerschnitt flexibel AWG min	24
Einleiter/Klemmstelle starr AWG max.	14
Einleiter/Klemmstelle starr AWG min.	24
Übertragungsmedium	Kupfer
Dateiformat/Kodierung	UART (11 Bit, NRZ)

## Maße

# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

Breite	35 mm
Höhe	99 mm
Tiefe	103 mm

## Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	grün (RAL 6021)
Material (Gehäuse)	PA 6.6-FR

## Kabel / Leitung

LWL-Leitung	
Fasertypen	200/230 µm
	50/125 µm
	62,5/125 µm
	PCF-Faser
	Glasfaser

## Mechanische Prüfungen

Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	Vibration (Betrieb): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in XYZ-Richtung
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	Schock (Betrieb): 15g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutztart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Höhenlage	≤ 5000 m (Einschränkung siehe Herstellererklärung für Höhenbetrieb)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	30 % ... 95 % (keine Betauung)

## Zulassungen

CE	
Zertifikat	CE-konform

ATEX	
Kennzeichnung	Ex II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X
Hinweis	Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation!

ATEX, LWL-Schnittstelle	
Kennzeichnung	Ex II (2) G [Ex op is Gb] IIC
	Ex II (2) D [Ex op is Db] IIIC
Zertifikat	PTB 06 ATEX 2042 U
Hinweis	Beachten Sie die besonderen Installationshinweise in der Dokumentation!

# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

UL, USA / Kanada

Kennzeichnung	Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5 Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
---------------	--

Schadgastest

Kennzeichnung	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
---------------	----------------------------------

## EMV-Daten

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Störfestigkeit	EN 61000-6-2:2005

Störabstrahlung

Normen/Bestimmungen	EN 55011
---------------------	----------

Entladung statischer Elektrizität

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-2
---------------------	--------------

Entladung statischer Elektrizität

Kontaktentladung	± 6 kV
Luftentladung	± 8 kV
Bemerkung	Kriterium B

Elektromagnetisches HF-Feld

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-3
---------------------	--------------

Elektromagnetisches HF-Feld

Feldstärke	10 V/m
Bemerkung	Kriterium A

Schnelle Transienten (Burst)

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-4
---------------------	--------------

Schnelle Transienten (Burst)

Eingang	± 2 kV
Signal	± 2 kV
Bemerkung	Kriterium B

Stoßstrombelastung (Surge)

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-5
---------------------	--------------

Stoßstrombelastung (Surge)

Eingang	± 0,5 kV
Signal	± 1 kV
Bemerkung	Kriterium B

Leitungsgeführte Beeinflussung

Normen/Bestimmungen	EN 61000-4-6
---------------------	--------------

# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

## Leitungsgeführte Beeinflussung

Bemerkung	Kriterium A
Spannung	10 V

## Störaussendung

Normen/Bestimmungen	EN 55011
Bemerkung	Klasse A, Einsatzgebiet Industrie

## Kriterien

Kriterium A	Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen.
Kriterium B	Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert.

## Montage

Montageart	Tragschienenmontage
------------	---------------------

# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer




2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

## Zeichnungen

Applikationszeichnung



Redundante Punkt-zu-Punkt-Verbindung


# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

Applikationszeichnung




# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

Applikationszeichnung



Controller-Device-Liniensstruktur


# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

Applikationszeichnung



Sternstruktur


# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

Applikationszeichnung



Redundante Sternstruktur


# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

Applikationszeichnung



INTERBUS mit PSI-MOS-RS-422  
Redundante Verbindung


# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

Funktionszeichnung



INTERBUS mit PSI-MOS-RS-422  
Redundante Verbindung

Schemazeichnung



Port-Zuordnung bei Punkt-zu-Punkt-Verbindung


# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

Schemazeichnung



Port-Zuordnung in Sternstrukturen

Blockschaltbild



\*) nur bei PSI-MOS.../FO...T

# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

## Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>



**cULus Recognized**

Zulassungs-ID: E238705



**cUL Listed**

Zulassungs-ID: E199827



**UL Listed**

Zulassungs-ID: E199827

# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	19170411
ECLASS-15.0	19170411

### ETIM

ETIM 9.0	EC001467
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

# PSI-MOS-RS422/FO 850 T - LWL-Umsetzer



2708397

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2708397>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-l

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50  Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
--	--

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	2fa0ed41-ef38-49ed-bbb7-5e4b1fca24f0

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarkstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)