


# Valvole ad azionamento meccanico

## Serie VM



## Valvole ad azionamento meccanico

**VM400**

21 X 35 X 53



**VZM500**

18 X 28 X 87



**VZM400**

18 X 30 X 91



**VFM300**

26 X 35 X 94




**VFM200**

23 X 40 X 115



**VM800**

30 X 40 X 57



**Leva a rullo unidirezionale**



**Leva a rullo regolabile**



**Asta regolabile**



<b>7 (338.77)</b>
<b>3</b>
Otturatore bilanciato

<b>10.8 (534.90)</b>
<b>5</b>
Spola in elastomero

<b>9.9 (490.33)</b>
<b>5</b>
Spola metallica

<b>18 (891.50)</b>
<b>5</b>
Spola in elastomero

<b>18 (891.50)</b>
<b>5</b>
Spola metallica

<b>6 (294.20)</b>
<b>3</b>
Otturatore bilanciato

\* Pressione doppia disponibile solo con pilota esterno

## Prodotti ausiliari

		Sez. equivalente (mm <sup>2</sup> ) (NI/min)	N. di attacchi	Funzione
<b>Valvola "OR" selettrice di circuito</b> Dimensioni (mm) VR1210: 17.2 X 38 X 29 VR1220: 21.2 X 50 X 38	<b>VR1210</b>	7 (338.77)	3	
	<b>VR1220</b>	15 (722.12)	3	
<b>Valvola "OR"</b> Con raccordi istantanei	<b>VR12□0F</b>		3	
<b>Valvola AND</b> Con raccordi istantanei	<b>VR1211F</b>		3	
<b>Temporizzatore automatico</b> Dimensioni (mm) 70 X 68 X 66	<b>VR2110</b>	2.5 (124.81)	3	
<b>Indicatori ottici pneumatici</b> Dimensioni (mm) ø26 X 66	<b>VR3100</b>	-	-	
<b>Indicatori ottici pneumatici</b> Dimensioni (mm) ø12 X 17	<b>VR3110</b>	-	-	
<b>Valvola relè</b> Dimensioni (mm) Connessione laterale: 30 X 53 X 91 Connessione lato inferiore: 30 X 48 X 91	<b>VR4151</b>	7 (338.77)	5	
	<b>VR4152</b>			

## ⚠️ Avvertenze

### Montaggio

#### ⚠️ Attenzione

##### ① Condizioni di azionamento meccanico.

Non eseguire movimenti che oltrepassino la posizione d'esercizio limite poiché tale operazione si tradurrebbe in guasti alla valvola e malfunzionamento dell'impianto.


##### • Corsa attuatore

Azionare il meccanismo entro i limiti del campo di corsa ottenuto mediante la formula riportata sotto (non oltrepassare i limiti della posizione d'esercizio).


Corsa d'esercizio: P.T. + 0.5 X O.T.

Serie	Attuatore		Corsa attuatore (mm)
VM1000	Esec. base	T.T.=4.8mm (T.T.=2.5mm)	3,7 ± 4,7 (2,2 ± 2,4)
	Leva a rullo		3,5 ± 4,4
	Leva a rullo		3,5 ± 4,4
VM100	Esecuzione base		2,2 ± 2,9
	Leva a rullo		4,3 ± 5,3
	Leva a rullo		4,3 ± 5,3
	Asta semplice		2,7 ± 3,4
	Asta rullo		2,7 ± 3,4
	Asta a rulli incrociati		2,7 ± 3,4
VM200	Esecuzione base		4,0 ± 4,9
	Leva a rullo		8,7 ± 10,7
	Leva a rullo		9,5 ± 11,7
	Asta semplice		4,5 ± 5,4
	Asta rullo		4,5 ± 5,4
	Asta a rulli incrociati		4,5 ± 5,4
VM400	Esecuzione base		2,5 ± 3,4
	Leva a rullo		6,2 ± 8,2
	Leva a rullo		6,5 ± 8,7
	Asta semplice		4,5 ± 5,4
	Asta rullo		4,5 ± 5,4
	Asta a rulli incrociati		4,5 ± 5,4
VZM500 VZM400 VFM300 VFM200	Esecuzione base		2,0 ± 2,9
	Leva a rullo		4,2 ± 6,0
	Leva a rullo		4,7 ± 6,7
	Asta semplice		2,5 ± 3,4
	Asta rullo		2,5 ± 3,4

Nei modelli con asta e rullo, esiste una scanalatura che indica P:T: e T.T. da utilizzarsi per la regolazione della corsa.



### Definizione simboli



- F.P. (Free Position) ..... Posizione di riposo: non è applicata alcuna forza esterna.
- O.P. (Operating Position) ..... Corsa per l'apertura della valvola.
- T.T.P. (Total Travel Position) ..... Massima corsa, compresa l'oltre-corsa.
- O.F. (Operating Force) ..... Forza per l'apertura della valvola.
- F.O.F. (Full Operating Force) ..... Forza necessaria per effettuare la corsa totale. Si intende la forza per muovere il dispositivo di azionamento dalla posizione di riposo a fine corsa.
- P.T. (Pre-Travel) ..... Escursione dalla posizione di riposo a quella in cui inizia l'apertura della valvola.
- O.T. (Over Travel) ..... Escursione dalla posizione di inizio funzionamento a fine corsa..
- T.T. (Total Travel) ..... Escursione dalla posizione di riposo a fine corsa.

### Calcolo della portata

Per calcolare la portata vedere a p. 0-36.

$$Q = 22.2S \sqrt{P_L(P_H - P_L)} \sqrt{\frac{273}{\theta + 273}} \quad \text{(1 formula)}$$

### Precauzioni

Questo prodotto non può essere usato per applicazioni in cui la pressione deve essere assolutamente ermetizzata poiché si produce un leggero trafiletto. Per questo tipo di applicazioni consultare SMC.

## ⚠ Avvertenze

### Montaggio

#### ⚠ Attenzione

② Condizioni per azionamento meccanico.

● Angolo di incidenza e velocità della camma.

Selezionare angolo di incidenza e velocità della camma dalla tabella sottostante.


Un uso oltre i limiti raccomandati può tradursi in urti e conseguenti malfunzionamenti.

Serie	Attuatore	Angolo max d'incidenza	Velocità d'impatto
VM1000	Leva a rullo	30°	0.7
		45°	0.3
	Leva a rullo	30°	0.7
		45°	0.3
VM100 VM200 VM400	Leva a rullo	30°	0.7
		45°	0.3
	Leva a rullo	30°	0.7
		45°	0.3
	Asta semplice	—	0.2
VZM500 VZM400 VFM300 VFM200	Asta rullo	30°	0.3
	Asta a rulli incrociati	30°	0.3
	Leva a rullo	30°	1.5
		45°	0.7
	Leva a rullo	30°	0.7
		45°	0.3
VM800	Asta semplice	—	0.4
	Asta rullo	30°	0.7
	Leva a rullo	30°	0.5
		45°	0.2
	Leva a rullo regolabile	30°	0.2
		45°	0.1
	Asta regolabile	—	0.2

#### Consigli per il montaggio

1) Evitare camme con angoli ripidi

No




Si

Inferiore a 45°

2) Evitare corse eccessive

No



Si

Fermo esterno per evitare corse eccessive

Materiale rulli	Materiale asta	Finitura dell'asta
Poliacetato	Acciaio	▽▽▽
Acciaio	Acciaio, resina	▽▽

③ Non modificare il prodotto per esempio ampliando i fori di montaggio giacché tali operazioni possono condurre per esempio a trafileamenti.

④ Azionare tutte le valvole manuali con le dita.

L'uso di martelli o altri utensili o l'azionamento meccanico tramite cilindri può tradursi in funzionamenti difettosi.

### Condizioni ambientali

#### ⚠ Precauzione

① Evitare l'uso in ambienti in cui le valvole possono entrare in contatto con olio, refrigeranti, schizzi d'acqua o polvere.

Le valvole non hanno una costruzione impermeabile, né antipolvere, si raccomanda pertanto di installare una protezione per evitare infiltrazioni.

### Manutenzione

#### ⚠ Attenzione

① Realizzare controlli periodici costanti, per esempio all'inizio di un'operazione, per verificare il corretto funzionamento della valvola.


La mancata osservanza di questa raccomandazione può tradursi in una minor sicurezza di lavoro.

### Come sostituire i pulsanti

Per cambiare il colore del pulsante procedere come segue:

#### ① Pulsante (incassato)


- Installazione Selezionare uno dei quattro colori disponibili e far combaciare la parte sporgente del pulsante con la scanalatura della sede e premere.
- Rimozione Rimuovere l'anello di tenuta e inserire la punta di un piccolo cacciavite nella scanalatura del pulsante ed estrarre.



#### ② Pulsante (a fungo e piatto)


Viene consegnato con un solo pulsante del colore da voi specificato.

	A fungo	Piatto
Montaggio	Far combaciare la sporgenza del pulsante con la scanalatura presente nel corpo e premere. (Per l'allineamento usare come riferimento l'indicazione sul pulsante)	Far combaciare la sporgenza del pulsante con la scanalatura presente nel pulsante e premere.
Rimozione	Mettere le dita sotto il collare del pulsante sul lato indicazione e piegarlo verso l'alto.	Rimuovere l'anello di tenuta e inserendo la punta di un cacciavite piccolo nella scanalatura del pulsante estrarre facendo leva.



**Distacco di un pulsante a fungo**


Rimozione da pannello

**Parti di ricambio**

Per ordinare pulsanti a fungo o piatti individualmente, utilizzare i codici indicati sotto.

Colore	Pulsante a fungo	Pulsante piatto
Rosso	3402186R	3402187R
Nero	3402186B	3402187B
Verde	3402186G	3402187G
Giallo	3402186Y	3402187Y

Rimuovere la valvola in modo unitario



# Microvalvola ad azionamento meccanico e manuale

## Serie **VM1000**

**La struttura miniaturizzata  
riduce lo spazio di montaggio.  
Collegamento con raccordo  
flessibile incorporato.  
Tipo di attacco: Laterale  
Inferiore**



### Dati tecnici

Tipo di valvola	Otturatore N.C.
Numero vie	2 o 3
Corsa totale	4.8mm (Esecuzione base )
Connessioni	Laterale o inferiore
Fluido	Aria
Pressione di esercizio	0 ÷ 0.8MPa
Temperatura d'esercizio	-5 ÷ 60°C (Senza congelamento)
Sez. equivalente (Nm/min)	1mm <sup>2</sup> (49.03)
Lubrificazione	Non richiesta/Olio per turbine #1 (ISO VG32)
Raccordo	Con raccordo flessibile
Peso (Esecuzione base )	6g

### Varianti

Corsa totale (T.T.)	2.5mm (Esecuzione base )
• Possibilità di installare un attuatore disponibile sul mercato per il microsensore V.	
• Non dimenticare che esistono diversi tipi di microsensore, come ad esempio P.T./O.T. o F.O.F..	
• Il sensore con T.T. 2.5mm è disponibile solo per l'esecuzione base.	

### Modelli

	Serie	Connessioni	N. di vie	Tubo applicabile		Note
				T0425	TU0425/T0403	
Azione meccanico	Esecuzione base	Lato	3	<b>VM1000-4N-00</b>	<b>VM1000-4NU-00</b>	
			2	<b>VM1100-4N-00</b>	<b>VM1100-4NU-00</b>	
		Base	3	<b>VM1010-4N-00</b>	<b>VM1010-4NU-00</b>	
			2	<b>VM1110-4N-00</b>	<b>VM1110-4NU-00</b>	
	Leva a rullo	Lato	3	<b>VM1000-4N-01</b>	<b>VM1000-4NU-01</b>	
			2	<b>VM1100-4N-01</b>	<b>VM1100-4NU-01</b>	
		Base	3	<b>VM1010-4N-01</b>	<b>VM1010-4NU-01</b>	
			2	<b>VM1110-4N-01</b>	<b>VM1110-4NU-01</b>	
	Leva a rullo	Lato	3	<b>VM1000-4N-02</b>	<b>VM1000-4NU-02</b>	
			2	<b>VM1100-4N-02</b>	<b>VM1100-4NU-02</b>	
		Base	3	<b>VM1010-4N-02</b>	<b>VM1010-4NU-02</b>	
			2	<b>VM1110-4N-02</b>	<b>VM1110-4NU-02</b>	
Azione manuale	Leva 2 posizioni	Lato	3	<b>VM1000-4N-08</b>	<b>VM1000-4NU-08</b>	
			2	<b>VM1100-4N-08</b>	<b>VM1100-4NU-08</b>	
		Base	3	<b>VM1010-4N-08</b>	<b>VM1010-4NU-08</b>	
			2	<b>VM1110-4N-08</b>	<b>VM1110-4NU-08</b>	
	Pulsante	Lato	3	<b>VM1000-4N-32R</b>	<b>VM1000-4NU-32R</b>	Rosso
			2	<b>VM1100-4N-32R</b>	<b>VM1100-4NU-32R</b>	Rosso
		Base	3	<b>VM1010-4N-32R</b>	<b>VM1010-4NU-32R</b>	Rosso
			2	<b>VM1110-4N-32R</b>	<b>VM1110-4NU-32R</b>	Rosso
		Lato	3	<b>VM1000-4N-32B</b>	<b>VM1000-4NU-32B</b>	Nero
			2	<b>VM1100-4N-32B</b>	<b>VM1100-4NU-32B</b>	Nero
		Base	3	<b>VM1010-4N-32B</b>	<b>VM1010-4NU-32B</b>	Nero
			2	<b>VM1110-4N-32B</b>	<b>VM1110-4NU-32B</b>	Nero
	Lato	Lato	3	<b>VM1000-4N-32G</b>	<b>VM1000-4NU-32G</b>	Verde
			2	<b>VM1100-4N-32G</b>	<b>VM1100-4NU-32G</b>	Verde
		Base	3	<b>VM1010-4N-32G</b>	<b>VM1010-4NU-32G</b>	Verde
			2	<b>VM1110-4N-32G</b>	<b>VM1110-4NU-32G</b>	Verde


## Codici di ordinazione

VM1 0 0 0 - 4N - 00 R


• Tubo applicabile (Materiale/Misura)	• Attuatore	• Colore del pulsante
4N Nylon ø4/2.5 (T0425)	00 Esecuzione base	R Rosso
Nylon ø4/3 (T0403)	01 Leva a rullo	G Verde
4NU Nylon morbido ø4/2.5 (TS0425)	02 Leva a rullo	B Nero
Poliuretano ø2/2.5 (TU0425)	08 Leva 2 posizioni	
	32 Pulsante	
• Corsa totale/Esecuzione base (T.T.)		
0 4.8mm		
1 2.5mm (Su richiesta)*		*Solo esecuzione base.
• Connessioni		
0 Lato		
1 Base		
• Numero vie		
0 3 vie		
1 2 vie		

## Costruzione


## Connessione laterale/Disattivata




## Connessione laterale/Attivata



## Connessione inferiore



## Connessione inferiore/Attivata



## Componenti


N.	Descrizione	Materiale	Note
①	Corpo	PBT	
②	Stelo valvola	Poliacetato	
③	Valvola	NBR	
④	Fermo	Poliacetato	
⑤	Molla	Acciaio inox	

N.	Descrizione	Materiale	Note
⑥	Molla	Acciaio inox	
⑦	Asta	Poliacetato	T.T.=2.5mm solo, con filettatura
⑧	Leva	Acciaio inox	
⑨	Guarnizione	NBR	
⑩	O ring	NBR	

# VM1000


## Serie VM1000/Connessione laterale

Base/VM1000-4N-00, VM1000-4NU-00  
VM1100-4N-00, VM1100-4NU-00




[ ]: T.T.=2.5mm


Leva a rullo/VM1000-4N-01, VM1000-4NU-01  
VM1100-4N-01, VM1100-4NU-01




Leva a rullo unidirezionale/VM1000-4N-02, VM1000-4NU-02  
VM1100-4N-02, VM1100-4NU-02




Leva 2 posizioni/VM1000-4N-08, VM1000-4NU-08  
VM1100-4N-08, VM1100-4NU-08



Pulsante piatto/VM1000-4N-32, VM1000-4NU-32  
VM1100-4N-32, VM1100-4NU-32




### Simbolo/2 vie



1 (P)

### 3 vie




1 (P) (R)

□ Alim. 0.5MPa


		Tubo applicabile
Conn.	laterale	T0425 TU0425, T0403, TS0425
Conn.	3 vie	VM1000-4N-00 VM1000-4NU-00
	2 vie	VM1100-4N-00 VM1100-4NU-00
F.O.F.		6N
P.T.		2.5mm[2mm]
O.T.		2.3mm[0.5mm]
T.T.		4.8mm[2.5mm]

### Simbolo/2 vie



1 (P)

### 3 vie




1 (P) (R)

□ Alim. 0.5MPa


		Tubo applicabile
Conn.	laterale	T0425 TU0425, T0403, TS0425
Conn.	3 vie	VM1000-4N-01 VM1000-4NU-01
	2 vie	VM1100-4N-01 VM1100-4NU-01
F.O.F.		6N
P.T.		2.5mm
O.T.		2mm
T.T.		4.5mm

### Simbolo/2 vie



1 (P)

### 3 vie




1 (P) (R)


□ Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile
Conn.	laterale	T0425 TU0425, T0403, TS0425
Conn.	3 vie	VM1000-4N-02 VM1000-4NU-02
	2 vie	VM1100-4N-02 VM1100-4NU-02
F.O.F.		6N
P.T.		2.5mm
O.T.		2mm
T.T.		4.5mm

### Foro per mont. a pannello




### Simbolo/2 vie



1 (P)

### 3 vie



1 (P) (R)


□ Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile
Conn.	laterale	T0425 TU0425, T0403, TS0425
Conn.	3 vie	VM1000-4N-08 VM1000-4NU-08
	2 vie	VM1100-4N-08 VM1100-4NU-08
F.O.F.		4N
P.T.		40°

### Foro per mont. a pannello




### Simbolo/2 vie



1 (P)

### 3 vie




1 (P) (R)

□ Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile
Conn.	laterale	T0425 TU0425, T0403, TS0425
Conn.	3 vie	VM1000-4N-32 VM1000-4NU-32
	2 vie	VM1100-4N-32 VM1100-4NU-32
F.O.F.		6N
P.T.		2.5mm
O.T.		2mm
T.T.		4.5mm


## Serie VM1000/Collegamento lato inferiore

**Base/VM1010-4N-00, VM1010-4NU-00  
VM1110-4N-00, VM1110-4NU-00**




[ ]: T.T.=2.5mm


**Leva a rullo/VM1010-4N-01, VM1010-4NU-01  
VM1110-4N-01, VM1110-4NU-01**




**Leva a rullo unidirezionale/VM1010-4N-02, VM1010-4NU-02  
VM1110-4N-02, VM1110-4NU-02**




**Leva 2 posizioni/VM1010-4N-08, VM1010-4NU-08  
VM1110-4N-08, VM1110-4NU-08**




**Pulsante/VM1010-4N-32, VM1010-4NU-32  
VM1110-4N-32, VM1110-4NU-32**



**Simbolo/2 vie**




**3 vie**




□ Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
Conn.	inferiore	T0425	TU0425, T0403, TS0425
3 vie	VM1010-4N-00	VM1010-4NU-00	
2 vie	VM1110-4N-00	VM1110-4NU-00	
F.O.F.		6N	
P.T.		2.5mm	
O.T.		2.3mm[0.5mm]	
T.T.		4.8mm[2.5mm]	

**Simbolo/2 vie**




**3 vie**




□ Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
Conn.	inferiore	T0425	TU0425, T0403, TS0425
3 vie	VM1010-4N-01	VM1010-4NU-01	
2 vie	VM1110-4N-01	VM1110-4NU-01	
F.O.F.		6N	
P.T.		2.5mm	
O.T.		2mm	
T.T.		4.5mm	

**Simbolo/2 vie**




**3 vie**




□ Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
Conn.	inferiore	T0425	TU0425, T0403, TS0425
3 vie	VM1010-4N-02	VM1010-4NU-02	
2 vie	VM1110-4N-02	VM1110-4NU-02	
F.O.F.		6N	
P.T.		2.5mm	
O.T.		2mm	
T.T.		4.5mm	


**Foro per mont. a pannello**



**Simbolo/2 vie**




**3 vie**




□ Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
Conn.	inferiore	T0425	TU0425, T0403, TS0425
3 vie	VM1010-4N-08	VM1010-4NU-08	
2 vie	VM1110-4N-08	VM1110-4NU-08	
F.O.F.		4N	
T.T.		40°	


**Foro per mont. a pannello**



**Simbolo/2 vie**



**3 vie**



\* Alim. 0.5MPa

		Tubo applicabile	
Conn.	inferiore	T0425	TU0425, T0403, TS0425
3 vie	VM1010-4N-32	VM1010-4NU-32	
2 vie	VM1110-4N-32	VM1110-4NU-32	
F.O.F.*		6N	
P.T.		2.5mm	
O.T.		2mm	
T.T.		4.5mm	

# Valvole ad azionamento meccanico e manuale

## Serie VM400

Disponibili modelli N.A. e N.C.

Connessione possibile da qualsiasi attacco

Possibilità di riduzione rumore



### Dati tecnici

Fluido	Aria
Pressione di esercizio	-100kPa ± 1.0MPa
Temperatura d'esercizio	-5 ÷ 60°C (Senza congelamento)
Sez. equivalente (N/min)	7mm <sup>2</sup> (338.77)
Lubrificazione	Non richiesta/Olio per turbine #1 (Tipo ISO VG32)
Attacco	1/8
Peso (Esecuzione base )	110g


### Modelli

	Attuatore	Modello	Codici attuatori	Applicazione
Azione meccanico	Esecuzione base	<b>VM430-01-00</b>	—	—
	Leva a rullo	<b>VM430-01-01</b>	VM-01A	Rullo in poliacetato
		<b>VM430-01-01S</b>	VM-01AS	Rullo in acciaio
	Leva a rullo	<b>VM430-01-02</b>	VM-02A	Rullo in poliacetato
		<b>VM430-01-02S</b>	VM-02AS	Rullo in acciaio
	Asta semplice	<b>VM430-01-05</b>	VM-05A	—
	Asta rullo	<b>VM430-01-06</b>	VM-06A	Rullo in poliacetato
		<b>VM430-01-06S</b>	VM-06AS	Rullo in acciaio
	Asta a rulli incrociati	<b>VM430-01-07</b>	VM-07A	Rullo in poliacetato
		<b>VM430-01-07S</b>	VM-07AS	Rullo in acciaio
Azione manuale	Leva 2 posizioni	<b>VM430-01-08</b>	VM-08A	—
	Pulsante a fungo	<b>VM430-01-30R</b>	VM-30AR	Rosso
		<b>VM430-01-30B</b>	VM-30AB	Nero
		<b>VM430-01-30G</b>	VM-30AG	Verde
		<b>VM430-01-30Y</b>	VM-30AY	Giallo
	Pulsante piatto	<b>VM430-01-32R</b>	VM-32AR	Rosso
		<b>VM430-01-32B</b>	VM-32AB	Nero
		<b>VM430-01-32G</b>	VM-32AG	Verde
		<b>VM430-01-32Y</b>	VM-32AY	Giallo
	Pulsante incassato	<b>VM430-01-33</b>	VM-33A	Con set di colori: rosso, nero, verde, giallo
Selettore 2 posizioni	Selettore 2 posizioni	<b>VM430-01-34R</b>	VM-34AR	Rosso
		<b>VM430-01-34B</b>	VM-34AB	Nero
		<b>VM430-01-34G</b>	VM-34AG	Verde
		<b>VM430-01-34Y</b>	VM-34AY	Giallo
	Selettor a chiave 2 pos.	<b>VM430-01-36</b>	VM-36A	—




Nota ) L'attuatore è sostituibile in tutti i modelli.

## Codici d'ordinazione



## Costruzione





## Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Note
①	Corpo	Lega d'alluminio	Metallizzato
②	Asta	Poliacetato	
③	Fermo asta	Ottone	Cromato zinco nero
④	Spola	Lega d'alluminio	Gomma vulcanizzata

# VM400

## Serie VM400

### Base/VM430-01-00





### Simbolo



F.O.F.	26N
P.T.	1.5mm
O.T.	2mm
T.T.	3.5mm

### Leva a rullo/VM430-01-01, VM430-01-01S





### Simbolo



F.O.F.	12N
P.T.	4mm
O.T.	4.5mm
T.T.	8.5mm

### Leva a rullo unidirezionale/VM430-01-02, VM430-01-02S





### Simbolo




F.O.F.	11N
P.T.	4mm
O.T.	5mm
T.T.	9mm

### Asta semplice/VM430-01-05



### Foro per mont. a pannello






### Simbolo




F.O.F.	30N
P.T.	3.5mm
O.T.	2mm
T.T.	5.5mm

## Serie VM400

## Asta rullo/VM430-01-06, VM430-01-06S



Foro per mont. a pannello





Simbolo JIS




F.O.F.	30N
P.T.	3.5mm
O.T.	2mm
T.T.	5.5mm

## Asta a rulli incrociati/VM430-01-07, VM430-01-07S



Foro per mont. a pannello






Simbolo




F.O.F.	30N
P.T.	3.5mm
O.T.	2mm
T.T.	5.5mm

## Leva 2 posizioni/VM430-01-08



Foro per mont. a pannello





Simbolo



F.O.F.	7N
T.T.	60°

## Pulsante a fungo/VM430-01-30R, B, G, Y



Foro per mont. a pannello






F.O.F.	26N
P.T.	4.6mm
O.T.	1.6mm
T.T.	6.5mm


# VM400

## Serie VM400

### Pulsante piatto/VM430-01-32R, B, G, Y



Foro per mont. a pannello






#### Simbolo




F.O.F.	26N
P.T.	5.4mm
O.T.	1.6mm
T.T.	6.5mm


### Pulsante incassato/VM430-01-33



Foro per mont. a pannello







#### Simbolo




F.O.F.	26N
P.T.	4.9mm
O.T.	1.6mm
T.T.	6.5mm

### Selettore 2 posizioni/VM430-01-34R, B, G, Y



Foro per mont. a pannello






#### Simbolo



F.O.F.	20N
T.T.	90°


## Serie VM400

### Selettore a chiave 2 posizioni/VM430-01-36




La chiave può essere tolta sia in condizione di attivazione che di disattivazione

Foro per mont. a pannello



Simbolo



F.O.F.	20N
T.T.	90°

# Valvola ad azionamento meccanico e manuale

## Serie VM800

**Costruzione resistente.**

**Disponibili modelli N.A. ed N.C.**

**Collegabile da qualsiasi attacco.**

**Diverse possibilità di posizionamento e orientamento degli attuatori**



### Dati tecnici


Fluido	Aria
Pressione di esercizio	-100kPa ÷ 1.0MPa
Temperatura d'esercizio	-5 ÷ 60°C (Senza congelamento)
Sez. equivalente (N/min)	6mm <sup>2</sup> (294.20)
Lubrificazione	Non richiesta/Olio per turbine #1 (Tipo ISO VG32)
Attacco	1/8
Peso (Esecuzione base )	180g

### Modelli


Attuatore	Modello	Codice attuatore
Esecuzione base	<b>VM830-01-00</b>	—
Leva a rullo	<b>VM830-01-01</b>	VM-01F
Leva a rullo regolabile	<b>VM830-01-13</b>	VM-13F
Asta regolabile	<b>VM830-01-14</b>	VM-14F

Possibilità di sostituzione attuatore.


### Codici d'ordinazione



### Applicazioni



## Costruzione




## Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Note
①	Corpo	Lega d'alluminio	Metallizzato
②	Asta	Poliacetato	
③	Spola	Lega d'alluminio, NBR	Gomma vulcanizzata

N.	Descrizione	Materiale	Note
④	Molla per oltre-corsa	Acciaio inox	
⑤	Fermo	Ottone	
⑥	Molla	Acciaio	Cromato zinco

## Serie VM800

## Base/VM830-01-00





## Simbolo



F.O.F.	23N
P.T.	1mm
O.T.	2mm
T.T.	3mm

## Serie VM800

### Leva a rullo/VM830-01-01





#### Simbolo



F.O.F.	20N
P.T.	20°
O.T.	30°
T.T.	50°

### Leva a rullo regolabile/VM830-01-13





#### Simbolo



F.O.F.	20N
P.T.	20°
O.T.	30°
T.T.	50°

### Leva stelo regolabile/VM830-01-14



#### Simbolo



F.O.F.	2.3N
P.T.	20°
O.T.	30°
T.T.	50°

# Valvola ad azionamento meccanico e manuale

## Serie **VZM400**

**Compatta e di portata elevata**

**Cicli elevati,  
Lunga durata/300c.p.m.**

**Connessione possibile da  
qualsiasi attacco di scarico.**

**Possibilità di ridurre il rumore dello scarico  
nei casi in cui si rendesse necessario**

**Disponibili modelli con pilot-  
aggio esterno  
(su richiesta).**

**Possibilità di montaggio  
manifold e con piedini.**



### Dati tecnici

Fluido	Aria, gas inerti
Pressione di esercizio	0.15 ÷ 1.0MPa <sup>(1)</sup>
Temperatura d'esercizio	-5 ÷ 60°C (Senza congelamento)
Sez. equivalente (N/min)	9.9mm <sup>2</sup> (490.33)
Frequenza massima (Esec. ad azion. meccanico)	≤300 c.p.m
Lubrificazione	Non richiesta/Olio per turbine #1 (Tipo ISO VG32)
Attacco	Valvola principale 1/8
Su richiesta	Valvola pilota (Scarico)/M5
Peso (Esecuzione base )	Supporto piedini <sup>(2)</sup> 150g



Per esecuzioni con montaggio a manifold, contattare SMC.

Nota 1) Pilota esterno Valvola principale: 0 ÷ 1.0MPa

Valvola pilota 0.15 ÷ 1.0MPa

Nota 2) Il piedino non può essere montato sul corpo standard in un secondo momento.


### Modelli

	Attuatore	Modello	Codici attuatori	Applicazione
Azione meccanico	Esecuzione base	<b>VZM450-01-00</b>	—	—
	Leva a rullo	<b>VZM450-01-01</b>	VM-01C	Rullo in poliacetato
		<b>VZM450-01-01S</b>	VM-01CS	Rullo in acciaio
	Leva a rullo	<b>VZM450-01-02</b>	VM-02C	Rullo in poliacetato
		<b>VZM450-01-02S</b>	VM-02CS	Rullo in acciaio
	Asta semplice	<b>VZM450-01-05</b>	VM-05C	—
	Asta rullo	<b>VZM450-01-06</b>	VM-06C	Rullo in poliacetato
		<b>VZM450-01-06S</b>	VM-06CS	Rullo in acciaio
	Leva 2 posizioni	<b>VZM450-01-08</b>	VM-08C	—
		<b>VZM450-01-30R</b>	VM-30CR	Rosso
Azione manuale	Pulsante a fungo	<b>VZM450-01-30B</b>	VM-30CB	Nero
		<b>VZM450-01-30G</b>	VM-30CG	Verde
		<b>VZM450-01-30Y</b>	VM-30CY	Giallo
	Pulsante piatto	<b>VZM450-01-32R</b>	VM-32CR	Rosso
		<b>VZM450-01-32B</b>	VM-32CB	Nero
		<b>VZM450-01-32G</b>	VM-32CG	Verde
		<b>VZM450-01-32Y</b>	VM-32CY	Giallo
	Pulsante incassato	<b>VZM450-01-33</b>	VM-33C	Con set di colori: rosso, verde, giallo
		<b>VZM450-01-34R</b>	VM-34CR	Rosso
	Selettore 2 posizioni	<b>VZM450-01-34B</b>	VM-34CB	Nero
		<b>VZM450-01-34G</b>	VM-34CG	Verde
		<b>VZM450-01-34Y</b>	VM-34CY	Giallo
	Selettore a chiave 2 pos.	<b>VZM450-01-36</b>	VM-36C	—




Nota ) L'attuatore è sostituibile in tutte le esecuzioni.

## Codici d'ordinazione



## Costruzione






## Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Note
①	Corpo	ADC	Metallizzato
②	Corpo pilota	PBT	Solo esec. pilota esterno: ZDC
③	Testata posteriore	ZDC	Cromato zinco nero
④	Fascetta per bobina	Acciaio inox	
⑤	Fondello	POM	
⑥	Pistone A	POM	
⑦	Asta	POM	
⑧	Sede valvola (A)	POM	
⑨	Sede valvola (B)	POM	

N.	Descrizione	Materiale	Note
⑩	Valvola	NBR	
⑪	Guida pistone B	Lega d'alluminio	
⑫	Molla di ritorno	Acciaio inox	
⑬	Ammortizzatore	Gomma	
⑭	Ammortizzatore	Gomma	
⑮	Molla della valvola	Acciaio inox	
⑯	Molla di ritorno	Acciaio inox	
⑰	Pistone B	POM	

## Serie VZM400




### Base/vzm450-01-00



\* alimentazione 0.5MPa

F.O.F.*	16N
P.T.	1mm
O.T.	2mm
T.T.	3mm



### Leva a rullo/vzm450-01-01, VZM450-01-01S



\* alimentazione 0.5MPa

F.O.F.*	8N
P.T.	2.2mm
O.T.	4mm
T.T.	6.2mm

### Leva a rullo unidirezionale/vzm450-01-02, VZM450-01-02S






F.O.F.*	7N
P.T.	2.4mm
O.T.	4.6mm
T.T.	7mm


# VZM400

## Serie VZM400


### Asta semplice/vzm450-01-05



Foro per mont. a pannello






Simbolo



* alimentazione 0.5MPa	
F.O.F.*	18N
P.T.	1.5mm
O.T.	2mm
T.T.	3.5mm


### Asta rullo/vzm450-01-06, VZM450-01-06S



Foro per mont. a pannello






Simbolo




* alimentazione 0.5MPa	
F.O.F.*	18N
P.T.	1.5mm
O.T.	2mm
T.T.	3.5mm


### Leva 2 posizioni/vzm450-01-08



Foro per mont. a pannello




Simbolo




* alimentazione 0.5MPa	
F.O.F.*	15N
T.T.	40°

## Serie VZM400


### Pulsante a fungo/vZM450-01-30R, B, G, Y



### Pulsante piatto/vZM450-01-32R, B, G, Y







### Pulsante incassato/vZM450-01-33




# VZM400

## Serie VZM400

### Selettore 2 posizioni/VZM450-01-34R, B, G, Y






Simbolo




\* alimentazione 0.5MPa

F.O.F.*	23N
T.T.	90°


### Selettore a chiave 2 posizioni/VZM450-01-36



Foro per mont. a pannello



Simbolo




\* alimentazione 0.5MPa

F.O.F.*	26N
T.T.	90°

La chiave può essere tolta sia in condizione di attivazione che di disattivazione



### Esecuzione con pilotaggio esterno

Tipo VZM451



### Con piedini

VZM450-01-□□-F



# Valvola ad azionamento meccanico e manuale

## Serie **VZM500**

**Compatta,  
portate elevate/N/min: 589**

**Cicli elevati,  
Lunga durata/300c.p.m.**

**Collegamento possibile da qualsiasi attacco di scarico.**

Possibilità di ridurre il rumore dello scarico nei casi in cui si rendesse necessario

**Disponibili modelli con pilotaggio esterno (su richiesta)**

**Possibilità di montaggio  
manifold o piedino.**



PAT. PEND.

### Dati tecnici

Fluido	Aria, gas inerti
Pressione di esercizio	0,15 ÷ 0,7MPa <sup>(1)</sup>
Temperatura d'esercizio	-5 ÷ 60°C (Senza congelamento)
Sez. equivalente (N/min)	10,8mm <sup>2</sup> (534,90)
Frequenza massima (esec. ad azion. meccanico)	≤300 c.p.m
Lubrificazione	Non richiesta/Olio per turbine #1 (ISO VG32)
Attacco	Valvola principale 1/8 Valvola pilota (Scarico)/M5
Su richiesta	Piedini <sup>(2)</sup>
Peso (Esecuzione base)	130g



Per esecuzioni con manifold contattare SMC.

Nota 1) Esecuzione con pilota esterno Valvola principale: 0 ÷ 0,7MPa

Valvola pilota: 0,15 ÷ 0,7MPa

Nota 2) Il corpo standard non può essere dotato di piedino in un secondo tempo


### Modelli

	Attuatore	Modello	Codici attuatore	Applicazione
Azione. meccanico	Esecuzione base	<b>VZM550-01-00</b>	—	—
	Leva a rullo	<b>VZM550-01-01</b>	VM-01C	Rullo in poliacetato
		<b>VZM550-01-01S</b>	VM-01CS	Rullo in acciaio
	Leva a rullo	<b>VZM550-01-02</b>	VM-02C	Rullo in poliacetato
		<b>VZM550-01-02S</b>	VM-02CS	Rullo in acciaio
	Asta semplice	<b>VZM550-01-05</b>	VM-05C	—
	Asta rullo	<b>VZM550-01-06</b>	VM-06C	Rullo in poliacetato
		<b>VZM550-01-06S</b>	VM-06CS	Rullo in acciaio
	Leva 2 posizioni	<b>VZM550-01-08</b>	VM-08C	—
		<b>VZM550-01-30R</b>	VM-30CR	Rosso
Azione. manuale	Pulsante a fungo	<b>VZM550-01-30B</b>	VM-30CB	Nero
		<b>VZM550-01-30G</b>	VM-30CG	Verde
		<b>VZM550-01-30Y</b>	VM-30CY	Giallo
	Pulsante piatto	<b>VZM550-01-32R</b>	VM-32CR	Rosso
		<b>VZM550-01-32B</b>	VM-32CB	Nero
		<b>VZM550-01-32G</b>	VM-32CG	Verde
		<b>VZM550-01-32Y</b>	VM-32CY	Giallo
	Pulsante incassato	<b>VZM550-01-33</b>	VM-33C	Con set di colori: rosso, verde, giallo
		<b>VZM550-01-34R</b>	VM-34CR	Rosso
	Selettore 2 posizioni	<b>VZM550-01-34B</b>	VM-34CB	Nero
		<b>VZM550-01-34G</b>	VM-34CG	Verde
		<b>VZM550-01-34Y</b>	VM-34CY	Giallo
	Selettore a chiave 2 pos.	<b>VZM550-01-36</b>	VM-36C	—
	Tiretto	<b>VZM550-01-37</b>	—	Nero




Nota ) L'attuatore è sostituibile in tutte le esecuzioni (escluso il tiretto)

## Codici d'ordinazione



## Costruzione




## Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Note
①	Corpo	ADC	Argento platinato
②	Corpo pilota	PBT	Solo esec. pilota esterno: ZDC
③	Testata posteriore	ZDC	Cromato zinco nero
④	Assieme bobina		
⑤	Fondello	ZDC	Nero opaco
⑥	Pistone	POM	
⑦	Asta	POM	


N.	Descrizione	Materiale	Note
⑧	Sede valvola (A)	POM	
⑨	Sede valvola (B)	POM	
⑩	Assieme valvola	NBR	
⑪	Molla della valvola	Acciaio inox	
⑫	Molla di ritorno	Acciaio inox	
⑬	Molla della bobina	Acciaio inox	

## Serie VZM500



Base/vzm550-01-00



## Leva a rullo/vzm550-01-01, Vzm550-01-01S





## Leva a rullo unidirezionale/vzm550-01-02, Vzm550-01-02S




# **VZM500**

## Serie VZM500


Asta semplice/vzm550-01-05



## Foro per mont. a pannello





## Simbolo




\* alimentazione 0.5MPa

F.O.F.*	18N
P.T.	1.5mm
O.T.	2mm
T.T.	3.5mm


Asta rullo/vzm550-01-06, Vzm550-01-06s



## Foro per mont. a pannello





## Simbolo




\* alimentazione 0.5MPa

F.O.F.*	18N
P.T.	1.5mm
O.T.	2mm
T.T.	3.5mm


Leva 2 posizioni/vzm550-01-08



## Foro per mont. a pannello



## Simbolo






\* alimentazione 0.5MPa


F.O.F.*	15N
T.T.	40°

## Serie VZM500


### Pulsante a fungo/vZM550-01-30R, B, G, Y



Foro per mont. a pannello






#### Simbolo




* alimentazione 0.5MPa	
F.O.F.*	21N
P.T.	4.8mm
O.T.	1.7mm
T.T.	6.5mm


### Pulsante piatto/vZM550-01-32R, B, G, Y



Foro per mont. a pannello






#### Simbolo




* alimentazione 0.5MPa	
F.O.F.*	21N
P.T.	4.8mm
O.T.	1.7mm
T.T.	6.5mm


### Pulsante incassato/vZM550-01-33



Foro per mont. a pannello



#### Simbolo




* alimentazione 0.5MPa	
F.O.F.*	21N
P.T.	4.8mm
O.T.	1.7mm
T.T.	6.5mm


# VZM500

## Serie VZM500


### Selettore 2 posizioni/VZM550-01-34R, B, G, Y



Foro per mont. a pannello




Simbolo




\* alimentazione 0.5MPa

F.O.F.*	23N
T.T.	90°


### Selettore a chiave 2 posizioni/VZM550-01-36



Foro per mont. a pannello



Simbolo




\* alimentazione 0.5MPa


F.O.F.*	26N
T.T.	90°

La chiave può essere tolta sia in condizione attivata che disattivata


### Tiretto/VZM550-01-37





Foro per mont. a pannello



Simbolo



F.O.F.	20N
T.T.	2.7mm

**Esecuzione con pilotaggio esterno**  
Tipo VZM551**Esecuzione con piedino**  
VZM55□-01-□□-F

# Valvola ad azionamento meccanico e manuale/Tenuta in elastomero

# Serie **VFM300**



**Design compatto,**

**Portate elevate**

**Cicli elevati,**

**Lunga durata/≤300c.p.m.**

**Collegamento possibile da  
qualsiasi attacco di scarico**

Possibilità di ridurre il rumore dello scarico nei casi in cui si rendesse necessario.

**È possibile selezionare il  
tipo di pilotaggio  
(pilotaggio interno e  
pilotaggio esterno)**



## Dati tecnici

<b>Fluido</b>	Aria, gas inerti			
<b>Pressione di esercizio</b>	0.15 a 0.9 MPa <sup>(1)</sup>			
<b>Temperatura d'esercizio</b>	-5 a 60°C (No freezing)			
<b>Caratteristiche di portata</b>	<b>C[dm<sup>3</sup>/(s-bar)]</b>	<b>b</b>	<b>Cv</b>	<b>Q [l/min] (ANR) <sup>(2)</sup></b>
	1(P)→2(C2)/4(C1)	4.0	0.36	1.0 1058
	2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1)	3.1	0.32	0.75 798
<b>Frequenza massima (Esec. ad azion. meccanico)</b>	≤300 c.p.m.			
<b>Lubrificazione</b>	Non richiesta (usare olio per turbine classe 1 ISO VG32, in caso di lubrificazione).			
<b>Attacco</b>	Valvola principale-ALIM., attacco CL1/4, attacco di SCAR. 1/8			
	Valvola pilota (Scarico)/M5 x 0.8			
<b>Su richiesta</b>	Supporto piedini <sup>(3)</sup>			

Nota 1) Esecuzione con pilota esterno Valvola principale: 0 0.9MPa

Valvola pilota: 0.15 0.9MPa

Nota 2) Questi valori sono stati calcolati in base a ISO 6358 e indicano la portata misurata in condizioni standard con una pressione primaria di 0.6 MPa (pressione relativa) e una caduta di pressione di 0.1 MPa.

Nota 3) Il corpo standard non può essere dotato di piedino in un secondo tempo.

## Modelli

	Attuatore	Modello	Attuatore Codici	Applicazione	Peso (g)
Azione meccanico	Esecuzione base	VFM350-02-00	—	—	190
	Leva a rullo	VFM350-02-01	VM-01C	Rullo in poliacetato	270
		VFM350-02-01S	VM-01CS	Rullo in acciaio	280
	Leva a rullo	VFM350-02-02	VM-02C	Rullo in poliacetato	280
		VFM350-02-02S	VM-02CS	Rullo in acciaio	290
	Asta semplice	VFM350-02-05	VM-05D	—	380
	Asta rullo	VFM350-02-06	VM-06D	Rullo in poliacetato	370
		VFM350-02-06S	VM-06DS	Rullo in acciaio	380
	Leva 2 posizioni	VFM350-02-08	VM-08D	—	360
		VFM350-02-30R	VM-30CR	Rosso	309
Azione manuale	Pulsante a fungo	VFM350-02-30B	VM-30CB	Nero	
		VFM350-02-30G	VM-30CG	Verde	
		VFM350-02-30Y	VM-30CY	Giallo	
	Pulsante piatto	VFM350-02-32R	VM-32CR	Rosso	
		VFM350-02-32B	VM-32CB	Nero	
Selettore 2 posizioni	Pulsante incassato	VFM350-02-32G	VM-32CG	Verde	302
		VFM350-02-32Y	VM-32CY	Giallo	
	Selettore 2 posizioni	VFM350-02-33	VM-33C	Con set di colori: rosso, nero, verde, giallo	
		VFM350-02-34R	VM-34CR	Rosso	
		VFM350-02-34B	VM-34CB	Nero	308
Key selector (2 position)		VFM350-02-34G	VM-34CG	Verde	
		VFM350-02-34Y	VM-34CY	Giallo	
		VFM350-02-36	VM-36C	—	327

Nota 1) Actuator replacement is available for all types.

Nota 2) Non è possibile rimuovere o sostituire solo la manopola del selettore (2 posizioni).

## Codici d'ordinazione

VFM35 0 - 02 - 01 S -

●	<b>Filettatura</b>
02	Rc 1/4
N02	NPT 1/4
F02	G 1/4

●	<b>Opzioni corpo</b>
0	Esec. pilota interno
1	Esec. pilota esterno

## ● Attuatore

00	Esecuzione base
01	Leva a rullo
02	Leva a rullo
05	Asta semplice
06	Asta rullo
08	Leva 2 posizioni
30	Pulsante a fungo
32	Pulsante piatto <small>Nota 1)</small>
33	Pulsante incassato
34	Selettore 2 posizioni
36	Selettore a chiave 2 pos.

## ● Su richiesta


<b>F</b>	Supporto piedini (Solo pilota interno)
----------	---

<b>S</b>	Rullo in acciaio
<b>R</b>	Rosso
<b>B</b>	Nero
<b>G</b>	Verde
<b>Y</b>	Giallo


Nota 1) Se si seleziona il tipo incassato, non è necessario selezionare il suffisso per l'attuatore.

## Costruzione

## Disattivata



## Attivata



## Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Note
1	<b>Corpo</b>	ADC	Argento platinato
2	<b>Corpo pilota</b>	PBT	ZDC solo per pilotaggio esterno
3	<b>Testata posteriore</b>	ZDC	Cromato zinco nero
4	<b>Assieme spola</b>		
5	<b>Fondello</b>	ADC	Nero opaco
6	<b>Pistone</b>	POM	
7	<b>Asta</b>	POM	


N.	Descrizione	Material	Note
8	<b>Sede valvola (A)</b>	POM	
9	<b>Sede valvola (B)</b>	POM	
10	<b>Valvola</b>	NBR	
11	<b>Molla della valvola</b>	Acciaio inox	
12	<b>Molla di ritorno</b>	Acciaio inox	
13	<b>Molla della bobina</b>	Acciaio inox	

# VFM300


## Serie VFM300

### Base

VFM350-02-00



### Simbolo




F.O.F. *	16 N
P.T.	1.0 mm
O.T.	2.0 mm
T.T.	3.0 mm

\* alimentazione 0.5 MPa


### Leva a rullo

VFM350-02-01


VFM350-02-01S



### Rullo in poliacetato o acciaio ø14



### Simbolo




F.O.F. *	8 N
P.T.	2.2 mm
O.T.	4.0 mm
T.T.	6.2 mm

\* alimentazione 0.5 MPa


### Leva a rullo unidirezionale

VFM350-02-02


VFM350-02-02S



### Rullo in poliacetato o acciaio ø14



### Simbolo




F.O.F. *	7 N
P.T.	2.4 mm
O.T.	4.6 mm
T.T.	7.0 mm


\* alimentazione 0.5 MPa

## Serie VFM300


### Asta semplice VFM350-02-05



Foro per mont. a pannello



### Simbolo




\* alimentazione 0.5 MPa


F.O.F. *	20 N
P.T.	1.5 mm
O.T.	2.0 mm
T.T.	3.5 mm

### Asta rullo


#### VFM350-02-06 VFM350-02-06S



Foro per mont. a pannello



### Simbolo




\* alimentazione 0.5 MPa


F.O.F. *	20 N
P.T.	1.5 mm
O.T.	2.0 mm
T.T.	3.5 mm

### Leva 2 posizioni


#### VFM350-02-08



Foro per mont. a pannello



### Simbolo






\* alimentazione 0.5 MPa

F.O.F. *	15 N
T.T.	40°


# VFM300

## Serie VFM300


### Pulsante a fungo VFM350-02-30R/B/G/Y



#### Foro per mont. a pannello






#### Simbolo




\* alimentazione 0.5 MPa

F.O.F. *	21 N
P.T.	4.8 mm
O.T.	1.7 mm
T.T.	6.5 mm


### Pulsante piatto VFM350-02-32R/B/G/Y



#### Foro per mont. a pannello






#### Simbolo




\* alimentazione 0.5 MPa

F.O.F. *	21 N
P.T.	4.8 mm
O.T.	1.7 mm
T.T.	6.5 mm


### Pulsante incassato VFM350-02-33



#### Foro per mont. a pannello



#### Simbolo




\* alimentazione 0.5 MPa


F.O.F. *	21 N
P.T.	4.8 mm
O.T.	1.7 mm
T.T.	6.5 mm

## Serie VFM300


### Selettore 2 posizioni VFM350-02-34R/B/G/Y



#### Foro per mont. a pannello




#### Simbolo




\* alimentazione 0.5 MPa

F.O.F. *	23 N
T.T.	90°


### Selettore a chiave 2 posizioni VFM350-02-36



#### Foro per mont. a pannello



#### Simbolo




\* alimentazione 0.5 MPa


F.O.F. *	26 N
T.T.	90°

La chiave può essere tolta sia in condizione di attivazione che di disattivazione

### Esecuzione con pilotaggio esterno VFM351 type



### Con piedino VFM350-02-□□-F



# Valvola ad azionamento meccanico a 5 vie/Metallo su metallo

## Serie **VFM200**

**Design compatto,  
Portate elevate Nl/min: 982**

**Cicli elevati,  
Lunga durata/300c.p.m.**

**Collegamento possibile da  
qualsiasi attacco di scarico**

Possibilità di ridurre il rumore dello scarico nei casi in cui si rendesse necessario

**Disponibili modelli con  
pilotaggio esterno (su richiesta).**

**Possibilità di montaggio  
manifold e piedino**



### Dati tecnici

Fluido	Aria, gas inerti
Pressione di esercizio	0.1 + 1.0MPa <sup>(1)</sup>
Temperatura d'esercizio	-5 + 60°C (Senza congelamento)
Sez. equivalente (Nl/min)	18mm <sup>2</sup> (891.50)
Frequenza massima (esec. ad azion. meccanico)	≤300 c.p.m
Lubrificazione	Non richiesta/Olio per turbine #1 (Tipo ISO VG32)
Attacco	Valvola principale 1/4
	Valvola pilota (Scarico)/M5
Su richiesta	Supporto piedini <sup>(2)</sup>
Peso (Esecuzione base )	300g



\* Per esecuzioni con manifold contattare SMC.

Nota 1) Esecuzione con pilota esterno Valvola principale: 0 + 1.0MPa

Valvola pilota: 0.1 + 1.0MPa

Nota 2) Il corpo standard non può essere dotato di piedino in un secondo momento.


### Modelli

	Attuatore	Modello	Attuatore Codici	Applicazione
Azione meccanico	Esecuzione base	<b>VFM250-02-00</b>	—	—
	Leva a rullo	<b>VFM250-02-01</b>	VM-01C	Rullo in poliacetato
		<b>VFM250-02-01S</b>	VM-01CS	Rullo in acciaio
	Leva a rullo	<b>VFM250-02-02</b>	VM-02C	Rullo in poliacetato
		<b>VFM250-02-02S</b>	VM-02CS	Rullo in acciaio
	Asta semplice	<b>VFM250-02-05</b>	VM-05D	—
	Asta rullo	<b>VFM250-02-06</b>	VM-06D	Rullo in poliacetato
		<b>VFM250-02-06S</b>	VM-06DS	Rullo in acciaio
	Leva 2 posizioni	<b>VFM250-02-08</b>	VM-08D	—
		<b>VFM250-02-30R</b>	VM-30CR	Rosso
Azione manuale	Pulsante a fungo	<b>VFM250-02-30B</b>	VM-30CB	Nero
		<b>VFM250-02-30G</b>	VM-30CG	Verde
		<b>VFM250-02-30Y</b>	VM-30CY	Giallo
	Pulsante piatto	<b>VFM250-02-32R</b>	VM-32CR	Rosso
		<b>VFM250-02-32B</b>	VM-32CB	Nero
		<b>VFM250-02-32G</b>	VM-32CG	Verde
		<b>VFM250-02-32Y</b>	VM-32CY	Giallo
	Pulsante incassato	<b>VFM250-02-33</b>	VM-33C	Con set di colori: rosso, nero, verde, giallo
		<b>VFM250-02-34R</b>	VM-34CR	Rosso
	Selettore 2 posizioni	<b>VFM250-02-34B</b>	VM-34CB	Nero
		<b>VFM250-02-34G</b>	VM-34CG	Verde
		<b>VFM250-02-34Y</b>	VM-34CY	Giallo
	Selettore a chiave 2 pos.	<b>VFM250-02-36</b>	VM-36C	—




Nota ) L'attuatore è sostituibile in tutte le esecuzioni.

## Codici d'ordinazione




## Costruzione

Disattivata



Attivata



## Componenti




N.	Descrizione	Materiale	Note
①	Corpo	Lega d'alluminio	Metallizzato
②	Corpo pilota	Lega di zinco	Metallizzato
③	Testata posteriore	Lega di zinco	Cromato zinco nero
④	Fascetta per bobina	Acciaio inox	
⑤	Fondello	Poliacetato	
⑥	Guida pistone	Ottone	
⑦	Guida pistone per testata post	Ottone	
⑧	Il pistone	Poliacetato	
⑨	Guida pistone per testata post	Poliacetato	
⑩	Guide	Poliacetato	
⑪	Ammortizzzo	Gomma uretanica	

N.	Descrizione	Materiale	Note
⑫	Amm. per testata post.	Gomma uretanica	
⑬	Asta	Acciaio inox	
⑭	Sede valvola (A)	Ottone	
⑮	Sede valvola (B)	Ottone	
⑯	Valvola	NBR, Ottone	
⑰	Molla di ritorno	Acciaio inox	
⑱	Molla di ritorno	Acciaio inox	
⑲	Molla della valvola	Acciaio inox	
⑳	Miniguarnizione a Y	NBR	
㉑	Miniguarnizione a Y	NBR	

# VFM200

## Serie VFM200

### Base/VFM250-02-00





Simbolo

\* alimentazione 0.5MPa

F.O.F.*	16N
P.T.	1mm
O.T.	2mm
T.T.	3mm




### Leva a rullo/VFM250-02-01, VFM250-02-01S



Simbolo

F.O.F.*	8N
P.T.	2.2mm
O.T.	4mm
T.T.	6.2mm

### Leva a rullo unidirezionale/VFM250-02-02, VFM250-02-02S






Simbolo

F.O.F.*	7N
P.T.	2.4mm
O.T.	4.6mm
T.T.	7mm


## Serie VFM200

### Asta semplice/VFM250-02-05






Foro per mont. a pannello  
Ø11  
MIN.3 MAX.11

Simbolo




* alimentazione 0.5MPa	
F.O.F.*	20N
P.T.	1.5mm
O.T.	2mm
T.T.	3.5mm

### Asta rullo/VFM250-02-06, VFM250-02-06S






Foro per mont. a pannello  
Ø15  
MIN.3 MAX.11

Simbolo




* alimentazione 0.5MPa	
F.O.F.*	20N
P.T.	1.5mm
O.T.	2mm
T.T.	3.5mm

### Leva 2 posizioni/VFM250-02-08



Foro per mont. a pannello  
Ø5.5  
MAX.7.5

Simbolo






* alimentazione 0.5MPa	
F.O.F.*	15N
T.T.	40°

# VFM200


## Serie VFM200

### Pulsante a fungo/VFM250-02-30R, B, G, Y



Foro per mont. a pannello  
Ø40  
30.5  
MAX.6




#### Simbolo



\* alimentazione 0.5MPa


F.O.F.*	21N
P.T.	4.8mm
O.T.	1.7mm
T.T.	6.5mm

### Pulsante piatto/VFM250-02-32R, B, G, Y



Foro per mont. a pannello  
Ø38  
30.5  
MAX.6




#### Simbolo



\* alimentazione 0.5MPa


F.O.F.*	21N
P.T.	4.8mm
O.T.	1.7mm
T.T.	6.5mm

### Pulsante incassato/VFM250-02-33



Foro per mont. a pannello  
Ø38  
30.5  
MAX.6

#### Simbolo






\* alimentazione 0.5MPa

F.O.F.*	21N
P.T.	4.8mm
O.T.	1.7mm
T.T.	6.5mm

## Serie VFM200

### Selettore 2 posizioni/ VFM250-02-34R, B, G, Y






\* alimentazione 0.5MPa

F.O.F.*	23N
T.T.	90°


### Selettore a chiave 2 posizioni/VFM250-02-36




M5  
(scarico pilota)



Foro per mont. a pannello



Simbolo




\* alimentazione 0.5MPa



F.O.F.*	26N
T.T.	90°

La chiave può essere tolta sia in condizione di attivazione  
che di disattivazione

### Esecuzione con pilotaggio esterno Tipo VFM251



### Con piedino VFM250-02-□□-F




# Prodotti ausiliari VR2110

## Temporizzatore pneumatico


Un orificio regolabile e una portata fissa consentono la trasmissione di un segnale pneumatico dopo un periodo di tempo determinato.




Simbolo



Relazione tra pressione di pilotaggio e temporizzazione



Relazione tra lunghezza delle tubazioni e temporizzazione




### Modelli/Dati tecnici


	VR2110-01
Pressione di alimentazione	0 ÷ 1.0MPa
Pressione di pilotaggio	0.25 ÷ 0.8MPa
Temporizzazione	0.5 ÷ 60s
Ripetibilità	±10% F.S.
Temperatura d'esercizio	-5 ÷ 60°C (Senza congelamento)
Sez. equivalente (N/min)	2.5mm <sup>2</sup> (124.81)
Attacco	1/8
Peso	480g

### Costruzione


#### Disattivato



#### Attivato prima della temporizzazione




#### Attivato dopo la temporizzazione



### Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Note	N.	Descrizione	Materiale	Note
①	Corpo	Lega d'alluminio	Metallizzato	⑤	Molla	Acciaio	
②	Pistone	NBR, Ottone	Rivestimento in gomma	⑥	Corpo	Lega di zinco	Metallizzato
③	Pistone	NBR, Ottone	Rivestimento in gomma	⑦	Asta	Acciaio inox	
④	Spillo	Ottone		⑧	Valvola	NBR, Ottone	Rivestimento in gomma

### Dimensioni




# Prodotti ausiliari VR1210/1220

## Valvole “OR” selettrice di circuito

**Valvola selettrice a 3 vie con una uscita e 2 connessioni di entrata. L'uscita è sempre alimentata da un alto valore di pressione.**



Simbolo



### Modelli/Dati tecnici

	VR1210-01	VR1220-02
Max. pressione d'esercizio	1.0MPa	
Min. pressione d'esercizio	0.05MPa	
Min. differenziale di pressione	0.05MPa	
Temperatura d'esercizio	-5 - 60°C (Senza congelamento)	
Sez. equivalente (N/min)	7mm <sup>2</sup> (338.77)	15mm <sup>2</sup> (722.12)
Attacco	1/8	1/4
Peso	48g	95g

### Codici d'ordinazione

VR12 1 0- [ ] - 01


Attacco	Modello applicabile
01	1/8 VR 1210
02	1/4 VR 1220

Filettatura	
-	Rc
N	NPT
F	G


Opzioni corpo	
1	1/8 standard
2	1/4 standard

### Costruzione

Con maggior pressione sul lato destro



Con maggior pressione sul lato sinistro




### Componenti

N.	Descrizione	Materiale	Note	N.	Descrizione	Materiale	Note
①	Corpo	Lega d'alluminio	Lega metallica	③	Valvola	NBR, Ottone	
②	Sede valvola	Ottone		④	O ring	NBR	

### Dimensioni

VR1210

VR1220




# Valvola "OR" selettrici di circuito Serie VR1210F, VR1220F

## Modelli




### Valvola pilota/VR12□0F

L'aria in pressione viene scaricata dal lato d'uscita (OUT).



### Simbolo



Modello	Diam. est. tubo applicabile									
	Millimetri					Pollici				
	3.2	4	6	8	10	1/8"	5/32"	1/4"	5/16"	3/8"
VR1210F	●	●	●	●		●	●	●	●	
VR1220F			●	●	●			●	●	●

## Caratteristiche

Pressione di prova	1.5MPa
Max. pressione d'esercizio	1MPa
Min. pressione d'esercizio	0.05MPa
Temperatura d'esercizio	-5 ÷ 60°C (senza congelamento)
Materiale tubo Nota 1)	Nylon, nylon morbido, poliuretano

Nota 1) Porre speciale attenzione alla max. pressione d'esercizio se si usano tubi in nylon morbido o in poliuretano.  
(Vedere "Tubi e raccordi" CAT.E501-B.)

Nota 2) Le parti in ottone sono tutte nichelate per elettrolisi.  
(Adatto per applicazioni rame esenti).

## Fattore di flusso sez. equivalente

Modello	VR1210F					VR1220F			
	ø esterno tubi appl.	Millimetri	ø3.2	ø4	ø6	ø8	ø6	ø8	ø10
		Pollici	ø1/8"	ø5/32"	ø1/4"	ø5/16"	ø1/4"	ø5/16"	ø3/8"
IN/OUT	Portata Nl/min	150	210	420	480	440	680	1000	
		Sezione eq. mm <sup>2</sup>	2.3	3.2	6.4	7.3	6.7	10.4	15.2

Nota 1) I valori di portata si considerano in base ad una pressione di 0.5MPa e ad una temperatura di 20C.°

## Codici di ordinazione

VR 12 **1** 0 F — **06**

### Dimen. corpo

1	1/8 standard
2	1/4 standard

### Con raccordo istantaneo

### Diam. est. tubo applicabile


mm	Pollici
23	ø3.2 □
04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
01	ø1/8"
03	ø5/32"
07	ø1/4"
09	ø5/16"
11	ø3/8"

□ Usare tubo ø1/8". ø3.2.

## Esempio di circuito


### Circuito OR

- Il cilindro opera se "A" e "B" sono in condizione ON




### Circuito di automantenimento

- Quando "A" viene attivato, avviene l'uscita.
- Tale condizione viene mantenuta anche se "A" viene disattivato.
- L'uscita si interrompe se si attiva "B" nella condizione 2.




### Circuito di sincronizzazione

- Se "A" o "B" vengono attivati, l'uscita 3 non si realizza pur con "C" attivato.
- L'uscita 3 avviene se "C" viene attivato, solo se sia "A" che "B" sono disattivati.



## Dimensioni



### Millimetri

Modello	d	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	M1	M2	Peso g
VR1210F-23	3.2	11.4	8.4	14.8	52	6.2	19.4	29.8	17.5	12.7	12.9	21.4
VR1210F-04	4	11	10.4		53	6.8	20.3	31.5	21.9	15.7	15.8	15.6
VR1210F-06	6	12.8	12.8		53.2		22.5	35.6	25.2	16.8	16.8	23.0
VR1210F-08	8	15.2	15.2		60.4	8.1		38.2	28.2	18.7	18.7	24.0
VR1220F-06	6	12.8	12.8	19.8	59	7.4	23.9	37.7	25.2	16.8	16.8	27.2
VR1220F-08	8	15.2	15.2		65	8.2		39.7	28.2	18.7	18.7	31.9
VR1220F-10	10	18.5	18.5		71.6	9.8	25.8	44.8	31	20.8	20.8	43.2

### Pollici

Modello	d	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	M1	M2	Peso g
VR1210F-01	1/8"	11.4	8.4	14.8	52	6.2	19.4	29.8	17.5	12.7	12.9	21.4
VR1210F-03	5/32"	11	10.4		53	6.8	20.3	31.5	21.9	15.7	15.8	15.6
VR1210F-07	1/4"	13.2	13.2		54.4	7.1	22.5	36.2	25.6	16.8	16.8	23.5
VR1210F-09	5/16"	15.2	15.2		60.4	8.1		38.2	28.2	18.7	18.7	24.0
VR1220F-07	1/4"	13.2	13.2	19.8	59	7.4	23.9	37.9	25.6	16.8	16.8	31.4
VR1220F-09	5/16"	15.2	15.2		65	8.2		39.7	28.2	18.7	18.7	31.9
VR1220F-11	3/8"	17.9	18.5		69.8	9.5	25.8	44.5	31	20.8	20.8	53.0

# Valvola AND con raccordi istantanei Serie VR1211F



## Modelli

Modello	Diam. est. tubo applicabile					
	Millimetri			Pollici		
	3.2	4	6	1/8"	5/32"	1/4"
VR1211F	●	●	●	●	●	●

## Caratteristiche

Pressione di prova	1.5MPa
Max. Pressione d'esercizio	1MPa
Min. pressione d'esercizio	0.05MPa
Temperatura d'esercizio	-5 + 60°C (senza congelamento)
Materiale tubo Nota 1)	Nylon, nylon morbido, poliuretano

Nota 1) Porre speciale attenzione alla max. pressione d'esercizio se si usano tubi in nylon morbido o in poliuretano.  
(Vedere "Tubi e raccordi" CAT.E501-B.)

Nota 2) Le parti in ottone sono tutte nichelate per elettrolisi.  
(Adatto per applicazioni rame esenti).

## Indice di portata e sezione equivalente


IN\OUT	Modello	VR1211F			
		Millimetri	ø3.2	ø4	ø6
		Pollici	ø1/8"	ø5/32"	ø1/4"
	Portata Nl/min	100	120	150	170
	Sezione equivalente mm <sup>2</sup>	1.5	1.8	2.3	2.6

Nota 1) I valori di portata si considerano in base ad una pressione di 0.5MPa e ad una temperatura di 20°C. °C.



## Valvola AND/VR1211F

L'uscita avviene solo dal lato OUT, quando l'aria viene immessa sia da P<sub>1</sub> che da P<sub>2</sub>.


In caso di pressioni diverse, la minore viene espulsa dal lato OUT.



Non avviene uscita su lato USCITA se l'aria viene immessa solo su uno dei P<sub>1</sub> e P<sub>2</sub>.



## Simbolo



VR 12 1 1 F — 06

Dimen. corpo

1 1/8 standard


Diam. est. tubo applicabile

Millimetri	Pollici
23	ø3.2 <sup>□</sup>
04	ø4
06	ø6

□ Usare tubo ø1/8". ø3.2.


Con raccordo istantaneo

## Esempio di circuito



- Quando vengono attivati "A" e "B" pur avendo diverse condizioni di pressione, si attivano sia l'uscita 1 che l'uscita 2.
- L'uscita 3 avviene se "C" viene attivato, solo quando l'uscita 1 e l'uscita 2 sono attivate.
- Se "A" o "B" sono disattivati, l'uscita 3 non si attiva pur con "C" attivato.

## Dimensioni



## Millimetri

Modello	d	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	M1	M2	Peso g
VR1211F-23	3.2	11.4	8.4		52	6.2	25.7	36.1	17.5	12.7	12.9	26.4
VR1211F-04	4	11	10.4		53		26.6	31.5	21.9	15.7	15.8	20.8
VR1211F-06	6	12.8	12.8		53.2	6.8	28.8	41.9	25.2	16.8	16.8	25.0

## Pollici

Modello	d	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	M1	M2	Peso g
VR1211F-01	1/8"	11.4	8.4		52	6.2	25.7	36.1	17.5	12.7	12.9	26.4
VR1211F-03	5/32"	11	10.4		53	6.8	26.6	31.5	21.9	15.7	15.8	20.8
VR1211F-07	1/4"	13.2	13.2		54.4	7.1	28.8	42.5	25.6	16.8	16.8	27.0

# Prodotti correlati


## Alloggiamento

### Serie TMH


Questo alloggiamento si usa per fissare la valvola AND e la valvola pilota con i raccordi istantanei.  
Consente una gran flessibilità di montaggio.



#### Alloggiamento unità singola




#### Possibilità di montaggio manifold



Nota ) Non è disponibile il supporto di montaggio. Si tratta semplicemente di un esempio di applicazione.

#### Dimensioni



#### Caratteristiche

Temp. d'esercizio	-20 60°C	
Materiale	Polipropilene	
Colore	Bianco	

Accessori/Vite Phillips a testa tonda (Cromato zinco nero )

Modello		Diam.	Q.tà.
Millimetri	Pollici	(Lunghezza nominale X)	
—	TMH-05	M3 x 20	
TMH-06	TMH-07		
TMH-08	TMH-09	M4 x 25	1
TMH-10	TMH-11	M4 x 35	

#### Compatibilità valvola OR e valvola AND con alloggiamento

##### Millimetri

Modello		Diam. est. tubo applicabile				
Valvola "OR"	Valvola AND	ø3.2	ø4	ø6	ø8	ø10
VR1210F	VR1211F	TMH-05	TMH-06J	TMH-06	TMH-08	—
VR1220F	—	—	—	TMH-07	TMH-09	TMH-10

##### Pollici

Modello		Diam. est. tubo applicabile				
Valvola pilota	Valvola AND	ø1/8"	ø5/32"	ø1/4"	ø5/16"	ø3/8"
VR1210F	VR1211F	TMH-05	TMH-06	TMH-07	—	—
VR1220F	—	—	—	—	TMH-09	TMH-11

Modello		D1	D2	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2	L3
Millimetri	Pollici										
TMH-06J	TMH-05	11.7	3.3	6.3	6.4	9.3	7.7	15.4	8.5	8.3	21
TMH-06	—	13.1									
	TMH-07	13.5	4.3	7.1	7.2	11	10	20	11	10.6	26.5
TMH-08	TMH-09	15.5									
TMH-10	—	18.5	4.3	9.5	9.6	14	14	28	14.2	14.6	34
—	TMH-11	18.8									

# Prodotti ausiliari VR3100

## Indicatori ottici pneumatici


Indica la presenza di pressione pneumatica. Compie la stessa funzione di un lampeggiante in un sistema elettrico.




### Modelli/Dati tecnici

	VR3100-01R	VR3100-01G	VR3100-01O
Pressione di esercizio		0.1 ÷ 0.8MPa	
Temperatura d'esercizio	-5 ÷ 60°C (Senza congelamento)		
Frequenza	≤100 c.p.m		
Colore dell'indicatore	Rosso	Verde	Arancione
Attacco (misura nom.)	Rc(PT)1/8 (6A)		
Peso	40g		

### Costruzione/Componenti




### Dimensioni



# Prodotti ausiliari VR3110

## Indicatore pneumatico miniaturizzato


Indicatore ultracompatto per rilevazione di presenza di pressione. Equivale al lampeggiante in un sistema elettrico



### Modelli/Dati tecnici

	VR3110-01R	VR3110-01G
Colore dell'indicatore	Rosso	Verde
Funzione	Esecuzione pistone	
Pressione di esercizio	0.15 ÷ 1.0MPa	
Temperatura d'esercizio	-5 ÷ 60°C (Senza congelamento)	
Frequenza	≤300 c.p.m	
Attacco (misura nom.)	R(PT)1/8 (6A)	
Peso	6g	

### Costruzione/Componenti



### Dimensioni

