

Essiccatore a membrana

RoHS Novità

È possibile fornire facilmente aria essicidata mediante la membrana a microfibre cave.

Fluorocarburo esente

Compatibile con punti di rugiada bassi (-60°C)

Nessuna emissione di calore o vibrazioni


Energy saving

Flusso dell'aria di spуро ridotto a 39 [L/min [ANR]]

Spуро ridotto
IDG□A Serie

Costi ridotti di

140.04 € /anno!



Portata dell'aria di spуро (condizioni nominali)

Modello	Costi di gestione [€/anno]	Portata d'aria di spуро [L/min [ANR]]	Percentuale di spуро [%]
IDG50A	309.6	86	15
Modello attuale	450	125	20

[Condizioni per il calcolo]

Prezzo unitario aria: 0.02 €/m³ Ore di funzionamento: 12 ore/giorno Giorni di funzionamento all'anno: 250 giorni/anno



Varianti

Unità singola

Spуро ridotto
IDG□A Serie



IDG□A

Tipo con flusso ridotto dell'aria di spуро
Il corpo ora è bianco.

IDG1

Configurazione a tubo tipo a bassa portata



Filettatura

- Rc
- NPT
- G

Novità

Raccordo istantaneo ø6

Gruppi modulari

Nuova combinazione modulare con spazio richiesto per la manutenzione e peso ridotti*!
* Eccetto AR



<Tipo M>

Quando è necessaria aria essicidata e trattata.



<Tipo V>

Quando è necessaria aria essicidata e trattata e la regolazione della pressione.

Microfiltro disoleatore
+
Sub-microfiltro disoleatore
+
IDG

Microfiltro disoleatore
+
Sub-microfiltro disoleatore
+
IDG
+
Regolatore

Unità singola

Punto di rugiada standard	Taglia corpo	1	3, 5 10, 20	30	50	60	75	100
-20°C—		●		★		●	●	●
-15°C/Tipo H			●	★	★	●	●	●
-40°C/Tipo L				★	★	★	★	★
-60°C/Tipo S					★	★	★	★

★ IDG□A
● IDG

Serie IDG□A/IDG

SMC®

CAT.EUS30-7F-IT

Essiccatore a membrana

Ingombri ridotti

La lunghezza totale è più corta.

Serie IDG30A a 100A

Max. 59 mm

(mm)

Taglia	30	50	60	75	100
Dimensioni ridotte	2	7	44	54	59
IDG□A	291	330	348	418	483
Modello attuale	271	315	392	472	542

* Punto di rugiada standard: -40°C/L, -60°C/S



Alte prestazioni

Tempo per raggiungere il punto di rugiada standard
Ridotto di 40 minuti

Conforme ai test di SMC



Con indicatore del punto di rugiada per la conferma visiva dello stato dell'aria

(Eccetto IDG1)

(Semi-standard: IDG3, IDG5, IDG3H, IDG5H)

○ Colore dell'indicatore del punto di rugiada

• Blu (verde): stato secco

• Rosa (giallo): stato bagnato



Modello	Tempo per raggiungere il punto di rugiada standard (minuti)		
	60	90	
IDG100SA	60	▲40 minuti	
Modello attuale			100

È disponibile anche il modello con raccordo per scarico dell'aria di spurgo.

Per evitare che l'aria satura di umidità venga scaricata in prossimità dell'essiccatore, essa può essere scaricata nell'atmosfera mediante tubazioni (semi-standard).

Raccordo per scarico dell'aria di spurgo per indicatore punto di rugiada

Raccordo per scarico dell'aria di spurgo per deumidificazione



Riduzione del rumore di scarico dell'aria di spurgo grazie al silenziatore incorporato

(Eccetto IDG1, IDG3, IDG3H, IDG5, IDG5H, IDG30A, IDG30HA, IDG30LA, IDG50A, IDG50HA, IDG50LA)


Direzione di montaggio flessibile

Serie IDG1

Facile da installare in spazi ridotti!



Apparecchiatura di controllo




- Raggio di curvatura min.: 35 mm
- Permette di deumidificare con una forma simile ad un tubo.
- Peso: 45 g

Principio di deumidificazione


L'essiccatore a membrana consente l'essiccazione dell'aria grazie ad una membrana realizzata in polimeri di microfibre cave, la cui caratteristica principale è proprio quella di lasciar passare facilmente le particelle di vapore acqueo, ma non l'aria (ossigeno e azoto).

Quando l'aria compressa umida passa attraverso le microfibre, il vapore acqueo pervade la membrana e viene rilasciato verso l'esterno per la differenza di pressione tra il vapore acqueo presente all'interno e all'esterno delle fibre. L'aria compressa si trasforma in aria essicidata ed esce dall'essiccatore. Una parte dell'aria essicidata che esce, passa attraverso un minuscolo orifizio per ridurre la pressione e viene scaricata all'esterno delle microfibre. Il vapore acqueo presente all'esterno delle microfibre viene scaricato nell'atmosfera attraverso questo flusso di aria satura di umidità. In questo modo, la pressione parziale esterna alle microfibre si mantiene sempre bassa e la deumidificazione viene effettuata in maniera continua.




Esempi di applicazione

Macchine utensili




Macchine di misura



Impianti di produzione di semiconduttori




Rivestimento con polveri



Macchine per alimenti



Macchina per imballaggio (sigillatura pellicola e imballaggio carta)



Altro

- Attrezzature dentali
- Attrezzature per analisi chimiche
- Ozonizzatori, Impianti di produzione azoto
- Macchinari per montaggio circuiti stampati
- Impianti per il trasporto di particelle fini
- Essiccazione e pulizia di pezzi di precisione
- Prevenzione di condensa nei pannelli di comando
- Apparecchiature e strumenti di pneumatica in generale

Varianti della serie

Soddisfa un'ampia gamma di portate (da 10 a 1000 L/min [ANR]) e punti di rugiada (punto di rugiada pressione atmosferica: -15°C a -60°C).

Unità singola

Punto di rugiada standard: -20°C

Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]
IDG1	10
IDG3	25
IDG5	50
IDG10	100
IDG20	200
IDG30A	300
IDG50A	500
IDG60	600
IDG75	750
IDG100	1000

Punto di rugiada standard: -15°C

Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]
IDG3H	25
IDG5H	50
IDG10H	100
IDG20H	200
IDG30HA	300
IDG50HA	500
IDG60H	600
IDG75H	750
IDG100H	1000

Punto di rugiada standard: -40°C

Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]
IDG30LA	75
IDG50LA	110
IDG60LA	170
IDG75LA	240
IDG100LA	300

Punto di rugiada standard: -60°C

Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]
IDG60SA	50
IDG75SA	100
IDG100SA	150

= Spurgo ridotto

Nota) Punto di rugiada standard: Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita in condizioni operative standard
Portata d'aria in uscita: I valori in condizioni operative standard:

Pagina 1
Pagina 2



Gruppi modulari

<Tipo M>

Un microfiltro e un sub-microfiltro disoleatori o sub-microfiltro disoleatore con prefiltrato integrato combinato con un'unità singola

Punto di rugiada standard: -20°C		Punto di rugiada standard: -15°C		Punto di rugiada standard: -40°C		Punto di rugiada standard: -60°C	
Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]	Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]	Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]	Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]
IDG3M4	25	IDG3HM4	25				
IDG5M4	50	IDG5HM4	50				
IDG10M4	100	IDG10HM4	100				
IDG20M4	200	IDG20HM4	200				
IDG30AM4	300	IDG30HAM4	300	IDG30LAM4	75	IDG60SAM4	50
IDG50AM4	500	IDG50HAM4	500	IDG50LAM4	110	IDG75SAM4	100
IDG60M2	600	IDG60HM2	600	IDG60LAM4	170	IDG100SAM4	150
IDG75M2	750	IDG75HM2	750	IDG75LAM4	240		
IDG100M2	1000	IDG100HM2	1000	IDG100LAM4	300		

* Le condizioni nominali sono: 0.7 MPa della pressione dell'aria in ingresso e 25°C della temperatura dell'aria in ingresso.



Pagina 15
Pagina 16

<Tipo V>

Un regolatore combinato con il tipo M

Punto di rugiada standard: -20°C		Punto di rugiada standard: -15°C		Punto di rugiada standard: -40°C		Punto di rugiada standard: -60°C	
Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]	Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]	Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]	Serie	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]
IDG3V4	25	IDG3HV4	25				
IDG5V4	50	IDG5HV4	50				
IDG10V4	100	IDG10HV4	100				
IDG20V4	200	IDG20HV4	200				
IDG30AV4	300	IDG30HAV4	300	IDG30LAV4	75	IDG60SAV4	50
IDG50AV4	500	IDG50HAV4	500	IDG50LAV4	110	IDG75SAV4	100
IDG60V4	600	IDG60HV4	600	IDG60LAV4	170	IDG100SAV4	150
IDG75V4	750	IDG75HV4	750	IDG75LAV4	240		
IDG100V4	1000	IDG100HV4	1000	IDG100LAV4	300		

* Le condizioni nominali sono: 0.7 MPa della pressione dell'aria in ingresso e 25°C della temperatura dell'aria in ingresso.

Pagina 15
Pagina 16

Esecuzioni su richiesta

Simbolo	Contenuto
-X016	Con indicatore di servizio elemento filtrante
-X017	Con regolatore e con sub-microfiltro disoleatore
-X032	Con manometro differenziale



Essiccatore a membrana unità singola

Serie **IDG□A**




Codici di ordinazione



IDG **30** **□** **A** - **□** **03** **□** - **□**

Taglia
30
50
60
75
100




Temperatura del punto di rugiada e portata d'aria standard

Simbolo	Punto di rugiada standard [°C]	Portata per taglia Portata aria in uscita [L/min [ANR]]				
		30	50	60	75	100
—	-20	300	500	Selezionare da Serie IDG (pagina 2)		
H	-15	300	500			
L	-40	75	110	170	240	300
S	-60	—	—	50	100	150

Filettatura

Simbolo	Tipo
—	Rc
N	NPT
F	G

Simbolo JIS



Codice assieme squadretta (accessorio)

Codici	Modello applicabile
BM64	IDG30□A, IDG50□A
BM65	IDG60□A, IDG75□A, IDG100□A

* Con viti (2 pz.) e rondelle elastiche (2 pz.)

Semi-standard

Simbolo	Contenuto
—	Nessuna (standard)
P	Con raccordo per lo scarico dell'aria di spurgo
R	Direzione del flusso (destra → sinistra)

Nota) In caso di due o più opzioni, indicarle alfabeticamente.

Accessorio

Simbolo	Tipo
—	Nessuna (standard)
B	Con squadretta

Nota) Quando è indicato il simbolo B, nella tabella in basso a sinistra è compreso un assieme squadretta con un codice come accessorio.

Attacco

Simbolo	Attacco	Taglia				
		30	50	60	75	100
02	1/4	●	●	—	—	—
03	3/8	●	●	●	●	●
04	1/2	—	—	●	●	●

Essiccatore a membrana

Unità singola

Serie *IDG*



Unità singola

Gruppi modulari

Selezione del modello

Esecuzioni su richiesta

Precauzioni specifiche del prodotto

Codici di ordinazione

IDG **10** - **02** -


Taglia
1
3
5
10
20
60
75
100



Temperatura del punto di rugiada standard/portata aria in uscita

Simbolo	Punto di rugiada standard [°C]	Portata per taglia, portata aria in uscita [L/min (ANR)]							
		1	3	5	10	20	60	75	100
—	-20	10	25	50	100	200	600	750	1000
H	-15	—	25	50	100	200	600	750	1000
L	-40	—	—	—	—	—	—	—	—
S	-60	—	—	—	—	—	—	—	—

Selezionare da
Serie IDG□A (pag. 1)



Tipo di filettatura/Raccordo istantaneo

Simbolo	Tipo
—	Rc
N	NPT
F	G

Nota) Solo taglia 1

Assieme squadretta (accessorio)/Codice

Codici	Modello applicabile
BM59	IDG3, 5
BM61	IDG10
BM63	IDG20
BM65	IDG60, 75, 100

* Con viti a esagono incassato (2 pz.) e rondelle elastiche (2 pz.)

Accessorio

Simbolo	Specifiche
—	Nessuna (standard)
B	Con squadretta (eccetto IDG1)

Nota) Quando è indicato il simbolo: B, nella tabella in basso a sinistra è compreso un assieme squadretta con un codice come accessorio.

Attacco/Diam. Est. tubi applicabili

Simbolo	Attacco	Tipo di connessione	Taglia							
			1	3	5	10	20	60	75	100
01	1/8	Filettatura	—	●	●	—	—	—	—	—
02	1/4		●	●	●	●	●	—	—	—
03	3/8		—	—	—	●	●	●	—	—
04	1/2		—	—	—	—	—	●	●	●
06	ø6	Raccordo istantaneo	●	—	—	—	—	—	—	—

Nota) In caso di più di un simbolo, indicarli alfabeticamente.

Semi-standard

Simbolo	Specifiche	Taglia							
		1	3	5	10	20	60	75	100
—	Nessuna (standard)	●	●	●	●	●	●	●	●
P	Con raccordo per lo scarico dell'aria di spurgo	●	●	●	●	●	●	●	●
R	Direzione del flusso (destra → sinistra)	—	●	●	●	●	●	●	●
S	Con indicatore del punto di rugiada	—	●	●	—	—	—	—	—

Specifiche standard/unità singola (punto di rugiada standard -20°C, -15°C)

Punto di rugiada standard---20°C

Modello	IDG1	IDG3	IDG5	IDG10	IDG20	IDG30A	IDG50A	IDG60	IDG75	IDG100				
Fluido Nota 1)	Aria compressa													
Pressione aria in ingresso [MPa]	0.3 a 0.85						0.3 a 1.0							
Temperatura aria in ingresso [°C]	-5 a 55 (senza congelamento)						-5 a 50 (senza congelamento)							
Temperatura ambiente [°C]	-5 a 55 (senza congelamento)													
Prestazioni standard	Punto di rugiada alla pressione atmosferica dell'aria in uscita [°C]													
	-20													
Portata d'aria in ingresso [L/min [ANR]] Nota 2)	12.5	31	62	125	250	360	586	725	900	1190				
Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]	10	25	50	100	200	300	500	600	750	1000				
Portata d'aria di spurgo [L/min [ANR]] Nota 3)	2.5	6	12	25	50	60	86	125	150	190				
Pressione aria in ingresso [MPa]	0.7													
Temperatura aria in ingresso [°C]	25													
Temperatura saturazione aria in entrata [°C]	25													
Temperatura ambiente [°C]	25													
Portata aria spurgo indicatore punto di rugiada	—			1 L/min [ANR] {in caso di pressione dell'aria in ingresso di 0.7 MPa}										
Mis. attacco (misura nominale B)	1/4	—	1/8, 1/4	1/4, 3/8						3/8, 1/2	1/2			
Diam. Est. tubi applicabili	—	ø6	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Peso [kg] (Con squadretta)	0.11	0.05	0.25 (0.31)	0.43 (0.51)	0.66 (0.76)	0.78 (0.91)	0.81 (0.94)	1.50 (1.65)	1.50 (1.65)	1.55 (1.70)				

Nota 1) Impedire che le gocce d'acqua entrino nell'attacco di ingresso.

Nota 2) "ANR" rappresenta la portata convertita nel valore al sotto di 20°C, nella pressione atmosferica e lo stato dell'umidità relativa 65%.

Nota 3) E compreso 1 L/min [ANR] di flusso d'aria di scarico (a una pressione di ingresso di 0.7 MPa) per l'indicatore del punto di rugiada (eccetto IDG1, 3, 5).

Punto di rugiada standard---15°C/tipo H

Modello	IDG3H	IDG5H	IDG10H	IDG20H	IDG30HA	IDG50HA	IDG60H	IDG75H	IDG100H	
Fluido Nota 1)	Aria compressa									
Pressione aria in ingresso [MPa]	0.3 a 0.85						0.3 a 1.0			
Temperatura aria in ingresso [°C]	-5 a 55						-5 a 50			
Temperatura ambiente [°C]	-5 a 55									
Prestazioni standard	Punto di rugiada alla pressione atmosferica dell'aria in uscita [°C]									
	-15									
Portata d'aria in ingresso [L/min [ANR]] Nota 2)	28	56	111	222	329	550	665	830	1110	
Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]	25	50	100	200	300	500	600	750	1000	
Portata d'aria di spurgo [L/min [ANR]] Nota 3)	3	6	11	22	29	50	65	80	110	
Pressione aria in ingresso [MPa]	0.7									
Temperatura aria in ingresso [°C]	25									
Temperatura saturazione aria in entrata [°C]	25									
Temperatura ambiente [°C]	25									
Portata aria spurgo indicatore punto di rugiada	—			1 L/min [ANR] {in caso di pressione dell'aria in ingresso di 0.7 MPa}						
Mis. attacco (misura nominale B)	1/8, 1/4		1/4, 3/8				3/8, 1/2	1/2		
Peso [kg] (Con squadretta)	0.25 (0.31)		0.43 (0.51)	0.66 (0.76)	0.78 (0.91)	0.81 (0.94)	1.50 (1.65)	1.50 (1.65)	1.55 (1.70)	

Nota 1) Impedire che le gocce d'acqua entrino nell'attacco di ingresso.

Nota 2) "ANR" rappresenta la portata convertita nel valore al sotto di 20°C, nella pressione atmosferica e lo stato dell'umidità relativa 65%.

Nota 3) Comprende 1 L/min [ANR] del flusso d'aria di scarico (a una pressione di ingresso di 0.7 MPa) per l'indicatore del punto di rugiada (eccetto IDG3H, 5H).

Specifiche standard/unità singola (punto di rugiada standard -40°C, -60°C)

Punto di rugiada standard---40°C/Tipo L

Modello	IDG30LA	IDG50LA	IDG60LA	IDG75LA	IDG100LA	
Fluido Nota 1)	Aria compressa					
Pressione aria in ingresso [MPa]	0.3 a 1.0					
Temperatura aria in ingresso [°C]	-5 a 50 (senza congelamento)					
Temperatura ambiente [°C]	-5 a 50 (senza congelamento)					
Prestazioni standard	Punto di rugiada alla pressione atmosferica dell'aria in uscita [°C]					
	-40					
Condizioni di prestazione standard	Portata d'aria in ingresso [L/min [ANR]] Nota 2)	93	135	224	308	
	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]	75	110	170	240	
	Portata d'aria di spurgo [L/min [ANR]] Nota 3)	18	25	54	68	
	Pressione aria in ingresso [MPa]	0.7				
	Temperatura aria in ingresso [°C]	25				
	Temperatura saturazione aria in entrata [°C]	25				
	Temperatura ambiente [°C]	25				
	Portata aria spurgo indicatore punto di rugiada	1 L/min [ANR] (in caso di pressione dell'aria in ingresso 0.7 MPa)				
Mis. attacco (misura nominale B)	1/4, 3/8		3/8, 1/2			
Peso [kg] (Con squadretta)	0.78 (0.91)	0.81 (0.94)	1.56 (1.71)	1.69 (1.84)	1.82 (1.97)	

Nota 1) Impedire che le gocce d'acqua entrino nell'attacco di ingresso.

Nota 2) "ANR" rappresenta la portata convertita nel valore al sotto di 20°C, nella pressione atmosferica e lo stato dell'umidità relativa 65%.

Nota 3) È compreso 1 L/min [ANR] del flusso d'aria di scarico (a una pressione dell'aria di ingresso di 0.7 MPa) per l'indicatore del punto di rugiada.

Punto di rugiada standard---60°C/Tipo S

Modello	IDG60SA	IDG75SA	IDG100SA	
Fluido Nota 1)	Aria compressa			
Pressione aria in ingresso [MPa]	0.3 a 1.0			
Temperatura aria in ingresso [°C]	-5 a 50 (senza congelamento)			
Temperatura ambiente [°C]	-5 a 50 (senza congelamento)			
Prestazioni standard	Punto di rugiada alla pressione atmosferica dell'aria in uscita [°C]			
	-60			
Condizioni di prestazione standard	Portata d'aria in ingresso [L/min [ANR]] Nota 2)	75	140	
	Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]	50	100	
	Portata d'aria di spurgo [L/min [ANR]] Nota 3)	25	40	
	Pressione aria in ingresso [MPa]	0.7		
	Temperatura aria in ingresso [°C]	25		
	Temperatura saturazione aria in entrata [°C]	25		
	Temperatura ambiente [°C]	25		
	Portata aria spurgo indicatore punto di rugiada	1 L/min [ANR] (in caso di pressione dell'aria in ingresso 0.7 MPa)		
Mis. attacco (misura nominale B)	3/8, 1/2			
Peso [kg] (Con squadretta)	1.56 (1.71)	1.69 (1.84)	1.82 (1.97)	

Nota 1) Impedire che le gocce d'acqua entrino nell'attacco di ingresso.

Nota 2) "ANR" rappresenta la portata convertita nel valore al sotto di 20°C, nella pressione atmosferica e lo stato dell'umidità relativa 65%.

Nota 3) È compreso 1 L/min [ANR] del flusso d'aria di scarico (a una pressione dell'aria di ingresso di 0.7 MPa) per l'indicatore del punto di rugiada.




Condizioni: Temperatura aria in ingresso 25°C (aria satura), temperatura ambiente 25°C, P1: pressione aria in ingresso, tubo di scarico dell'aria (opzione: P): Assente
 Nota: È necessario correggere la portata dell'aria in uscita in base alla temperatura dell'aria in ingresso. Per maggiori informazioni, consultare pagina 31. Per modello con raccordo per lo scarico dell'aria di spugno (opzione: P), il punto di rugiada dell'aria in uscita alla pressione atmosferica potrebbe aumentare in base alla lunghezza del tubo per lo scarico dell'aria di spugno. Per gli altri modelli, se la lunghezza del tubo è pari o inferiore a 5 m, un aumento del punto di rugiada dell'aria in uscita alla pressione atmosferica sarà pari o inferiore a 1°C max.


Grafico delle prestazioni

Punto di rugiada standard---20°C [simbolo: -], -15°C [simbolo: H]


IDG1




IDG3, IDG3H




IDG5, IDG5H




IDG10, IDG10H




IDG20, IDG20H



IDG30A, IDG30HA



IDG50A, IDG50HA



IDG60, IDG60H






Grafico delle prestazioni

IDG75, IDG75H




Punto di rugiada standard...-40°C [simbolo: L], -60°C [simbolo: S]

IDG30LA, IDG50LA



IDG75LA, IDG75SA



Come leggere il grafico delle prestazioni e selezionare il modello

Le linee continue e le linee tratteggiate partendo dall'alto indicano le prestazioni a 25°C della temperatura dell'aria in ingresso e P1 = 0.3 MPa, 0.5 MPa e 0.7 MPa della pressione dell'aria in ingresso, rispettivamente.

Nel caso di 25°C della temperatura dell'aria in ingresso e 45 [L/min] della portata dell'aria in uscita
Modello 1: Il punto di rugiada alla pressione atmosferica a P1 = 0.7 MPa: -25°C.

Nel caso di 45°C della temperatura dell'aria in ingresso e 45 [L/min] della portata dell'aria in uscita


Esempio) Fattore di correzione della portata dell'aria in scarico: 0.75

(Il fattore di correzione è diverso a seconda del modello. Per maggiori informazioni, consultare pagina 31 e successive).


Portata dell'aria in uscita corretta: $45 \div 0.75 = 60$ [L/min]

Modello 1: Prestazioni corrispondenti a -20°C del punto di rugiada alla pressione atmosferica dell'aria in uscita a P1 = 0.7 MPa.


IDG100, IDG100H



IDG60LA, IDG60SA



IDG100LA, IDG100SA




Unità singola

Gruppi modulari

Selezione del modello

Precauzioni specifiche del prodotto






Unità singola/Caratteristiche della portata


Condizioni: Temperatura aria in ingresso 25°C, P1: Pressione aria in ingresso

Punto di rugiada standard---20°C [simbolo: -], -15°C [simbolo: H]


IDG1




IDG3, IDG3H




IDG5, IDG5H




IDG10, IDG10H




IDG20, IDG20H




IDG30A, IDG30HA



IDG50A, IDG50HA



IDG60, IDG60H




Unità singola/Caratteristiche della portata

Condizioni: Temperatura aria in ingresso 25°C, P1: Pressione aria in ingresso


Punto di rugiada standard---20°C [simbolo: -], -15°C [simbolo: H]

IDG75, IDG75H




Punto di rugiada standard---40°C [simbolo: L], -60°C [simbolo: S]


IDG30LA




IDG60LA, IDG60SA




IDG100LA, IDG100SA




IDG100, IDG100H



IDG50LA



IDG75LA, IDG75SA



Con raccordo per lo scarico dell'aria satura di umidità (opzione: P)

Man mano che la lunghezza del tubo per lo scarico dell'aria aumenta, il punto di rugiada alla pressione atmosferica dell'aria in scarico aumenta. Vedere tabella sotto.

Lunghezza tubo	IDG30A	IDG30LA
0 m	-20	-40
1 m	-19	-39
3 m	-17	-38
5 m	-16	

■ Condizioni

- Temperatura aria in ingresso: 25°C (satura)
- Temperatura ambiente: 25°C
- Pressione aria in ingresso: 0.7 MPa
- Portata d'aria in uscita: Flusso ottenuto nelle prestazioni standard. (Consultare pagina 3 e 4).
- Misura tubo: Diam. est. Ø12 x diam. int. Ø9

Unità singola

Gruppi modulari

Selezione del modello


Esecuzioni su richiesta

Precauzioni specifiche del prodotto

Caratteristiche della portata d'aria di spурго

IDG1, 3, 5, 10, 20 (Punto di rugiada standard -20°C)


IDG3H, 5H, 10H, 20H (Punto di rugiada standard -15°C)



IDG30A, 50A (Punto di rugiada standard -20°C)


IDG30HA, 50HA (Punto di rugiada standard -15°C)

IDG30LA, 50LA (Punto di rugiada standard -40°C)




IDG60, 75, 100 (Punto di rugiada standard -20°C)

IDG60H, 75H, 100H (Punto di rugiada standard -15°C)




IDG60LA, 75LA, 100LA (Punto di rugiada standard -40°C)

IDG60SA, 75SA, 100SA (Punto di rugiada standard -60°C)




Costruzione


IDG1




Opzione
Con raccordo per lo scarico dell'aria di spugno (Opzione: P)




IDG3, 5 IDG3H, 5H




Semi-standard
Con raccordo per scarico dell'aria di spugno (Semi-standard: P)



IDG10, 20 IDG10H, 20H



Semi-standard
Con raccordo per lo scarico dell'aria di spugno (Semi-standard: P)



Componenti


N.	Descrizione	Materiale					Nota
		IDG1	IDG3, 3H	IDG5, 5H	IDG10, 10H	IDG20, 20H	
1	Corpo	Ottone		Lega d'alluminio			Argento platinato (IDG1 è nichelato per elettrolisi).
2	D'estremità diritto femmina	Ottone		—			Nichelato per elettrolisi
3	Filtro	Ottone		—			
4	Involucro	—	—		Resina		
5	Orifizio	Resina		Acciaio inox			
6	Silenziatore	—	—		Bronze		

Parti di ricambio


N.	Descrizione	Codici										
		IDG1	IDG3	IDG3H	IDG5	IDG5H	IDG10	IDG10H	IDG20	IDG20H		
8	Kit modulo membrana	—	IDG-EL3	IDG-EL3H	IDG-EL5	IDG-EL5H	IDG-EL10	IDG-EL10H	IDG-EL20	IDG-EL20H		
			Con foro (1 pz.), o-ring (3 pz.), guarnizione (1 pz.)			Con foro (1 pz.), o-ring (1 pz.), guarnizione (4 pz.)						
9	Kit indicatore punto di rugiada	—	IDG-DP01 (Semi-standard: S)					IDG-DP01				
			Con o-ring (1 pz.)									
		—	IDG-DP01-X001 (Semi-standard: PS)			IDG-DP01-X001 (Semi-standard: P)			Con o-ring (1 pz.)			

Costruzione


IDG30□A
IDG50□A




Semi-standard
Con raccordo per scarico dell'aria di spurgo
(Semi-standard: P)



IDG60□, 75□, 100□
IDG60□A, 75□A, 100□A



Semi-standard
Con raccordo per scarico dell'aria di spurgo
(Semi-standard: P)



Componenti


N.	Descrizione	Materiale								Nota
		IDG30□A	IDG50□A	IDG60, 60H*	IDG60LA, 60SA	IDG75, 75H*	IDG75LA, 75SA	IDG100, 100H*	IDG100LA, 100SA	
1	Corpo									*Argento platinato
2	Involucro									
3	Orifizio									
4	Sostegno	Lega d'alluminio				Lega d'alluminio				
5	Silenziatore	—		Resina + Bronce	Resina	Resina + Bronce	Resina	Resina + Bronce	Resina	
6	Adattatore	Resina					—			

Parti di ricambio

N.	Descrizione	Codici							
		IDG30□A	IDG50□A	IDG60, 60H	IDG60LA, 60SA	IDG75, 75H	IDG75LA, 75SA	IDG100, 100H	IDG100LA, 100SA
8	Kit modulo membrana	IDG-EL30A	IDG-EL50A	IDG-EL60	IDG-EL60LA	IDG-EL75	IDG-EL75LA	IDG-EL100	IDG-EL100LA
		Con Ugello (1 pz.), Adattatore (1 pz.), o-ring (1 pz.)							
9	Kit indicatore punto di rugiada					IDG-DP01			
10						IDG-DP01-X001 (Semi-standard: P)			

Dimensioni/Unità singola

IDG1





IDG1-C06: Con raccordo istantaneo






IDG3, 5

IDG3H, 5H



IDG10.20

IDG10, 20




Modello	Attacco L	Semi-standard: P								
		A	B	C	D	E	F	G	H	J
IDG10, 10H	83	187	53	165	62	109	225	8	5/16	
IDG20, 20H	1/4, 3/8	113	212	54	190	82	140 [139]	250	10	3/8


I valori riportati tra [] si riferiscono alla filettatura NPT.

Dimensioni/Unità singola


IDG30□A
IDG50□A




Con raccordo per lo scarico dell'aria di spugno (Semi-standard: P)



IDG60□, 75□, 100□
IDG60□A, 75□A, 100□A



Con raccordo per lo scarico dell'aria di spugno (Semi-standard: P)



Modello	Attacco L	B	D	Semi-standard: P	
				G	H
IDG30□A		291	269	362	302
IDG50□A	1/4, 3/8	330	308	401	341
IDG60□	3/8, 1/2	352	330	429	369
IDG75□, 100□	1/2	352	330	429	369
IDG60□A		348	326	427	367
IDG75□A		418	396	496	436
IDG100□A	3/8, 1/2	483	461	561	501

Precavuzioni specifiche del prodotto

Esecuzioni su richiesta

Selezione del modello

Gruppi modulari

Unità singola

Essiccatore a membrana


Gruppi modulari



Serie IDG□A

Tipo M, tipo V

Codici di ordinazione



Temperatura del punto di rugiada standard/portata d'aria in uscita

Simbolo	Punto di rugiada standard [°C]	Portata per taglia Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]				
		30	50	60	75	100
—	-20	300	500			
H	-15	300	500			
L	-40	75	110	170	240	300
S	-60	—	—	50	100	150

Selezionare da Serie IDG

Componenti

Simbolo	Microfiltro disoleatore	Sub-microfiltro disoleatore	Essiccatore a membrana	Regolatore
M	●	●	●	—
V	●	●	●	●

Collegamento apparecchiatura

Simbolo	SMC	Contenuto
4	M	Montaggio modulare
	V	

Filettatura

Simbolo	Tipo
—	Rc
N	NPT
F	G

Semi-standard

Simbolo	Contenuto	Nota
—	Nessuna (standard)	—
P	Con raccordo per lo scarico dell'aria di spugno	• Scarico condensa: Non è disponibile la combinazione con il modello standard (—). • Non è disponibile la combinazione con il tipo V. <small>Nota</small>
R	Direzione del flusso (destra → sinistra)	—

* In caso di due o più opzioni, indicarle alfabeticamente.
Nota) Il modello V non si applica perché è dotato di un regolatore del tipo con scarico.

Metodo di scarico della condensa

Simbolo	Metodo di scarico della condensa	Nota
—	Valvola manuale	Non è possibile la combinazione con l'opzione P.
C	Scarico automatico N.C.	Sono compresi gli scarichi automatici indicati a pagina 17.
D	Scarico automatico N.O.	
J	Guida di scarico (dimensioni attacco 1/4 senza valvola)	—

* Per la selezione del modello di uno scarico automatico, consultare le Precauzioni di selezione a pagina 45.

Attacco

Simbolo	Attacco	Taglia				
		30	50	60	75	100
02	1/4	●	●	—	—	—
03	3/8	●	●	●	●	●
04	1/2	—	—	●	●	●

Essiccatore a membrana

Gruppi modulari

Serie IDG



Codici di ordinazione

IDG **10 H M 4 - 02** - - -

Taglia	3
	5
	10
	20
	60
	75
	100

Esecuzioni su richiesta

Ulteriori dettagli da pag. 33 a pag. 44.

Semi-standard*

Simbolo	Specifiche	Taglia							Nota
		3	5	10	20	60	75	100	
—	Standard	●	●	●	●	●	●	●	—
P	Nota 2) Con raccordo per lo scarico dell'aria di spurgo	●	●	●	●	●	●	●	• Combinazione con simbolo metodo di scarico condensa: — non è disponibile. • Non è disponibile la combinazione con il tipo V. Nota 1)
R	Direzione del flusso (destra → sinistra)	●	●	●	●	●	●	●	—
S	Con indicatore del punto di rugiada Nota 3)	●	●	Dotazione standard					—

* In caso di più di un simbolo, indicarli alfabeticamente.

Nota 1) Il modello V non si applica perché è dotato di un regolatore del tipo con scarico. (Simbolo: P si usa quando è necessario evitare che l'aria venga scaricata nel corpo principale dell'IDG. Pertanto non è possibile utilizzarlo in combinazione con un microfiltro con valvola manuale, che scarica l'aria all'intorno, o del modello V con regolatore del tipo con scarico).

Nota 2) Non sono applicabili nel caso in cui il simbolo della filettatura è N o F se la misura è 3, 5, 10 e 20. (Perché i nippini sono usati per i collegamenti delle apparecchiature).

Nota 3) Selezionare l'opzione se la taglia è 3 o 5. L'opzione è l'apparecchiatura standard per le altre taglie.

Metodo di scarico della condensa*

(Microfiltro disoleatore, sub-microfiltro disoleatore, sub-microfiltro disoleatore con pre-filtro)

Simbolo	Metodo di scarico della condensa	Taglia							Nota
		3	5	10	20	60	75	100	
—	Valvola manuale	●	●	●	●	●	●	●	Combinazione con simbolo semi-standard: P non è disponibile.
C	Scarico automatico N.C.	●	●	●	●	—	—	—	Sono compresi gli scarichi automatici indicati a pagina 17.
D	Scarico automatico N.O.	—	—	●	●	●	●	●	
J	Guida di scarico	●	●	●	●	●	●	●	—

* Per la selezione del modello di uno scarico automatico, consultare le Precauzioni di selezione a pagina 45.

Attacco

Simbolo	Attacco	Taglia						
		3	5	10	20	60	75	100
01	1/8	●	●	—	—	—	—	—
02	1/4	●	●	●	●	—	—	—
03	3/8	—	—	●	●	●	—	—
04	1/2	—	—	—	—	●	●	●

Simbolo	Compon-	Contenuto	Taglia						
			3	5	10	20	60	75	100
4	M	Montaggio modulare	●	●	●	●	—	—	—
	V		●	●	●	●	●	●	●
2	M	Collegamento nipplo	—	—	—	—	●	●	●

* Alcune parti degli elementi collegati sono eccezioni. Controllare la composizione dell'apparecchiatura (descritta di seguito) o lo schema delle dimensioni esterne per maggiori dettagli sul metodo di connessione e il contenuto dell'apparecchiatura.

Simbolo	Tipo
—	Rc
N	NPT
F	G

Unità singola

M
V
Gruppi modulari

Selezione del modello

Precauzioni specifiche del prodotto

Codice scarico automatico, assieme tazza, manometro

Descrizione		IDG3M4	IDG3HM4	IDG5M4	IDG5HM4	IDG10M4	IDG10HM4	IDG20M4	IDG20HM4	IDG30AM4	IDG30HAM4	IDG50AM4	IDG50HAM4
		IDG3V4	IDG3HV4	IDG5V4	IDG5HV4	IDG10V4	IDG10HV4	IDG20V4	IDG20HV4	IDG30AV4	IDG30HAV4	IDG50AV4	IDG50HAV4
Scarico automatico a galleggiante	N.C.	AD27-C-A		AD37-A				AD47-A					
	N.A.	—		AD38-A				AD48-A					
Manometro (solo tipo V)		GC3-10AS											

Descrizione		IDG60M2	IDG60HM2	IDG75M2	IDG75HM2	IDG100M2	IDG100HM2
		IDG60V4	IDG60HV4	IDG75V4	IDG75HV4	IDG100V4	IDG100HV4
Assieme tazza (N.A.)		AM-CA350C-D		AM-CA450C-D			
Manometro (solo tipo V)		GC3-10AS					

Descrizione		IDG30LAM4	IDG50LAM4	IDG60LAM4	IDG60SAM4	IDG75LAM4	IDG75SAM4	IDG100LAM4	IDG100SAM4
		IDG30LAV4	IDG50LAV4	IDG60LAV4	IDG60SAV4	IDG75LAV4	IDG75SAV4	IDG100LAV4	IDG100SAV4
Scarico automatico a galleggiante	N.C.	AD47-A							
	N.A.	AD48-A							
Manometro (solo tipo V)		GC3-10AS							

Parti di ricambio (Elemento per microfiltro disoleatore, sub-microfiltro disoleatore, sub-microfiltro disoleatore con prefiltero)

Descrizione	AFM20-A	AFD20-A	AFM30-A	AFD30-A	AFM40-A	AFD40-A	AMH350C	AMH450C
Assieme elemento	AFM20P-060AS	AFD20P-060AS	AFM30P-060AS	AFD30P-060AS	AFM40P-060AS	AFD40P-060AS	AMH-EL350	AMH-EL450




Tipi M




Tipi V


**Simbolo JIS
(Tipi M)**




**IDG60 a 100M2
IDG60H a 100HM2**




(Tipi V)



**IDG60 a 100V2
IDG60H a 100HV2**



Indicazione di occlusione



Quando l'aria differenziale è pari o inferiore a 0.05 MPa
(La punta dell'indicatore è visibile).

Quando l'aria differenziale è pari o superiore a 0.1 MPa
(L'indicatore è completamente nella parte superiore).

Sostituire l'elemento quando l'indicazione rossa di servizio raggiunge completamente la parte superiore.

La parte superiore della finestra di indicazione mostra la pressione differenziale di circa 0.1 MPa. Sostituire l'elemento dopo due anni di utilizzo, anche se l'indicazione rossa di servizio dell'elemento non raggiunge la parte superiore.

L'indicatore di servizio dell'elemento viene spedito già montato sul sub-microfiltro disoleatore con prefiltro e non può essere montato a posteriori né usato individualmente.

Tabella di compatibilità dei distanziatori

Taglia IDG	Distanziatore		
	Y200(T)-A	Y300(T)-A	Y400(T)-A
IDG3□	●	—	—
IDG5□	●	—	—
IDG10□	—	●	—
IDG20□	—	●	—
IDG30□	—	—	●
IDG50□	—	—	●
IDG60□	—	—	●
IDG75□	—	—	●
IDG100□	—	—	●

Unità singola

■ M
□ Gruppi modulari

Selezione del modello

Esecuzioni su richiesta

Precauzioni specifiche del prodotto

Specifiche standard/gruppi modulari [tipo M, tipo V] (punto di rugiada standard; -20°C, -15°C)

Modello		Punto di rugiada standard: -20°C															
		IDG3M4	IDG5M4	IDG10M4	IDG20M4	IDG30AM4	IDG50AM4	IDG60M2	IDG75M2	IDG100M2							
		IDG3V4	IDG5V4	IDG10V4	IDG20V4	IDG30AV4	IDG50AV4	IDG60V4	IDG75V4	IDG100V4							
Componenti	Microfiltro disoleatore	AFM20-A		AFM30-A		AFM40-A		—									
	Sub-microfiltro disoleatore	AFD20-A		AFD30-A		AFD40-A		—									
	Sub-microfiltro disoleatore con pre-filtro	—					AMH350C		AMH450C								
	Regolatore (solo tipo V) Nota 1)	AR20-B Nota 2)		AR25-B Nota 2)		AR40-B Nota 2)											
	Modulo intermedio	Y200T-A Y200-A (solo tipo V)		Y300T-A Y300-A (solo tipo V)		Y400T-A Y400-A (solo tipo V)		Y400-A (solo tipo V)									
	Fluido Nota 3)	Aria compressa															
	Pressione aria in ingresso [MPa]	0.3 a 0.85				0.3 a 1.0											
	Temperatura aria in ingresso [°C]	-5 a 55 (senza congelamento)				-5 a 50 (senza congelamento)		5 a 50									
	Temperatura ambiente [°C]	-5 a 55 (senza congelamento)				-5 a 50 (senza congelamento)		5 a 50									
	Prestazioni standard	Punto di rugiada alla pressione atmosferica dell'aria in uscita [°C]					-20										
Condizioni di prestazione standard	Portata d'aria in entrata [L/min [ANR]] Nota 5)	31	62	125	250	360	586	720	888	1185							
	Portata aria in uscita [L/min [ANR]]	25	50	100	200	300	500	600	750	1000							
	Portata d'aria di spурго [L/min [ANR]] Nota 6)	6	12	25	50	60	86	120	138	185							
	Pressione aria in ingresso [MPa]	0.7															
	Temperatura aria in ingresso [°C]	25															
	Temp. saturazione aria in entrata [°C]	25															
	Temperatura ambiente [°C]	25															
	Portata aria spурго indicatore punto di rugiada	1 L/min [ANR] (pressione aria in ingresso a 0.7 MPa)															
	Costruzione regolatore (solo tipo V)	Modello con sfiato															
	Attacco	1/8, 1/4		1/4, 3/8		3/8, 1/2		1/2									
Peso [kg]	Tipo M	0.6		1.0		1.3		1.8		2.7							
	Tipo V	0.9		1.3		1.5		2.4		3.1							
										3.2							
										3.3							
										3.8							

Modello		Punto di rugiada standard: -15°C															
		IDG3HM4	IDG5HM4	IDG10HM4	IDG20HM4	IDG30HAM4	IDG50HAM4	IDG60HM2	IDG75HM2	IDG100HM2							
		IDG3HV4	IDG5HV4	IDG10HV4	IDG20HV4	IDG30HAV4	IDG50HAV4	IDG60HV4	IDG75HV4	IDG100HV4							
Componenti	Microfiltro disoleatore	AFM20-A		AFM30-A		AFM40-A		—									
	Sub-microfiltro disoleatore	AFD20-A		AFD30-A		AFD40-A		—									
	Sub-microfiltro disoleatore con pre-filtro	—					AMH350C		AMH450C								
	Regolatore (solo tipo V) Nota 1)	AR20-B Nota 2)		AR25-B Nota 2)		AR40-B Nota 2)											
	Modulo intermedio	Y200T-A Y200-A (solo tipo V)		Y300T-A Y300-A (solo tipo V)		Y400T-A Y400-A (solo tipo V)		Y400-A (solo tipo V)									
	Fluido Nota 3)	Aria compressa															
	Pressione aria in ingresso [MPa]	0.3 a 0.85				0.3 a 1.0											
	Temperatura aria in ingresso [°C]	-5 a 55 (senza congelamento)				-5 a 50 (senza congelamento)		5 a 50									
	Temperatura ambiente [°C]	-5 a 55 (senza congelamento)				-5 a 50 (senza congelamento)		5 a 50									
	Prestazioni standard	Punto di rugiada alla pressione atmosferica dell'aria in uscita [°C]					-15										
Condizioni di prestazione standard	Portata d'aria in entrata [L/min [ANR]] Nota 5)	28	56	111	222	329	550	665	818	1100							
	Portata aria in uscita [L/min [ANR]]	25	50	100	200	300	500	600	750	1000							
	Portata d'aria di spурго [L/min [ANR]] Nota 6)	3	6	11	22	29	50	65	68	100							
	Pressione aria in ingresso [MPa]	0.7															
	Temperatura aria in ingresso [°C]	25															
	Temp. saturazione aria in entrata [°C]	25															
	Temperatura ambiente [°C]	25															
	Portata aria spурго indicatore punto di rugiada	1 L/min [ANR] (pressione aria in ingresso a 0.7 MPa)															
	Costruzione regolatore (solo tipo V)	Modello con sfiato															
	Attacco	1/8, 1/4		1/4, 3/8		3/8, 1/2		1/2									
Peso [kg]	Tipo M	0.6		1.0		1.3		1.8		2.7							
	Tipo V	0.9		1.3		1.5		2.4		3.1							
										3.2							
										3.3							
										3.8							

Specifiche standard/gruppi modulari [tipo M, tipo V] (punto di rugiada standard; -40°C, -60°C)

Modello		Punto di rugiada standard: -40°C					Punto di rugiada standard: -60°C		
		IDG30LAM4	IDG50LAM4	IDG60LAM4	IDG75LAM4	IDG100LAM4	IDG60SAM4	IDG75SAM4	IDG100SAM4
		IDG30LAV4	IDG50LAV4	IDG60LAV4	IDG75LAV4	IDG100LAV4	IDG60SAV4	IDG75SAV4	IDG100SAV4
Campo delle condizioni desidratante	Componenti	Microfiltro disoleatore					AFM40-A		
	Sub-microfiltro disoleatore	AFD40-A					AFD40-A		
	Regolatore (solo tipo V) Nota 1)	AR40-B Nota 2)					AR40-B Nota 2)		
	Modulo intermedio	Y400T-A Y400-A (solo tipo V)					Y400T-A Y400-A (solo tipo V)		
	Fluido Nota 3)	Aria compressa					Aria compressa		
	Pressione aria in ingresso [MPa]	0.3 a 1.0					0.3 a 1.0		
	Temperatura aria in ingresso [°C]	-5 a 50 (senza congelamento)					-5 a 50 (senza congelamento)		
	Temperatura ambiente [°C]	-5 a 50 (senza congelamento)					-5 a 50 (senza congelamento)		
	Punto di rugiada alla pressione atmosferica dell'aria in uscita [°C]	-40 Nota 4)					-60 Nota 4)		
	Condizioni di prestazione standard								
Prestazioni	Portata d'aria in entrata [L/min [ANR]] Nota 5)	93	135	224	308	400	75	140	230
	Portata aria in uscita [L/min [ANR]]	75	110	170	240	300	50	100	150
	Portata d'aria di spурго [L/min [ANR]] Nota 6)	18	25	54	68	100	25	40	80
	Pressione aria in ingresso [MPa]	0.7					0.7		
	Temperatura aria in ingresso [°C]	25					25		
	Temp. saturazione aria in entrata [°C]	25					25		
	Temperatura ambiente [°C]	25					25		
Portata aria spурго indicatore punto di rugiada		1 L/min [ANR] (pressione aria in ingresso a 0.7 MPa)					1 L/min [ANR] (pressione aria in ingresso a 0.7 MPa)		
Costruzione regolatore (solo tipo V)		Modello con sfiato					Modello con sfiato		
Attacco		1/4, 3/8		3/8, 1/2			3/8, 1/2		
Peso [kg]	Tipo M	1.8	1.9	2.6	2.8	2.9	2.6	2.8	2.9
	Tipo V	2.4	2.5	3.1	3.3	3.4	3.1	3.3	3.4

Nota 1) Per le caratteristiche della portata e della pressione del regolatore, consultare Best Pneumatics N. 5.

Nota 2) È spedito con l'opzione E (con regolatore di pressione quadrato e integrato). Consultare il nostro sito www.smc.eu per maggiori informazioni sui regolatori quali campo di pressione di impostazione, ecc.

Nota 3) Impedire che le gocce d'acqua entrino nell'attacco di ingresso.

Nota 4) Consultare le Precauzioni di connessione (materiale di connessioni per aria con basso punto di rugiada) a pagina 46.

Nota 5) "ANR" rappresenta la portata convertita nel valore al sotto di 20°C, nella pressione atmosferica e lo stato dell'umidità relativa 65%.

Nota 6) È compreso 1 L/min [ANR] del flusso d'aria di spурго (pressione dell'aria in ingresso a 0.7 MPa) per l'indicatore del punto di rugiada.

Nota 7) Quando è richiesta aria altamente purificata, consultare la Progettazione 3 a pagina 45.

Unità singola

M
E
V
Gruppi modulari

Selezione del modello


Precauzioni specifiche del prodotto
Esecuzioni su richiesta

Gruppi modulari/Caratteristiche della portata


Condizioni: Temperatura aria in ingresso 25°C, P1: Pressione aria in ingresso

Punto di rugiada standard...-20°C [simbolo: -], -15°C [simbolo: H]


**IDG3M4, 3V4
IDG3HM4, 3HV4**




**IDG5M4, 5V4
IDG5HM4, 5HV4**




**IDG10M4, 10V4
IDG10HM4, 10HV4**




**IDG20M4, 20V4
IDG20HM4, 20HV4**




IDG30AM4, IDG30HAV4




IDG50AM4, IDG50HAV4



**IDG60M2, 60HM2
IDG60V4, 60HV4**




**IDG75M2, 75HM2
IDG75V4, 75HV4**



Gruppi modulari/Caratteristiche della portata


Condizioni: Temperatura aria in ingresso 25°C, P1: Pressione aria in ingresso

**IDG100M2, 100HM2
IDG100V4, 100HV4**




Punto di rugiada standard -40°C [simbolo: L], -60°C [simbolo: S]


IDG30LAM4, IDG30LAV4




**IDG60LAM4, 60SAM4
IDG60LAV4, 60SAV4**




**IDG100LAM4, 100SAM4
IDG100LAV4, 100SAV4**



IDG50LAM4, IDG50LAV4



**IDG75LAM4, 75SAM4
IDG75LAV4, 75SAV4**



Unità singola

Gruppi modulari



Selezione del modello

Precauzioni specifiche del prodotto


Dimensioni/Tipo M

IDG3M4, 5M4



IDG3HM4, 5HM4




Scarico condensa



Con raccordo per lo scarico dell'aria di spurgo (semi-standard: P)





Scarico condensa



Dimensioni/Tipo M

IDG10M4, 20M4

IDG10HM4, 20HM4





Scarico condensa

Valvola manuale (Con valvola di scarico condensa)	Scarico automatico a galleggiante N.C. N.A.	Guida di scarico (Senza valvola di scarico condensa)

Modello	A	B
IDG10M4, 10HM4	197	192
IDG20M4, 20HM4	227	217

Con raccordo per lo scarico dell'aria di spugno (semi-standard: P)



Scarico condensa

Scarico automatico a galleggiante N.C. N.A.	Guida di scarico (Senza valvola di scarico condensa)

Raccordo di scarico aria satura per indicatore del punto di rugiada

Diam. est. tubo applicabile: ø8

Raccordo di scarico aria satura per deumidificazione

Diam. esterno tubo applicabile: øD

Modello	Attacco	A	B	C
IDG10M4, 10HM4	1/4 3/8	242 243	225	231
IDG20M4, 20HM4	1/4 3/8	272 273	250	—

Unità singola

Gruppi modulari

Selezione del modello

Esecuzioni su richiesta

Precauzioni specifiche del prodotto

Dimensioni/Tipo M


IDG30□AM4

IDG50□AM4


IDG60□AM4

IDG75□AM4




IDG100□AM4



Scarico condensa



Con raccordo per lo scarico
dell'aria di spugno
(Semi-standard: P)



Scarico condensa





Modello	Attacco L	A	B		C
			Standard	Semi-standard: P	
IDG30□AM4	1/4, 3/8	220	299	362	88
IDG50□AM4			338	401	
IDG60LAM4, 60SAM4			356	427	
IDG75LAM4, 75SAM4	3/8, 1/2	232	426	496	91
IDG100LAM4, 100SAM4			491	561	

Dimensioni/Tipo M


IDG60□M2

IDG75□M2


IDG100□M2



Con raccordo per lo scarico dell'aria di sporgo
(Semi-standard: P)



Scarico condensa



Con scarico automatico a galleggiante



Con guida di scarico


* Lunghezza totale del separatore

Modello	Attacco	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	Q	R	Con scarico automatico a galleggiante		Con guida di scarico	
																	S	T	S	T
IDG60□M2	3/8, 1/2	189	186	7.5	80	367	244	18	127	7	14	95	50	28	7	12		255		241
IDG75□M2																				
IDG100□M2	1/2	206	204	10.5	90	369	262	20	146	9	18	108	55	31	9	15		276		262

Dimensioni/Tipo V

IDG3V4, 5V4

IDG3HV4, 5HV4




Scarico condensa

Valvola manuale	Scarico automatico a galleggiante N.C.	Guida di scarico

IDG10V4, 20V4

IDG10HV4, 20HV4





Scarico condensa

Valvola manuale (Con valvola di scarico condensa)	Scarico automatico a galleggiante N.C. N.A.	Guida di scarico (Senza valvola di scarico condensa)

Modello	A	B	C
IDG10V4, 10HV4	255	192	144.4
IDG20V4, 20HV4	285	217	174.4


Dimensioni/Tipo V

IDG30□AV4
IDG50□AV4
IDG60□AV4
IDG75□AV4
IDG100□AV4



Modello	Attacco L	A	B	C	D		
IDG30□AV4	1/4, 3/8	296	299				
IDG50□AV4			338	150.4	88		
IDG60LAV4, 60SAV4			356				
IDG75LAV4, 75SAV4			426	162.4	91		
IDG100LAV4, 100SAV4			491				

Scarico condensa

	N.C.: Grigio N.A.: Nero Diam. est. tubo applicabile Filettatura Rc o filettatura G: ø10 Filettatura NPT: ø3/8"	Piano chiave 17 1/4 Filettatura femmina
Valvola manuale (Con valvola di scarico condensa)	Scarico automatico a galleggiante N.C. N.A.	Guida di scarico (Senza valvola di scarico condensa)

Unità singola

Gruppi modulari


Selezione del modello

Esecuzioni su richiesta


Precauzioni specifiche del prodotto

Dimensioni/Tipo V

IDG60V4, 75V4, 100V4
IDG60HV4, 75HV4, 100HV4



Scarico condensa



Modello	Attacco	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	N	P
IDG60V4, 60HV4	3/8	264		261										
	1/2	266	367	263	7.5	80	18	7	14	95	50	28	7	12
IDG75V4, 75HV4	1/2	281	369	279	10.5	90	20	9	18	108	55	31	9	15
IDG100V4, 100HV4														

 Precauzioni specifiche del prodotto

 Esecuzioni su richiesta Selezione del modello

 Gruppi modulari

 Unità singola


Serie IDG A/IDG
Selezione del modello

Passo 1 Conferma delle condizioni d'esercizio

Portata d'aria in uscita [L/min [ANR]]
 Punto di rugiada alla pressione atmosferica dell'aria in uscita [°C]
 (Quando è necessario convertire il punto di rugiada pressurizzato, consultare il grafico di conversione sotto per la temperatura del punto di rugiada).
 Pressione aria in ingresso [MPa]
 Temperatura aria in ingresso [°C]
 Caduta di pressione ammissibile ΔP [MPa]
 Capacità di alimentazione aria compressa Q [L/min [ANR]]

[Esempio]
 Portata d'aria in uscita 150 L/min [ANR]
 Punto di rugiada alla pressione atmosferica dell'aria in uscita -15 °C
 Pressione aria in ingresso 0.5 MPa
 Temperatura aria in ingresso 35 °C
 Caduta di pressione ammissibile 0.03 MPa
 Capacità di alimentazione aria compressa 300 L/min [ANR]

Grafico di conversione temperatura del punto di rugiada



Passo 2 Correzione della portata dell'aria in uscita influenzata dalla temperatura dell'aria in ingresso

(Quando la temperatura dell'aria in ingresso è 25°C, passare al **Passo 4**)

Quando la temperatura dell'aria in ingresso non è la stessa temperatura (25°C) sui grafici delle prestazioni, calcolare il fattore di correzione per la portata dell'aria in uscita dalla tabella sotto per compensare la portata dell'aria in uscita.

Esempio: | Dalla tabella sotto (temperatura aria in ingresso - Fattore di correzione per portata aria in uscita),
Temperatura aria in ingresso 35°C | Di seguito sono indicati i fattori di correzione per la portata dell'aria in uscita.
Serie IDG□A: 0.86
Serie IDG: 0.40
Quindi, è possibile stabilire la portata dell'aria in uscita corretta.
Portata dell'aria in uscita 150 L/min [ANR] | [Serie IDG□A] $150 \div 0.86 = 175$ L/min [ANR]
[Serie IDG] $150 \div 0.4 = 375$ L/min [ANR]

Temperatura aria in ingresso — Fattore di correzione per portata aria in uscita

Temperatura aria in ingresso [°C]	Serie IDG□A	Serie IDG
10	1.35	3.00
15	1.22	2.17
20	1.10	1.52
25	1.00	1.00
30	0.92	0.65
35	0.86	0.40
40	0.80	0.25
45	0.75	0.19
50	0.70	0.14

Nota) Fattori di correzione tra la serie IDG□A e la serie IDG sono diversi tra loro perché le caratteristiche del modulo della membrana sono diverse.

Passo 3 Selezione del modello in base alla portata dell'aria in uscita corretta

In base alla portata dell'aria in uscita corretta calcolata nel **Passo 2**, selezionare un modello dal grafico delle prestazioni a pagina 5 e 6.

Esempio:
Portata d'aria in uscita corretta 175 L/min [ANR] | Con le condizioni della portata dell'aria in uscita corretta e la pressione dell'aria in ingresso indicata a sinistra, quando si seleziona un modello che soddisfa le specifiche del punto di ruggida alla pressione atmosferica dell'aria in uscita -15°C max.
Portata d'aria in uscita corretta 375 L/min [ANR] |
Pressione dell'aria in ingresso 0.5 MPa |
Punto di ruggida alla pressione atmosferica dell'aria in uscita -15°C |
[Serie IDG□A] IDG30A, IDG50HA
[Serie IDG] IDG60

Passo 4 Controllare la portata dell'aria di spurgo.

Fare riferimento alle caratteristiche della portata dell'aria di spurgo a pagina 9.

Esempio:
Pressione dell'aria in ingresso 0.5 MPa |
Modello selezionato IDG30A | Per IDG30A 45 L/min [ANR]
IDG50HA | Per IDG50HA 38 L/min [ANR]
IDG60 | Per IDG60 94 L/min [ANR]

Passo 5 Calcolare la portata dell'aria in ingresso Q1 e controllare la capacità dell'alimentazione dell'aria compressa.

Portata d'aria in entrata Q1 [L/min [ANR]] =
Portata aria in uscita [L/min [ANR]] + portata aria in uscita [L/min [ANR]]

Esempio: Supponendo che sia stato scelto IDG30A | La portata dell'aria in ingresso Q1 = $150 + 45 = 195$ L/min [ANR]


per **Passo 4**

Portata d'aria in uscita 150 L/min [ANR]

Portata d'aria di spurgo 45 L/min [ANR]

Capacità di alimentazione aria compressa Q


300 L/min [ANR]



Passo 6 Controllare la caduta di pressione ΔP_1 [MPa].

Unità singola (consultare pagine 7 e 8).
Unità (Consultare pagina 21 e 22).

Esempio: Modello selezionato: IDG30A | Unità singola: IDG30A
Pressione aria in ingresso 0.5 MPa | In base alle caratteristiche della portata (pagina 7),
Portata dell'aria in ingresso 195 L/min [ANR] | $\Delta P_1 = 0.006$ MPa
Caduta di pressione ammissibile ΔP | • Unità: IDG30AM4
0.03 MPa | $\Delta P_1 = 0.01$ MPa (Condizione iniziale)



Passo 7 Tenere conto del metodo di scarico della condensa (nel caso dell'unità), accessori e specifica semi-standard.

Esempio:
Per IDG30A | Unità singola (consultare pagine 1 e 2).
Accessorio: Con squadretta | Unità (Consultare pagina 15 e 16).
Semi-standard: Assente | Consultare Selezione nelle
Per IDG30AM4 | Precauzioni specifiche del prodotto 1 a pagina 45.
Metodo di scarico della condensa:
Scarico automatico N.O. |
Semi-standard: Assente |

Modello selezionato

<Unità singola>

IDG30A-03B

<Unità>

IDG30AM4-03D

Unità singola

Gruppi modulari

Selezione del modello

Esecuzioni specifiche del prodotto

Precauzioni specifiche del prodotto

Esecuzioni su richiesta 1

Contattare SMC per ulteriori dettagli su dati tecnici, dimensioni e tempi di consegna.



1 Con indicatore di servizio elemento filtrante

Simbolo
-X016

Sul sub-microfiltro disoleatore con pre-filtro è montato un indicatore di servizio dell'elemento (serie AMH) per consentire la gestione visiva dello stato di occlusione dell'elemento. Inoltre, la combinazione con un sub-micro filtro disoleatore con pre-filtro offre anche un design compatto.

Indicatore di servizio dell'elemento

Codici di ordinazione


IDG 30 A M2 - 03 - X016Taglia
30
50
60
75
100

Temperatura del punto di rugiada e portata d'aria standard

Simbolo	Punto di rugiada standard [°C]	Portata per taglia Portata aria in uscita [L/min (ANR)]				
		30	50	60	75	100
—	-20	300	500	—	—	—
H	-15	300	500	—	—	—
L	-40	75	110	170	240	300
S	-60	—	—	—	—	150

Filettatura

Simbolo	Tipo
—	Rc
N	NPT
F	G



Metodo di scarico della condensa

Simbolo	Metodo di scarico della condensa
—	Valvola manuale
C	Scarico automatico N.C.
D	Scarico automatico N.O.
J	Guida di scarico (dimensioni attacco 1/4 senza valvola)

* Per la selezione del modello di uno scarico automatico, consultare le Precauzioni di selezione a pagina 45.

Attacco

Simbolo	Attacco	30		50		60		75		100	
		—	H	L	—	H	L	L	L	L	S
02	1/4	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—
03	3/8	●	●	—	●	●	—	●	●	●	●

Dotazione componenti

Dotazione componenti	30			50			60			75			100		
	—	H	L	—	H	L	L	L	L	L	L	S	L	S	
Sub-microfiltro disoleatore con prefiltro (AMH)	AMH250C	AMH150C	AMH350C	AMH150C	AMH250C										

Parti di ricambio (Elemento per sub-microfiltro disoleatore con prefiltro)

Descrizione	AMH150C	AMH250C	AMH350C
Assieme elemento	AMH-EL150	AMH-EL250	AMH-EL350

Consultare pagina 18 per l'indicazione di occlusione dell'indicatore di servizio dell'elemento.

Codici di ordinazione

IDG 10 M2 - 02 - - X016

Taglia

3
5
10
20

Temperatura del punto di rugiada e portata d'aria standard

Simbolo	Punto di rugiada standard [°C]	Portata per taglia				Portata aria in uscita [L/min (ANR)]
		3	5	10	20	
—	-20	25	50	100	200	
H	-15	25	50	100	200	

Con indicatore di servizio
elemento filtrante

Semi-standard

Simbolo	Contenuto	Taglia			
		3	5	10	20
—	Assente (Standard)	●	●	●	●
R	Direzione del flusso (destra → sinistra)	●	●	●	●
S	Con indicatore del punto di rugiada	●	●	Dotazione standard	

Metodo di scarico della condensa

Simbolo	Metodo di scarico della condensa	Taglia			
		3	5	10	20
—	Valvola manuale	●	●	●	●
C	Spurgo automatico N.C.	●	●	●	●
J	Guida di scarico (Dimensioni attacco) 1/4 senza valvola	—	—	●	●

* Per la selezione del modello di uno scarico automatico, consultare le Precauzioni di selezione a pagina 45.

* Per il tipo con scarico automatico N.A. non è necessario selezionare il metodo di scarico della condensa.

Attacco

Simbolo	Attacco	Taglia			
		3	5	10	20
—	H	—	H	—	H
01	1/8	●	●	●	●
02	1/4	●	●	●	●

Filettatura

Simbolo	Tipo
—	Rc
N	NPT
F	G

Dotazione componenti

Dotazione componenti	3				5				10				20			
	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H
Sub-microfiltro disoleatore con prefiltro (AMH)	AMH150C				AMH250C				AMH250C				AMH250C			

Parti di ricambio (Elemento per sub-microfiltro disoleatore con prefiltro)

Descrizione	AMH150C	AMH250C
Assieme elemento	AMH-EL150	AMH-EL250

Consultare pagina 18 per l'indicazione di occlusione dell'indicatore di servizio dell'elemento.

Unità singola


Gruppi modulari

Selezione del modello


Precauzioni specifiche del prodotto

Dimensioni

IDG3M2, 5M2, 10M2, 20M2
IDG3HM2, 5HM2, 10HM2, 20HM2



IDG30AM2, 50AM2
IDG30HAM2, 50HAM2
IDG30LAM2, 50LAM2






Modello	Attacco	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	Con scarico automatico a galleggiante		Con guida di scarico	
																	R	S	R	S
IDG3M2, 3HM2, 5M2, 5HM2	1/8	155.5	152	7	56	198	10	154	12	6	89	66.5	35	20	6	10	209	—	209	195
	1/4	153.5	150																	
IDG10M2, 10HM2	1/4	163.5	160	7	66	212	14	227	12	6	99	78	40	24	6	10	223	209	209	209
	1/4	205	203																	
IDG20M2, 20HM2	1/4	206	204	7	56	198	10	345	12	6	89	69	35	20	6	10	209	195	209	195
	3/8	206	204																	
IDG30AM2, 30HAM2	1/4, 3/8	160	158	7	56	198	10	298	12	6	89	69	35	20	6	10	209	195	209	195
	1/4	150.5	147																	
IDG50AM2, 50HAM2	3/8	175	172	7	56	198	10	337	12	6	89	69	35	20	6	10	255	241	255	241
	1/4	150.5	147																	
IDG50LAM2	1/4	150.5	147	7	56	198	10	337	12	6	89	69	35	20	6	10	209	195	209	195
	1/4	150.5	147																	

Dimensioni



IDG60LAM2

IDG75LAM2

IDG100LAM2, IDG100SAM2



Scarico condensa

Con scarico automatico a galleggiante	Con guida di scarico
 <p>N.C.: Grigio N.A.: Nero Diam. est. tubo applicabile: ø10 (Filettature NPT: ø3/8 pollici)</p>	 <p>Misura filettatura: 1/4 (Senza meccanismo a valvola) Piano chiave 24</p>

* Lunghezza totale del separatore

Modello	Attacco	A	B	C	D	E	F	Con scarico automatico a galleggiante	Con guida di scarico
								G	H
IDG60LAM2	3/8	348	326	359	212	14	170	223	209
IDG75LAM2		418	396	429					
IDG100LAM2, IDG100SAM2		483	461	494					

Esecuzioni su richiesta 2

Contattare SMC per ulteriori dettagli su dati tecnici, dimensioni e tempi di consegna.

Esecuzioni su richiesta

2 Con regolatore con sub-microfiltro disoleatore (serie AWD)

Simbolo
-X017

È possibile usarlo quando è richiesta aria altamente purificata (alimentazione per cuscinetti pneumatici, soffiaggio parti semiconduttori, ecc.). Il regolatore tipo V (AR) è stato modificato nel regolatore con microfiltro disoleatore (AWD).

Regolatore con
microfiltro disoleatore

Codici di ordinazione

IDG 30 A V4 - 03 - X017



Taglia

30
50
60
75
100

Temperatura del punto di rugiada e portata d'aria standard

Simbolo	Punto di rugiada standard [°C]	Portata per taglia					Portata aria in uscita [L/min (ANR)]
		30	50	60	75	100	
—	-20	300	500	—	—	—	
H	-15	300	500	—	—	—	
L	-40	75	110	170	240	300	
S	-60	—	—	50	100	150	

Filettatura

Simbolo	Tipo
—	Rc
N	NPT
F	G

Attacco

Simbolo	Attacco	30		50		60		75		100		
		—	H	L	—	H	L	L	S	L	S	L
02	1/4	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
03	3/8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
04	1/2	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●

Dotazione componenti

Dotazione componenti	30		50		60		75		100	
	—	H	L	—	H	L	L	S	L	S
Microfiltro disoleatore	AFM40-A									
Sub-microfiltro disoleatore	AFD40-A									
Regolatore con microfiltro disoleatore	AWD40									

Parti di ricambio (Elemento per microfiltro disoleatore, sub-microfiltro disoleatore, regolatore con sub-microfiltro disoleatore)

Descrizione	AFM40-A	AFD40-A	AWD40
Assieme elementi	AFM40P-060AS	AFD40P-060AS	AFD40P-060AS

Codici di ordinazione

IDG 10 V4-02-X017

Taglia
3
5
10
20

Temperatura del punto di rugiada e portata d'aria standard

Simbolo	Punto di rugiada standard [°C]	Portata per taglia				Portata aria in uscita [L/min (ANR)]
		3	5	10	20	
—	-20	25	50	100	200	
H	-15	25	50	100	200	

Con regolatore con microfiltro disoleatore

• **Semi-standard**

Simbolo	Contenuto	Taglia			
		3	5	10	20
—	Nessuna (standard)	●	●	●	●
R	Direzione del flusso (destra → sinistra)	●	●	●	●
S	Con indicatore del punto di rugiada	●	●	●	Dotazione standard

• **Metodo di scarico della condensa**

Simbolo	Metodo di scarico della condensa
—	Valvola manuale
C	Scarico automatico N.C.
D	Scarico automatico N.O.
J	Guida di scarico (dimensioni attacco 1/4 senza valvola)

* Per la selezione del modello di uno scarico automatico, consultare le Precauzioni di selezione a pagina 45.

• **Attacco**

Simbolo	Attacco	3				5				10				20			
		—	H	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H
01	1/8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
02	1/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

• **Filettatura**

Simbolo	Tipo
—	Rc
N	NPT
F	G

• **Dotazione componenti**


Dotazione componenti	3				5				10				20			
	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H
Microfiltro disoleatore	AFM20-A				AFM30-A				AFD20-A				AFD30-A			
Sub-microfiltro disoleatore	AFD20-A				AFD30-A											
Regolatore con microfiltro disoleatore	AWD20				AWD30											

Parti di ricambio (Elemento per microfiltro disoleatore, sub-microfiltro disoleatore, regolatore con sub-microfiltro disoleatore)




Descrizione Assieme elementi	AFM20-A AFM20P-060AS	AFM30-A AFM30P-060AS	AFD20-A AFD20P-060AS	AFD30-A AFD30P-060AS	AWD20 AFD20P-060AS	AWD30 AFD30P-060AS

Dimensioni




IDG3V4, 5V4, 10V4, 20V4
IDG3HV4, 5HV4, 10HV4, 20HV4



Scarico condensa (IDG3□V4, 5□V4)

		
Valvola manuale	Scarico automatico a galleggiante N.C.	Guida di scarico (Senza valvola di scarico condensa)

Scarico condensa (IDG10□V4, 20□V4)

		
Valvola manuale (Con valvola di scarico condensa)	Scarico automatico a galleggiante N.C.	Guida di scarico (Senza valvola di scarico condensa)

Modello	Attacco L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M
IDG3V4, 3HV4, 5V4, 5HV4	1/8, 1/4	203	180	41.6	119.4	9.8	93	30	24	29	67	3.5
IDG10V4, 10HV4	1/4, 3/8	255	237	55.1	144.4	14	107	41	35	41	82	4
IDG20V4, 20HV4		285	262		174.4							



Dimensioni

IDG30AV4, 50AV4

IDG30HAV4, 50HAV4

IDG30LAV4, 50LAV4, 60LAV4, 75LAV4, 100LAV4

IDG60SAV4, 75SAV4, 100SAV4



Scarico condensa

Valvola manuale (Con valvola di scarico condensa)	Scarico automatico a galleggiante N.C. N.A.	Guida di scarico (Senza valvola di scarico condensa)

N.C.: Grigio
N.A.: Nero
Diam. est. tubo applicabile
Filettatura Rc o filettatura G: ø10
Filettatura NPT: ø3/8"

1/4 Filettatura femmina
Piano chiave 17

Modello	Attacco L	A	B	C
IDG30□AV4	1/4, 3/8	296	343	150.4
IDG50□AV4			382	
IDG60LAV4, 60SAV4			400	
IDG75LAV4, 75SAV4	3/8, 1/2	308	470	162.4
IDG100LAV4, 100SAV4			535	

Unità singola

Gruppi modulari

Selezione del modello

Esecuzioni su richiesta

Precauzioni specifiche del prodotto

Esecuzioni su richiesta 3

Contattare SMC per ulteriori dettagli su dati tecnici, dimensioni e tempi di consegna.



3 Con manometro differenziale

Simbolo
-X032

È possibile controllare la vita utile dell'indicatore di servizio dell'elemento con la pressione differenziale.

Manometro differenziale



Codici di ordinazione

IDG 30 A V4 - 03 - X032



IDG A
Serie

Taglia
30
50
60
75
100

Temperatura del punto di rugiada e portata d'aria standard

Simbolo	Punto di rugiada standard [°C]	Portata per taglia Portata aria in uscita [L/min (ANR)]				
		30	50	60	75	100
—	-20	300	500	—	—	—
H	-15	300	500	—	—	—
L	-40	75	110	170	240	300
S	-60	—	—	50	100	150

Filettatura

Simbolo	Tipo
—	Rc
N	NPT
F	G

Attacco

Simbolo	Attacco	30		50		60		75		100		
		—	H	L	—	H	L	L	S	L	S	L
02	1/4	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—
03	3/8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
04	1/2	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●

Dotazione componenti

Dotazione componenti	30		50		60		75		100	
	—	H	L	—	H	L	L	S	L	S
Microfiltro disoleatore								AFM40-A		
Sub-microfiltro disoleatore								AFD40-A		
Manometro differenziale								GD40-2-01-X29		
Regolatore								AR40-B		

Parti di ricambio (Elemento per microfiltro disoleatore, sub-microfiltro disoleatore)

Descrizione	AFM40-A	AFD40-A
Assieme elemento	AFM40P-060AS	AFD40-060AS

Codici di ordinazione

IDG 10 V4-02 - - X032

Taglia
 3
 5
 10
 20

Temperatura del punto di rugiada e portata d'aria standard

Simbolo	Punto di rugiada standard [°C]	Portata per taglia Portata aria in uscita [L/min [ANR]]			
		3	5	10	20
—	-20	25	50	100	200
H	-15	25	50	100	200

Con manometro differenziale

Semi-standard

Simbolo	Contenuto	Taglia			
		3	5	10	20
—	Nessuna (standard)	●	●	●	●
R	Direzione del flusso (destra → sinistra)	●	●	●	●
S	Con indicatore del punto di rugiada	●	●	Dotazione standard	

Metodo di scarico della condensa

Simbolo	Metodo di scarico della condensa	Nota			
		3	5	10	20
—	Valvola manuale	—			
C	Scarico automatico N.C.	Sono compresi gli scarichi automatici indicati a pagina 17.			
D	Scarico automatico N.O.				
J	Guida di scarico (dimensioni attacco 1/4 senza valvola)	—			

* Per la selezione del modello di uno scarico automatico, consultare le Precauzioni di selezione a pagina 45.

Attacco

Simbolo	Attacco	3				5				10				20			
		—	H	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H				
01	1/8	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—					
02	1/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
03	3/8	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●					

Filettatura

Simbolo	Tipo
—	Rc
N	NPT
F	G

Dotazione componenti

Dotazione componenti	3				5				10				20			
	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H	—	H				
Microfiltro disoleatore	AFM20-A				AFM30-A											
Sub-microfiltro disoleatore	AFD20-A				AFD30-A											
Manometro differenziale					GD40-2-01-X29											
Regolatore	AR20-B				AR25-B											

Parti di ricambio (Elemento per microfiltro disoleatore, sub-microfiltro disoleatore)

Descrizione	AFM20-A	AFM30-A	AFD20-A	AFD30-A
Assieme elemento	AFM20P-060AS	AFM30P-060AS	AFD20P-060AS	AFD30P-060AS

Unità singola

Gruppi modulari


Selezione del modello

Esecuzioni su richiesta



Precauzioni specifiche del prodotto

Dimensioni




IDG3V4, 5V4, 10V4, 20V4
IDG3HV4, 5HV4, 10HV4, 20HV4



Scarico condensa (IDG3□V4, 5□V4)

		
Valvola manuale	Scarico automatico a galleggiante N.C.	Guida di scarico (Senza valvola di scarico condensa)

Scarico condensa (IDG10□V4, 20□V4)

		
Valvola manuale (Con valvola di scarico condensa)	Scarico automatico a galleggiante N.C. N.A.	Guida di scarico (Senza valvola di scarico condensa)

Modello	Attacco L	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M
IDG3V4, 3HV4, 5V4, 5HV4	1/8, 1/4	238	219	41.6	155	9.8	60	30	24	29	67	3.5
IDG10V4, 10HV4		292	270		182		14	72	41	35	41	
IDG20V4, 20HV4	1/4, 3/8	322	295	55.1		212				82	4	


Dimensioni

IDG30AV4, 50AV4


IDG30HAV4, 50HAV4

IDG30LAV4, 50LAV4, 60LAV4, 75LAV4, 100LAV4

IDG60SAV4, 75SAV4, 100SAV4



Scarico condensa



Modello	Attacco L	A	B	C
IDG30□AV4	1/4	343	387	198
IDG50□AV4	3/8		423	
IDG60LAV4, 60SAV4	3/8		441	
IDG75LAV4, 75SAV4	1/2	355	511	210
IDG100LAV4, 100SAV4			576	

Unità singola

Gruppi modulari

Selezione del modello

Esecuzioni su richiesta

Precauzioni specifiche del prodotto



Precauzioni specifiche del prodotto 1

Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza e le "Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) per le Precauzioni dei gruppi di trattamento dell'aria.

Progettazione

⚠ Attenzione

1. A seconda del modello e delle condizioni d'esercizio, il tasso di ossigeno dell'aria in uscita potrebbe scendere.

Non usare con punto di rugiada pari a -40°C tipo (simbolo L), punto di rugiada standard -60°C tipo (simbolo S) e IDG30A, 50A, 30HA, 50HA per aria di deumidificazione. Non usare solo aria in uscita (aria essicidata) in ambienti chiusi.

2. Non applicare pressione intermittente sul prodotto.

(Esempio: azionare con frequenza le elettrovalvole installate sul lato primario) La pressione intermittente danneggia il prodotto.

⚠ Precauzione

1. Installare un regolatore sul lato d'uscita dell'essiccatore a membrana.

Se è installato sul lato di ingresso, le prestazioni di deumidificazione saranno ridotte.

2. Progettare un layout che consideri la posizione degli attacchi di scarico dell'aria.

L'aria di scarico è aria umida. Progettare un layout in cui l'aria di scarico non causi problemi quali corrosione o malfunzionamento delle apparecchiature periferiche.

3. Quando serve aria altamente purificata

(Alimentazione cuscinetti pneumatici, soffiaggio parti semiconduttori, ecc.). Installare un microfiltro disoleatore o sub-microfiltro disoleatore sul lato di uscita (terminale finale) dell'essiccatore a membrana (unità). All'interno di un regolatore usato nell'unità (tipo V) è applicato il lubrificante. Quando serve aria altamente purificata, montare il suddetto separatore sul lato di uscita o usare un prodotto speciale (consultare pagine 37 e 38), il quale è dotato di un sub-microfiltro disoleatore (serie AWD) al posto di un regolatore.

4. Tempo per raggiungere il punto di rugiada nominale

È necessario un certo periodo di tempo per raggiungere il punto di rugiada nominale una volta che l'aria ha iniziato a soffiare nell'essiccatore a membrana. Mediante i tempi indicati sotto, iniziare ad azionare l'apparecchiatura sul lato di scarico dopo che sia stata raggiunta il punto di rugiada nominale.

Punto di rugiada standard -20°C , -15°C : circa 10 min.

Punto di rugiada standard -40°C : circa 30 min. *

Punto di rugiada standard -60°C : circa 60 min. *

* Questi tempi possono essere accorciati come indicato sotto.

1) Installare una valvola sul lato d'uscita dell'essiccatore a membrana.

2) Alimentare l'aria con la valvola chiusa. Nell'essiccatore a membrana passa solamente aria di scarico.

3) Dopo almeno 15 minuti, aprire la valvola e far passare l'aria nell'apparecchiatura del lato di uscita.

5. Le prestazioni di deumidificazione quando la temperatura dell'aria di ingresso cambia

Il grafico delle prestazioni mostra il caso in cui la temperatura dell'aria di ingresso è 25°C . In altri casi, consultare "Selezione del modello" (pagina 31) per la selezione corretta.

6. Non usare per applicazioni che comportano ripetuti piegamenti o allungamenti (IDG1). Rischio di danneggiare il prodotto.

Selezione

⚠ Precauzione

1. Tenere conto della portata dell'aria di scarico.

Trovare la portata dell'aria di scarico nei grafici e calcolare "portata d'aria di uscita richiesta + portata d'aria di spurgo". La capacità di alimentazione dell'aria deve essere uguale al flusso calcolato o non è possibile ottenere la portata dell'aria di uscita richiesta.

2. Selezione per una linea d'aria compressa in cui è già installato un microfiltro disoleatore o sub-microfiltro disoleatore

Verificare la portata dell'aria d'esercizio e la pressione dell'aria, quindi selezionare un essiccatore a membrana in base a "Selezione del modello" (pagina 31). Se si seleziona un essiccatore a membrana usando la misura dell'attacco dell'apparecchiatura che è già installata come riferimento, si potrebbe selezionare un modello troppo piccolo con una capacità di deumidificazione insufficiente.

3. Con raccordo per lo scarico dell'aria (opzione: P)

La capacità di deumidificazione diminuisce in proporzione alla lunghezza del tubo per scaricare l'aria di scarico. Usare un tubo della misura specificata e mantenere la sua lunghezza entro i 5 m. Per il punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria di uscita in relazione alla lunghezza del tubo per lo scarico dell'aria di scarico, consultare la tabella "a proposito del punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria di uscita in relazione alla lunghezza del tubo per lo scarico dell'aria di scarico" a pagina 8.

4. Selezione dello scarico automatico per il tipo di unità

Quando il compressore in uso è per 2.2 kW {300 L/min [ANR]} o meno, usare uno scarico automatico N.C. (simbolo: C). Se si usa uno scarico automatico N.A. (simbolo: D) quando il compressore è per 2.2 kW o meno, la pressione all'interno del microfiltro disoleatore potrebbe non aumentare e rimanere nello stato di soffiaggio. Lo scarico automatico con il tipo di pressione differenziale può essere usato in 2.2 kW o meno.

Montaggio

⚠ Precauzione

1. Non ostruire gli attacchi di scarico dell'aria di scarico.

Il prodotto potrebbe danneggiarsi. E se la contropressione dell'aria di scarico diventa troppo alta o l'aria di scarico smette di fluire, le prestazioni di deumidificazione diminuiranno o potrebbe diventare impossibile.

2. Assicurarsi di installare un microfiltro disoleatore e sub-microfiltro disoleatore con prefiltro sul lato di ingresso dell'essiccatore a membrana.

Se l'aria di ingresso contiene olio, le prestazioni si ridurranno. (Un microfiltro disoleatore e sub-microfiltro disoleatore o un sub-microfiltro disoleatore con prefiltro sono già installati sui tipi di unità).

3. Eliminare gocce d'acqua dall'aria di ingresso.

Le gocce d'acqua nell'aria possono diminuire le prestazioni e causare malfunzionamenti.

4. Nell'aria di alimentazione sono contenute grandi quantità di polvere (corpi estranei solidi).

In caso di grandi quantità di polvere (corpi estranei solidi), installare un filtro d'aria o un filtro della linea principale sul lato di ingresso del microfiltro disoleatore oltre al punto 2 sopra.

5. Fare particolare attenzione durante l'utilizzo.

Rischio di danneggiare il prodotto se fatto cadere.

6. Se si usa un elemento di fissaggio, fissarlo sulla parte metallica del prodotto.

Il fissaggio sulla parte in resina potrebbe danneggiare il prodotto.



Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza e le "Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) per le Precauzioni dei gruppi di trattamento dell'aria.

Connessione

⚠ Attenzione

1. Confermare il bloccaggio dell'involucro e del corpo.

Se usato in un'unità, assicurarsi di impostare la pressione dell'aria a zero prima di usare un microfiltro disoleatore o un sub-microfiltro disoleatore con collegamenti modulari. Inoltre, confermare che il corpo e l'involucro siano bloccati insieme con un clic prima di avviare il flusso dell'aria compressa.


2. Controllare il serraggio del supporto.

(per IDG30A a IDG100, IDG30HA a IDG100H, IDG30LA a IDG100LA, IDG60SA a IDG100SA)

Prima di avviare il flusso dell'aria compressa, girare il supporto dell'essiccatore a membrana nella direzione di serraggio controllando che sia completamente stretto e che l'involucro non fuoriesca.

3. Raggio di curvatura minimo (per IDG1)

Durante l'installazione della tubazione per l'essiccatore a membrana, mantenere un raggio di curvatura minimo di almeno 35 mm. Non piegare le sezioni che si trovano entro 50 mm dalle estremità del modulo membrana.



4. Con raccordo per lo scarico dell'aria di spуро (Semi standard: P)

La connessione dell'aria di scarico per la deumidificazione e per l'indicatore del punto di rugiada può essere combinata ma non combinarla con le linee di aria compressa o la connessione della condensa né unire l'aria di scarico con l'aria proveniente dalle altre apparecchiature. Rischio di danni.

⚠ Precauzione

1. Uso di strumenti

Tenere la parte superiore del corpo (sezione in alluminio pressofuso) con una chiave o una chiave angolare regolabile. Non girarlo mentre si tiene ferma la parte dell'involucro.

2. Tubazione per la condensa per i separatori

Quando si installa la tubazione della condensa per i microfiltratori disoleatori o sub-micro filtri disoleatori, usare un tubo delle dimensioni indicate e mantenerlo ad una lunghezza non superiore ai 5 metri. Assicurarsi che il tubo non si alzi o si pieghi.

3. Materiali delle tubazioni per l'aria con basso punto di rugiada

Se l'aria di un basso punto di rugiada (-40°C o meno) è richiesta, non usare un tubo in nylon i raccordi in resina (eccetto fluoropolimero) per il lato d'uscita dell'essiccatore a membrana. Per la natura del tubo in nylon, questo potrebbe essere influenzato dall'aria ambiente, potrebbe non essere possibile raggiungere il punto di rugiada basso indicato alla fine del tubo. Pertanto, per l'aria con punto di rugiada basso, usare tubi in acciaio inox o fluoropolimero.

⚠ Precauzione

4. Con raccordo per lo scarico dell'aria (Semi standard: P)

(per IDG60 a IDG100, IDG60H a IDG100H, IDG60LA a IDG100LA, IDG60SA a IDG100SA)

Per installare la tubazione per lo scarico dell'aria di scarico di deumidificazione, installare il tubo delle dimensioni indicate alla sezione del raccordo flessibile e poi fissarlo con fascette per tubi.

5. Prima di eseguire la connessione, pulire il tubo.

Assicurarsi di eliminare schegge, olio da taglio e altri residui. Se questi penetrano all'interno del prodotto, si potrebbe verificare un malfunzionamento o danneggiare il prodotto.

Alimentazione pneumatica

⚠ Precauzione

1. Capacità di alimentazione aria compressa

È necessaria una fonte d'aria che ha una capacità di alimentazione più elevata della "portata dell'aria di uscita richiesta (portata aria essicidata) + portata dell'aria di scarico". Verificare la portata dell'aria di scarico "Caratteristiche della portata di scarico". (pag. 9)

2. Prodotti chimici con un effetto negativo su questo prodotto

I prodotti chimici indicati nella tabella sotto contenuti nell'aria compressa possono abbassare le prestazioni e danneggiare l'elemento filtrante. Non usare il prodotto in ambienti contenenti questi prodotti chimici.

Categoria	Prodotti chimici da non includere
Solventi	Acetone, benzene, fenolo, toluene, tricloroetilene, xilolo, cresolo, solvente, anilina, clorformio, clorobenzene, tricloroetilene, etilbenzene, alcol etilico, alcol metilico, alcool isopropilico, diossina, tetraidrofurano, cloruro di metilene, cicloesano, tetracloruro di carbonio, metiletilchetone, metilchetone e altri
Acidi	Acido solforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido acetico, acido lattico, acido cromico e altri
Gas	Gas cloro, gas acido solforoso, acido cloridrico, bromo, ozono, ammoniaca e altri
Olii	Olio idraulico estere fosforico, olio combustibile, olio da taglio solubile in acqua (alcalino), cherosene e altri
Forte basi	Idrossido di litio, idrossido di sodio, idrossido di potassio, idrossido di calcio e altri
Altro	Adesivo anaerobico, materiale di tenuta anaerobico e altri

Unità singola

Gruppi modulari

Selezione del modello

Precauzioni specifiche del prodotto



Leggere attentamente prima dell'uso. Consultare la retrocopertina per le Istruzioni di sicurezza e le "Precauzioni d'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) per le Precauzioni dei gruppi di trattamento dell'aria.

Ambiente d'esercizio

⚠ Precauzione

1. Non usare a temperature (temperature del fluido o ambiente) superiori alle condizioni operative prescritte.

Nel modulo a membrana è utilizzata della resina e si può danneggiare in caso di funzionamento ad alte temperature. In particolare, se installato subito dopo un compressore d'aria alternativo, verificare che la temperatura del fluido non superi il campo delle condizioni operative durante l'uso.

2. Mantenere la temperatura dell'aria in ingresso inferiore alla temperatura ambiente.

Se il corpo dell'essiccatore a membrana viene raffreddato dall'aria circostante, potrebbero accumularsi al suo interno delle gocce d'acqua riducendo la capacità di deumidificazione.

3. Non usare nei seguenti ambienti dato che potrebbe causare un guasto.

- 1) In ambienti contenenti gas corrosivi, solventi organici e sostanze chimiche, o in ambienti dove è possibile che questi elementi aderiscano all'apparecchiatura.
- 2) In ambienti in cui il prodotto potrebbe essere esposto ad acqua salata, acqua, o vapore acqueo.
- 3) In ambienti esposti a sollecitazioni o vibrazioni.

Manutenzione

⚠ Precauzione

1. Verificare che la pressione dell'apparecchiatura sia a zero e non più in uno stato pressurizzato prima di rimuovere qualsiasi parte o tubazione. Se si eseguono delle operazioni quando rimane della pressione nell'apparecchiatura, si possono provare lesioni o danni al prodotto.

2. Sostituzione del modulo della membrana

Per i collegamenti modulari, assicurarsi di rimuovere l'essiccatore a membrana prima di tentare qualsiasi operazione di sostituzione.

3. Informazioni sull'indicatore del punto di rugiada

È possibile usare l'indicatore del punto di rugiada per confermare lo stato dell'aria in uscita dall'essiccatore a membrana.

Nell'indicatore del punto di rugiada viene usato un materiale assorbente. Quando assorbe il contenuto di olio vaporizzato o altri componenti gassosi nell'aria compressa, può assumere un colore diverso dal blu (verde) o dal rosa (giallo).

- Quando il materiale assorbente è blu o rosa
[L'indicatore del punto di rugiada è blu] Stato secco
[L'indicatore del punto di rugiada è rosa] Stato bagnato
- Quando il materiale assorbente è verde o giallo
[L'indicatore del punto di rugiada è verde] Stato secco
[L'indicatore del punto di rugiada è giallo] Stato bagnato

Ci vuole tempo prima che l'indicatore del punto di rugiada cambi colore.

⚠ Istruzioni di sicurezza

Le istruzioni di sicurezza servono per prevenire situazioni pericolose e/o danni alle apparecchiature. Il grado di pericolosità è indicato dalle diciture di "Precauzione", "Attenzione" o "Pericolo". Rappresentano avvisi importanti relativi alla sicurezza e devono essere seguiti assieme agli standard internazionali (ISO/IEC)*1) e altri regolamenti sulla sicurezza.

⚠ Precauzione:	Precauzione indica un pericolo con un livello basso di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni lievi o medie.
⚠ Attenzione:	Attenzione indica un pericolo con un livello medio di rischio che, se non viene evitato, potrebbe provocare lesioni gravi o la morte.
⚠ Pericolo:	Pericolo indica un pericolo con un livello alto di rischio che, se non viene evitato, provocherà lesioni gravi o la morte.

- 1) ISO 4414: Pneumatica – Regole generali relative ai sistemi pneumatici.
ISO 4413: Idraulica – Regole generali relative ai sistemi.
IEC 60204-1: Sicurezza dei macchinari – Apparecchiature elettriche delle macchine. (Parte 1: norme generali)
ISO 10218-1: Sicurezza dei robot industriali di manipolazione.
ecc.

⚠ Attenzione

1. La compatibilità del prodotto è responsabilità del progettista dell'impianto o di chi ne definisce le specifiche tecniche.

Dato che il presente prodotto viene usato in diverse condizioni operative, la sua compatibilità con un determinato impianto deve essere decisa dalla persona che progetta l'impianto o ne decide le caratteristiche tecniche in base ai risultati delle analisi e prove necessarie. La responsabilità relativa alle prestazioni e alla sicurezza dell'impianto è del progettista che ha stabilito la compatibilità con il prodotto. La persona addetta dovrà controllare costantemente tutte le specifiche del prodotto, facendo riferimento ai dati del catalogo più aggiornato con l'obiettivo di prevedere qualsiasi possibile guasto dell'impianto al momento della configurazione dello stesso.

2. Solo personale qualificato deve azionare i macchinari e gli impianti.

Il presente prodotto può essere pericoloso se utilizzato in modo scorretto. Il montaggio, il funzionamento e la manutenzione delle macchine o dell'impianto che comprendono il nostro prodotto devono essere effettuati da un operatore esperto e specificamente istruito.

3. Non effettuare la manutenzione o cercare di rimuovere il prodotto e le macchine/impianti se non dopo aver verificato le condizioni di sicurezza.

1. L'ispezione e la manutenzione della macchina/impianto possono essere effettuate solo ad avvenuta conferma dell'attivazione delle posizioni di blocco di sicurezza specificamente previste.
2. Al momento di rimuovere il prodotto, confermare che le misure di sicurezza di cui sopra siano implementate e che l'alimentazione proveniente da qualsiasi sorgente sia interrotta. Leggere attentamente e comprendere le precauzioni specifiche del prodotto di tutti i prodotti relativi.
3. Prima di riavviare la macchina/impianto, prendere le dovute precauzioni per evitare funzionamenti imprevisti o malfunzionamenti.

4. Contattare prima SMC e tenere particolarmente in considerazione le misure di sicurezza se il prodotto viene usato in una delle seguenti condizioni.

1. Condizioni o ambienti che non rientrano nelle specifiche date, l'uso all'aperto o in luoghi esposti alla luce diretta del sole.
2. Impiego nei seguenti settori: nucleare, ferroviario, aviazione, spaziale, dei trasporti marittimi, degli autotrasporti, militare, dei trattamenti medici, alimentare, della combustione e delle attività ricreative. Oppure impianti a contatto con alimenti, circuiti di blocco di emergenza, applicazioni su presse, sistemi di sicurezza o altre applicazioni inadatte alle specifiche standard descritte nel catalogo del prodotto.
3. Applicazioni che potrebbero avere effetti negativi su persone, cose o animali, e che richiedano pertanto analisi speciali sulla sicurezza.
4. Utilizzo in un circuito di sincronizzazione che richiede un doppio sistema di sincronizzazione per evitare possibili guasti mediante una funzione di protezione meccanica e controlli periodici per confermare il funzionamento corretto.

⚠ Precauzione

1. Questo prodotto è stato progettato per l'uso nell'industria manifatturiera.

Il prodotto qui descritto è previsto basicamente per l'uso pacifico nell'industria manifatturiera.

Se è previsto l'utilizzo del prodotto in altri tipi di industrie, consultare prima SMC per informarsi sulle specifiche tecniche o all'occorrenza stipulare un contratto.

Per qualsiasi dubbio, contattare la filiale di vendita più vicina.

Limitazione di garanzia ed esonero di responsabilità/ Requisiti di conformità

Il prodotto usato è soggetto alla seguente "Limitazione di garanzia ed esonero di responsabilità" e "Requisiti di conformità". Leggerli e accettarli prima dell'uso.

Limitazione di garanzia ed esonero di responsabilità

1. Il periodo di garanzia del prodotto è di 1 anno in servizio o 18 mesi dalla consegna, a seconda di quale si verifichi prima.²⁾ Inoltre, il prodotto dispone di una determinata durabilità, distanza di funzionamento o parti di ricambio. Consultare la filiale di vendita più vicina.
2. Per qualsiasi guasto o danno subito durante il periodo di garanzia di nostra responsabilità, sarà effettuata la sostituzione del prodotto o dei pezzi necessari. Questa limitazione di garanzia si applica solo al nostro prodotto in modo indipendente e non ad altri danni che si sono verificati a conseguenza del guasto del prodotto.
3. Prima di utilizzare i prodotti di SMC, leggere e comprendere i termini della garanzia e gli esoneri di responsabilità indicati nel catalogo del prodotto specifico.
- 2) Le ventose per vuoto sono escluse da questa garanzia di 1 anno. Una ventosa per vuoto è un pezzo consumabile pertanto è soggetto a garanzia per un anno a partire dalla consegna. Inoltre, anche durante il periodo di garanzia, l'usura del prodotto dovuta all'uso della ventosa per vuoto o il guasto dovuto al deterioramento del materiale in plastica non sono coperti dalla garanzia limitata.

Requisiti di conformità

1. È assolutamente vietato l'uso dei prodotti di SMC negli impianti di produzione per la fabbricazione di armi di distruzione di massa o altro tipo di armi.
2. Le esportazioni dei prodotti o della tecnologia di SMC da un paese a un altro sono regolate dalle relative leggi e norme sulla sicurezza dei paesi impegnati nella transazione. Prima di spedire un prodotto di SMC in un altro paese, assicurarsi di conoscere e osservare tutte le norme locali che regolano l'esportazione in questione.

⚠ Precauzione

I prodotti SMC non sono stati progettati per essere utilizzati come strumenti per la metrologia legale.

Gli strumenti di misurazione fabbricati o venduti da SMC non sono stati omologati tramite prove previste dalle leggi sulla metrologia (misurazione) di ogni paese.

Pertanto, i prodotti SMC non possono essere utilizzati per attività o certificazioni imposte dalle leggi sulla metrologia (misurazione) di ogni paese.

⚠ Istruzioni di sicurezza

Assicurarsi di leggere le "Precauzioni per l'uso dei prodotti di SMC" (M-E03-3) prima dell'uso.

SMC Corporation (Europe)

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	+45 70252900	www.smcdk.com	smc@smcdk.com
Estonia	+372 6510370	www.smcpneumatics.ee	smc@info@smcee.ee
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smcfi@smc.fi
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	info@smc-france.fr
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie
Italy	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
Latvia	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoioclientpt@smc.smces.es
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	+7 (812)3036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Sweden	+46 (0)86031240	www.smc.nu	smc@smc.nu
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	info@smc.ch
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcpnomatik.com.tr	info@smcpnomatik.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk

South Africa +27 10 900 1233 www.smca.co.za zasales@smca.co.za