

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源

2904617

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



用于DIN导轨安装的初级开关式QUINT POWER电源，采用可选的输出特性曲线以及SFB Technology（选择性熔断技术），保护涂层和内置退耦MOSFET，输入：1相，输出：24 V DC / 20 A

产品描述

第四代高性能QUINT POWER电源通过各种新功能确保很高的系统可用性。通过NFC接口，可对信号阈值和特性曲线进行个性化设置。QUINT POWER电源独特的SFB技术和预诊断功能监测能够提高应用系统的可用性。

优势

- 最强大的输出端：轻松扩展系统，可靠启动大型负载并触发微型断路器
- 牢固的输入侧：具有内置气体放电管（可达6 kV）和≥ 20 ms的市电故障缓冲时间，抗噪能力强
- 最全面的信号指示：预防性功能监控可在故障发生前报告临界运行状态
- 提供预组态产品，1台起订

商业数据

订货号	2904617
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CMPI13
产品关键代码	CMPI13
目录页面	页码238 (C-4-2019)
GTIN	4055626355085
单件重量（含包装）	1,731 g
单件重量（不含包装）	1,306 g
原产地	TH

技术数据

输入数据

控制输入（可组态）Rem	输出功率ON/OFF (SLEEP MODE)
缺省(值)	输出功率ON (>40 kΩ/24 V DC/Rem和SGnd之间开路桥接)

交流电运行

网络类型	星形网络
额定输入电压范围	100 V AC ... 240 V AC
输入电压范围	100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
最大介电强度	300 V AC 60 s
国家电网典型电压	120 V AC
	230 V AC
电源电压的电压类型	AC
冲击电流	典型值 10 A (25 °C时)
冲击电流积分 (I ² t)	< 0.3 A ² s
电涌电流限值	10 A (1 ms后)
AC频率范围	50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %
频率范围 (f _N)	50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 %
	16.7 Hz (符合EN 50163标准)
电网缓冲时间	典型值 36 ms (120 V AC)
	典型值 36 ms (230 V AC)
电耗量	6.8 A (100 V AC)
	5.5 A (120 V AC)
	2.8 A (230 V AC)
	2.7 A (240 V AC)
额定功耗	520 VA
保护电路	瞬态电涌保护; 压敏电阻, 气体放电管
吸合时间	< 1 s
典型响应时间	300 ms (来自SLEEP MODE)
输入熔断器	12 A (慢熔断, 内部)
推荐使用的输入保护断路器	10 A ... 16 A (特性B、C、D、K或类似)
PE放电电流	< 3.5 mA
	1.7 mA (264 V AC, 60 Hz)

直流电运行

输入电压	最小 77 V DC
额定输入电压范围	110 V DC ... 250 V DC
输入电压范围	110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 %
电源电压的电压类型	DC
电耗量	6 A (110 V DC)
	2.5 A (250 V DC)

输出数据

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源



2904617
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617

效率	典型值 92.7 % (120 V AC)
	典型值 94.2 % (230 V AC)
额定输出电压	24 V DC
输出电压 (U_{Set}) 的设置范围	24 V DC ... 28 V DC (恒定容量)
额定输出电流 (I_N)	20 A
Static Boost ($I_{Stat.Boost}$)	25 A
Dynamic Boost ($I_{Dyn.Boost}$)	30 A (5 s)
选择性熔断 (I_{SFB})	120 A (15 ms)
热磁断路器类型	A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16
衰减	> 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K)
反馈电压电阻	≤ 35 V DC
输出端处的过电压保护 (OVP)	< 30 V DC (包括20 ms内关机在内的双重保护)
控制偏差	< 0.5 % (静态负载变化 10% ... 90%)
	< 2 % (动态负载变化10% ... 90% , (10 Hz))
	< 0.25 % (输入电压的变化范围为±10 %)
残波	< 30 mV _{SS} (额定值)
防短路保护	是
防空转	是
输出功率	480 W
	600 W
	720 W
最大空载功耗	< 5 W (120 V AC)
	< 5 W (230 V AC)
最大额定负载功率损耗	< 38 W (120 V AC)
	< 30 W (230 V AC)
功耗 SLEEP MODE	< 3 W (120 V AC)
	< 3 W (230 V AC)
振幅因数	典型值 1.54 (120 V AC)
	典型值 1.6 (230 V AC)
上升时间	< 1 s (U_{Out} = 10 % ... 90 %)
并联	是, 用于冗余和增加容量
串联	是

信号

信号接地SGnd	Out1、Out2和Rem的参考电位
----------	--------------------

信号 Out 1 (可组态)

数字量	24 V DC 20 mA
缺省(值)	24 V DC 20 mA 24 V DC, 针对 $U_{Out} > 0.9 \times U_{Set}$

信号 Out 2 (可组态)

数字量	24 V DC 20 mA
模拟	4 mA ... 20 mA ±5 % (负载 ≤400 Ω)
缺省(值)	24 V DC 20 mA 24 V DC, 针对 $P_{Out} < P_N$

信号 继电器13/14 (可组态)

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源

2904617

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617



缺省(值)	关闭 ($U_{out} > 0.9 U_{Set}$)
数字量	24 V DC 1 A
	30 V AC/DC 0.5 A

连接数据

输入

连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm²
刚性导线最大横截面	6 mm²
柔性导线最小横截面	0.2 mm²
柔性导线最大横截面	4 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最小	0.25 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	4 mm²
单导线/柔性接线点，不带塑料套管的冷压头，最小	0.25 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	4 mm²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	10
剥线长度	8 mm
最小紧固扭矩	0.5 Nm
最大紧固扭矩	0.6 Nm

输出

连接方式	螺钉连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm²
刚性导线最大横截面	6 mm²
柔性导线最小横截面	0.2 mm²
柔性导线最大横截面	4 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最小	0.25 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	4 mm²
单导线/柔性接线点，不带塑料套管的冷压头，最小	0.25 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	4 mm²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	10
剥线长度	8 mm
最小紧固扭矩	0.5 Nm
最大紧固扭矩	0.6 Nm

信号

连接方式	直插式连接
刚性导线最小横截面	0.2 mm²
刚性导线最大横截面	1.5 mm²
柔性导线最小横截面	0.2 mm²
柔性导线最大横截面	1.5 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最小	0.2 mm²

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源



2904617
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617

单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	0.75 mm²
单导线/柔性接线点，不带塑料套管的冷压头，最小	0.2 mm²
单导线/柔性接线点，带塑料套管的冷压头，最大	1.5 mm²
最小导线横截面AWG	24
最大导线横截面AWG	16
剥线长度	8 mm

信号处理

信号类型	LED
	遥信报警触点
	有源信号输出Out1（数字，可配置）
	有源信号输出Out2（模拟，可配置）
	遥信触点
	信号接地SGnd

信号输出

P _{Out}	> 100 % (LED亮起黄色，输出功率 > 480 W)
	> 75 % (LED亮起绿色，输出功率 > 360 W)
	> 50 % (LED亮起绿色，输出功率 > 240 W)
U _{Out}	> 0.9 × U _{Set} (LED亮起绿色)
	< 0.9 × U _{Set} (LED闪烁绿色)

电气特性

相数	1.00
绝缘电压输入／输出	4 kV AC (类型测试)
	2 kV AC (常规测试)
切换频率	90.00 kHz ... 110.00 kHz (辅助转换器级)
	70.00 kHz ... 330.00 kHz (主转换器级)
	50.00 kHz ... 70.00 kHz (PFC级)

产品属性

产品类型	电源
产品系列	QUINT POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 868000 h (25 °C)
	> 524000 h (40 °C)
	> 239000 h (60 °C)

绝缘特性

保护等级	I
污染等级	2

预期寿命（电解电容器）

电流	10 A
温度	40 °C
时间	392000 h
附加信息	120 V AC

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源

2904617

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617



预期寿命（电解电容器）

电流	10 A
温度	40 °C
时间	447000 h
附加信息	230 V AC

预期寿命（电解电容器）

电流	20 A
温度	25 °C
时间	378000 h
附加信息	120 V AC

预期寿命（电解电容器）

电流	20 A
温度	25 °C
时间	499000 h
附加信息	230 V AC


预期寿命（电解电容器）

电流	20 A
温度	40 °C
时间	133000 h
附加信息	120 V AC

预期寿命（电解电容器）

电流	20 A
温度	40 °C
时间	176000 h
附加信息	230 V AC

尺寸

尺寸图		
宽度		70 mm
高度		130 mm
深度		125 mm

安装尺寸

左侧/右侧安装距离	5 mm / 5 mm
顶部/底部安装距离	50 mm / 50 mm

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源

2904617

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617



备用装配

宽度	122 mm
高度	130 mm
深度	73 mm

安装

安装类型	DIN导轨安装
组装说明	可并排安装：P _{out} < 50 % P _N ，水平间距0 mm，P _{out} ≥ 50 % P _N ，水平间距5 mm，若有带点部件，则距离15 mm，垂直间距50 mm
安装位置	水平DIN导轨NS35，EN60715
带保护涂层	是

材料规格

阻燃等级符合UL 94标准（壳体/接线端子）	V0
外壳材料	金属
盖罩型号	不锈钢X6Cr17
侧边组件类型	铝

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-40 °C ... 75 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C
最大高度	≤ 5000 m (> 2000 m，注意降低值)
气候等级	3K22（符合EN 60721-3-3标准）
允许的最大相对湿度（操作）	≤ 100 % (25 °C 时，无冷凝)
电击	18 ms，30g，在每个空间方向（符合IEC 60068-2-27）
振动（操作）	5 Hz ... 100 Hz共振搜索2.3g，90分钟，共振频率2.3g，90分钟（符合DNV GL C级）
温度代码	T4 (-40 ... +75 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K)

标准和规范

轨道应用	EN 50121-3-2
	EN 50121-4
	EN 50121-5
	EN 50163
	IEC 62236-3-2
	IEC 62236-4
	IEC 62236-5
	EN 50155
	EN 45545-2 (HL3)
	EN 61373 (1B类)
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance	符合输出电压U _{Out}
标准——主谐波电流限值	EN 61000-3-2

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源

2904617

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617



标准——电气安全	IEC 61010-2-201 (SELV)
爆炸性气体环境	IEC 60079-0
	IEC 60079-7
	IEC 60079-11
	IEC 60079-15
标准——安全超低电压	IEC 61010-1 (SELV)
	IEC 61010-2-201 (PELV)
标准——安全绝缘	IEC 61558-2-16
	IEC 61010-2-201
标准 - 测量、控制和实验室使用的设备的安全	IEC 61010-1
标准 —— 变压器安全	EN 61558-2-16
电池充电	DIN 41773-1
认证——适用于半导体工业的需求，符合干线压降	SEMI F47-0706，EN 61000-4-11

过电压类别

EN 61010-1	II (≤ 5000 m)
EN 62477-1	III (≤ 2000 m)
EN 61558-2-16	II (≤ 2000 m)

用于轨道车辆的防火保护

标准标识	用于轨道车辆的防火保护
标准/规格	EN 45545-2 (HL3)

认证

CSA	CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
	CSA-C22.2 No. 107.1-01
造船工业许可	DNV, BV, ABS, LR, NK
SIQ	CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201)
UL认证	UL Listed UL 508
	UL/C-UL，隶属UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 I级，II类，A，B，C，D，T4组（危险区域）

一致性/认证

ATEX	SIQ 21 ATEX 286 X
	II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc
INMETRO	DNV 19.0187 X
IECEX	IECEX SIQ 18.0005X
	Ex ec ic nC IIC T4 Gc
功能安全符合IEC 61508标准	SIL 3，HFT = 1（电涌电压保护）

电磁兼容数据

电磁兼容性	符合2014/30/EU电磁兼容指令
低压指令	符合低电压指令2014/35/EC
噪音排放的电磁兼容要求	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4

抗噪的电磁兼容要求	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
电源的电磁兼容要求	IEC 61850-3 (G,H)
	EN 61000-6-5 (开关设备)
传导性噪声排放	
标准/规范	EN 55016
	EN 61000-6-3 (B类)
噪音排放	
标准/规范	附加基本标准EN 61000-6-5 (电站中的抗干扰性) , IEC/EN 61850-3 (供电)
噪音排放	
标准/规程	EN 55016
	EN 61000-6-3 (B类)
DNV GL传导噪声排放	
DNV	级 A
附加信息	区域 电源分配
DNV GL噪声辐射	
DNV	级 B
附加信息	船桥和甲板区域
谐波电流	
标准/规程	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-2 (A类)
频率范围	0 kHz ... 2 kHz
闪光器	
标准/规程	EN 61000-3-3
	EN 61000-3-3
频率范围	0 kHz ... 2 kHz
静电放电	
标准/规程	EN 61000-4-2
静电放电	
触点放电	8 kV (强度测试4)
空气放电	15 kV (强度测试4)
备注	标准 A
高频电磁场	
标准/规程	EN 61000-4-3
高频电磁场	
频率范围	80 MHz ... 1 GHz
测试场强	20 V/m (强度测试 3)

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源

2904617

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617



频率范围	1 GHz ... 6 GHz
测试场强	10 V/m (强度测试 3)
备注	标准 A

快速瞬态（脉冲）

标准/规程	EN 61000-4-4
-------	--------------

快速瞬态（脉冲）

输入	4 kV (强度测试4 - 非对称)
输出	4 kV (强度测试4 - 非对称)
信号	4 kV (强度测试4 - 非对称)
备注	标准 A

电涌电压负载（电涌）

标准/规程	EN 61000-4-5
-------	--------------

电涌电压负载（电涌）

输入	典型值 3 kV (强度测试4 - 对称)
	典型值 6 kV (强度测试4 - 非对称)
输出	1 kV (强度测试3 - 对称)
	2 kV (强度测试3 - 非对称)
信号	4 kV (强度测试4 - 非对称)
备注	标准 A

传导干扰

标准/规程	EN 61000-4-6
-------	--------------

传导干扰

输入/输出/信号	非对称
频率范围	0.15 MHz ... 80 MHz
备注	标准 A
电压	10 V (强度测试 3)

工频磁场

标准/规程	EN 61000-4-8
频率	16.7 Hz
	50 Hz
	60 Hz
测试场强	100 A/m
附加信息	60 秒
备注	标准 A
频率	50 Hz
	60 Hz
频率范围	50 Hz ... 60 Hz
测试场强	1 kA/m
附加信息	3 s
频率	0 Hz

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源

2904617

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617



测试场强	300 A/m
附加信息	DC , 60 s

压降

标准/规程	EN 61000-4-11
电压	230 V AC
频率	50 Hz
压降	70 %
时间段数量	0.5 / 1 / 25 / 30 周期
附加信息	强度测试2
备注	标准A : 0.5 / 1 / 25 / 30周期
压降	40 %
时间段数量	5 / 10 / 50 周期
附加信息	强度测试2
备注	标准 A
压降	0 %
时间段数量	0,5 / 1 / 5 / 50 / 250周期
附加信息	强度测试2
备注	标准A : 0.5 / 1周期 标准B : 5 / 50 / 25周期

脉冲磁场

标准/规程	EN 61000-4-9
测试场强	1000 A/m
备注	标准 A

衰减正弦振荡（环形波）

标准/规程	EN 61000-4-12
输入	2 kV (强度测试4 - 对称) 4 kV (强度测试4 - 非对称)
备注	标准 A

不对称传导的扰动变量

标准/规程	EN 61000-4-16
测试等级 1	15 Hz 150 Hz (强度测试4)
电压	30 V 3 V
测试等级 2	150 Hz 1.5 kHz (强度测试4)
电压	3 V
测试等级 3	1.5 kHz 15 kHz (强度测试4)
电压	3 V 30 V
测试等级 4	15 kHz 150 kHz (强度测试4)
电压	30 V
测试等级 5	16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4)
电压	30 V (永久)
测试等级 6	150 Hz 180 Hz (强度测试4)
电压	30 V (永久)

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源

2904617

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617



测试等级 7	16.7 Hz 50 Hz 60 Hz (强度测试4)
电压	300 V (1 s)
备注	标准 A

衰减振荡波

标准/规程	EN 61000-4-18
输入、输出 (测试等级1)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称)
电压	1 kV
输入、输出 (测试等级2)	10 MHz
电压	1 kV
输入、输出 (测试等级3)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称)
电压	2.5 kV
信号 (测试等级1)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 对称)
电压	1 kV
信号 (测试等级2)	100 kHz 1 MHz (强度测试3 - 非对称)
电压	2.5 kV
备注	标准 A

衰减振荡磁场

标准/规程	EN 61000-4-10
测试场强	100 A/m
测试等级 1	100 kHz
测试场强	100 A/m
测试等级 2	1 MHz
备注	标准 A

标准

标准A	规定限度内的正常操作行为。
标准B	可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。
标准C	对操作行为的暂时不利影响，设备可自动校正或通过触发操作元件恢复。


QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源

2904617

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617>



图纸



设备尺寸 (单位mm)


QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源

2904617

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617>




尺寸图



设备尺寸 (单位mm)

示意图


Housing




2904617

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617>


图表




图表



图表



图表



输出功率取决于安装高度


QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源



2904617

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617>

结构框图



接线图

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源



2904617

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617>



cUL认证

认证ID: E211944



UL认证

认证ID: E211944



IECEE-CB方案

认证ID: SI-8202



EAC

认证ID: RU S-DE.BL08.W.00764



LR

认证ID: LR22472797TA



NK

认证ID: TA21182M



UL认证

认证ID: E123528



cUL Listed

认证ID: E123528

ABS

认证ID: 20-1973616-PDA

DNV

认证ID: TAA00000BV



BV

认证ID: 44621/B0 BV

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源



2904617

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617>



cCSAus

认证ID: 70192085



IECEE-CB方案

认证ID: SI-6663



Type approved

认证ID: SI-SIQ BG 005/086



Type approved

认证ID: SI-SIQ BG 005/087 A1



IECEE-CB方案

认证ID: SI-8204

BIS Licence Document

认证ID: R-41268801

SEMI F47

认证ID: SEMI F47

CoC / Compliance Statement

认证ID: 24PP124-01_0



EAC Ex

认证ID: RU C-DE.HB49.B.00004



IECEx

认证ID: IECEx SIQ 18.0005X



cUL Listed

认证ID: E199827



UL认证

认证ID: E199827

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源



2904617

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617>



ATEX

认证ID: BVS 19 ATEX E 045 X

INMETRO

认证ID: DNV 19.0187 X



ATEX

认证ID: SIQ 21 ATEX 286 X



NEPSI-EX

认证ID: GYJ21.1002X



CCC

认证ID: 2021322303003686



UKCA-EX

认证ID: EXV21UKEX1071X_00

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源



2904617

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM

ETIM 9.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - 电源



2904617
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904617>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	6e430db6-1705-4d10-b8d4-864e7e8cc241

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn