

ASSORTIMENTI A FILETTARE IN HSS PER GARAGE TIPO FIAT, FILETTATURA METRICA PASSO GROSSO E FINE, IN CASSETTA DI LEGNO

HSS threading sets for automotive, metric coarse and fine thread, in wood box/Assortiments à fileter HSS-G/Juegos de utensilios de roscar HSS-G/Conjuntos de roscagem HSS para automóveis, rosca métrica grossa e fina, em caixa de madeira

17012600

M+MF



cod.	Composizione Description
17012600 HSS-G	 2 pcs  25,4 (14) 38,1 (21)  N° 1 - 3
	 25,4 - 38,1  N.1
	2 x 0,4
	3 x 0,5
	4 x 0,7
	5 x 0,8
	6 x 0,75
	6 x 1
	7 x 0,75
	7 x 1
	8 x 0,75
	8 x 1
	8 x 1,25
	9 x 0,75
	9 x 1
	9 x 1,25
	10 x 0,75
	10 x 1
	10 x 1,25
	10 x 1,5
110 pcs	
35 passi	
35 pitch	
Misure/Dimensions: 500x340x70 mm Kg. 7,9	

Per generare e ravvivare i filetti di:
To make and renew threads of:

FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, VOLKSWAGEN, BMW, MERCEDES, FORD, OPEL G.M., PEUGEOT, RENAULT, VOLVO, CITROEN, TOYOTA, NISSAN, HONDA, ETC.



10097

HSS



2 pcs

Ø	cod.
M	
2 x 0,4	1009702X04
3 x 0,5	1009703X05
4 x 0,7	1009704X07
5 x 0,8	1009705X08
6 x 0,75	1009706X075
6 x 1	1009706X1
7 x 0,75	1009707X075
7 x 1	1009707X1
8 x 0,75	1009708X075
8 x 1	1009708X1
8 x 1,25	1009708X125
9 x 0,75	1009709X075
9 x 1	1009709X1
9 x 1,25	1009709X125
10 x 0,75	1009710X075
10 x 1	1009710X1
10 x 1,25	1009710X125
10 x 1,5	1009710X15
11 x 0,75	1009711X075
11 x 1	1009711X1
11 x 1,25	1009711X125
11 x 1,5	1009711X15
12 x 0,75	1009712X075
12 x 1	1009712X1
12 x 1,25	1009712X125
12 x 1,5	1009712X15
12 x 1,75	1009712X175
14 x 1	1009714X1
14 x 1,25	1009714X125
14 x 1,5	1009714X15
14 x 2	1009714X2
16 x 1	1009716X1
16 x 1,5	1009716X15
16 x 2	1009716X2
18 x 1,5	1009718X15

12057

HSS



Ø	cod.
M	
2 x 0,4	1205702X04
3 x 0,5	1205703X05
4 x 0,7	1205704X07
5 x 0,8	1205705X08
6 x 0,75	1205706X075
6 x 1	1205706X1
7 x 0,75	1205707X075
7 x 1	1205707X1
8 x 0,75	1205708X075
8 x 1	1205708X1
8 x 1,25	1205708X125
9 x 0,75	1205709X075
9 x 1	1205709X1
9 x 1,25	1205709X125
10 x 0,75	1205710X075
10 x 1	1205710X1
10 x 1,25	1205710X125
10 x 1,5	1205710X15
11 x 0,75	1205711X075
11 x 1	1205711X1
11 x 1,25	1205711X125
11 x 1,5	1205711X15
12 x 0,75	1205712X075
12 x 1	1205712X1
12 x 1,25	1205712X125
12 x 1,5	1205712X15
12 x 1,75	1205712X175
14 x 1	1205714X1
14 x 1,25	1205714X125
14 x 1,5	1205714X15
14 x 2	1205714X2
16 x 1	1205716X1
16 x 1,5	1205716X15
16 x 2	1205716X2
18 x 1,5	1205718X15

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV, FILETTATURA METRICA, IN CASSETTA DI LEGNO

CV threading sets, metric thread, in wood box/Assortiments à fileter en acier au chrome en coffrets de bois/

Juegos de utensilios a roscar en caja de madera/Conjuntos de roscagem CV, rosca métrica, em caixa de madeira

17012530

17012531



M

cod.	Composizione Description	
17012530 C.V. 6 passi 6 threads Misure/Dimensions: 320x218x38 mm		
	3 pcs	N° 1
		
	25,4	25,4
17012531 C.V. 8 passi 8 threads Misure/Dimensions: 432x227x50 mm		
	3 pcs	N° 1
		
	25,4	25,4
	M 3 - 4 - 5 - 6	
	7 - 8 - 9 - 10	

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV, FILETTATURA METRICA, IN CASSETTA DI LEGNO

CV threading sets, metric thread, in wood box/Assortiments à fileter en acier au chrome en coffrets de bois/

Juegos de utensilios a roscar en caja de madera/Conjuntos de roscagem CV, rosca métrica, em caixa de madeira

17012532

17012533

17012543



M+MF

cod.	Composizione Description	
17012532 C.V. 7 passi 7 threads Misura/Dimensions: 320x218x38 mm		
	3 pcs	N° 1.1/2
		
	25,4	25,4
17012533 C.V. 10 passi 10 threads Misura/Dimensions: 517x305x50 mm	M	
	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	
		
	3 pcs	N° 1 - 2
17012543 C.V. 12 passi 12 threads Misura/Dimensions: 528x312x48 mm		
	25,4 (7)	25,4 - 38,1
	38,1 (3)	
	M 3 - 4 - 5 - 6	
17012543 C.V. 12 passi 12 threads Misura/Dimensions: 528x312x48 mm	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12	
		
	2 pcs	N° 0 - 2
		
17012543 C.V. 12 passi 12 threads Misura/Dimensions: 528x312x48 mm	25,4 (7)	25,4
	38,1 (3)	38,1
	M	
	3x0,5 - 4x0,7 - 5x0,8	
17012543 C.V. 12 passi 12 threads Misura/Dimensions: 528x312x48 mm	6x1 - 7x1 - 8x1	
	8x1,25 - 10x1,25	
	10x1,5 - 12x1,25	
	12x1,5 - 12x1,75	
17012543 C.V. 12 passi 12 threads Misura/Dimensions: 528x312x48 mm		
	N° 1	

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV, FILETTATURA METRICA, IN CASSETTA DI LEGNO

CV threading sets, metric thread, in wood box/Assortiments à fileter en acier au chrome en coffrets de bois/

Juegos de utensilios a roscar en caja de madera/Conjuntos de roscagem CV, rosca métrica, em caixa de madeira

17012534

17012535

M



cod.	Composizione Description	
17012534 C.V. 10 passi 10 threads Misura/Dimensions: 583x310x50 mm		
	3 pcs	N° 1 - 3
	 25,4 (5) 38,1 (5)	 25,4 - 38,1
17012535 C.V. 11 passi 11 threads Misura/Dimensions: 680x380x53 mm		
	3 pcs	N° 1 - 3
	 25,4 (5) 38,1 (6)	 25,4 - 38,1
17012536 C.V. 10 passi 10 threads Misura/Dimensions: 690x396x53 mm		
	3 pcs	N° 2 - 4
	 38,1 (5) 50,8 (5)	 38,1 - 50,8
17012537 C.V. 13 passi 13 threads Misura/Dimensions: 680x418x58 mm		
	3 pcs	N° 1 - 2 - 4
	 25,4 (5) 38,1 (4) 50,8 (4)	 25,4 - 38,1 38,1 - 50,8
17012538 C.V. 15 passi 15 threads Misura/Dimensions: 700x435x100 mm		
	3 pcs	N° 1 - 3 - 5
	 25,4(5) - 38,1(5) 50,8(5) - 63,5(5)	 25,4 - 38,1 38,1 - 50,8 50,8 - 63,5
17012539 C.V. 19 passi 19 threads Misura/Dimensions: 700x435x100 mm		
	3 pcs	N° 1 - 3 - 6
	 25,4 (7) 38,1 (4) 50,8 (5) 63,5 (4)	 25,4 - 38,1 38,1 - 50,8 50,8 - 63,5

17012536

17012537

M



17012538

17012539

M



ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV, FILETTATURA METRICA E BSW/UNC, IN CASSETTA DI LEGNO
CV threading sets, metric and BSW/UNC thread, in wood box/Assortiments à fileter en acier au chrome en coffrets de bois/
Juegos de utensilios a roscar en caja de madera/Conjuntos de roscagem em Cv, métrico e rosca BSW/UNC, em caixa de madeira

17012541

17012542



Misure/Dimensions:
648x413x84 mm

**COMBI M+BSW
M+UNC**

cod.	Composizione Description
17012541 c.v.	 3 pcs   N° 1 - 2 - 4  25,4 - 38,1 - 50,8 M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 12 - 14 - 16 - 18 - 20 22 - 24 BSW 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 9/16 - 5/8 - 3/4 - 7/8 1"
17012542 c.v.	 3 pcs   N° 1 - 2 - 4  25,4 - 38,1 - 50,8 M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 12 - 14 - 16 - 18 - 20 22 - 24 UNC 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4 7/8 - 1"

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV PER GARAGE TIPO "FIAT RIDOTTO", FILETTATURA METRICA, IN CASSETTA DI LEGNO *CV threading sets for garages and automotive, metric thread, in wood boxes/Assortiment à fileter pour garages en coffret de bois/Juego de utensilios a roscar para garages en caja de madera/Conjuntos de roscagem CV, especiais para automóveis, rosca métrica, em caixa de madeira*

17012510



Misure/Dimensions:
635x335x52 mm
Kg. 5,8

FIAT RIDOTTO - M+MF

cod.	Composizione Description	
17012510 C.V. 65 pcs 20 passi 20 threads	 2 pcs	 N° 1 - 3
	 25,4 (8) 38,1 (12)	 25,4 - 38,1
	M	
	2x0,4 - 3x0,5 - 4x0,7	
	5x0,8 - 6x1 - 7x1 - 8x1	
	8x1,25 - 10x1 - 10x1,25	
	10x1,5 - 12x1,25	
	12x1,5 - 12x1,75	
	14x1,25 - 14x1,5	
	14x2 - 16x1,5	
	16x2 - 18x1,5	

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV, PER GARAGE TIPO "FIAT GRANDE", SPECIALE PER CAMION,
FILETTATURA METRICA, IN CASSETTA DI LEGNO *CV threading sets, special for trucks, metric thread, in wood box/*
Assortiment à fileter pour garage en coffret de bois/Juego de utensilios a roscar para garages en caja de madera/Conjuntos de
roscagem em CV, especiais para camiões, rosca métrica, em caixa de madeira

17012512

17012513



Misure/Dimensions:
600x430x77 mm
Kg. 13,8

FIAT GRANDE - M+MF

cod.	Composizione Description	
17012512 C.V. 111 pcs 26 passi 26 pitch		
	3 pcs	N° 1 - 2 - 3 - 4
	3 x 0,5	14 x 1
	4 x 0,7	14 x 1,5
	5 x 0,8	14 x 2
	6 x 1	16 x 1
	7 x 1	16 x 1,5
	8 x 0,75	16 x 2
	8 x 1	18 x 1,5
	8 x 1,25	20 x 1,5
	10 x 1	20 x 2,5
	10 x 1,5	22 x 1,5
	11 x 0,75	24 x 1,5
	12 x 1	24 x 2
17012513 C.V. 114 pcs 30 passi 30 pitch		
	3 pcs	N° 1 - 3 - 4
	3 x 0,5	14 x 1
	4 x 0,7	14 x 1,25
	5 x 0,8	14 x 1,5
	6 x 1	14 x 2
	7 x 1	16 x 1
	8 x 1	16 x 1,5
	8 x 1,25	16 x 2
	9 x 1	18 x 1,5
	9 x 1,25	20 x 1,5
	10 x 1	20 x 2,5
	10 x 1,25	22 x 1,5
	10 x 1,5	22 x 2
	12 x 1	24 x 1,5
	12 x 1,25	24 x 2
	12 x 1,5	
	12 x 1,75	

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV PER GARAGE TIPO "FIAT", FILETTATURA METRICA, IN CASSETTA DI LEGNO
CV threading sets for garages and automotive, metric thread, in wood boxes/Assortiment à fileter pour garages en coffret de bois/Juego de utensilios a roscar para garages en caja de madera/Conjuntos de roscagem CV, especiais para automóveis, rosca métrica, em caixa de madeira

17012500

FIAT CLASSIC - M+MF



FIAT

Confezione
Packaging



Misure/Dimensions:
500x340x70 mm
Kg. 7,9

cod.

Composizione
Description

17012500
C.V.

110 pcs

35 passi
35 pitch

2 pcs	25,4 (14) 38,1 (21)	N° 1 - 3
2 x 0,4	11 x 0,75	
3 x 0,5	11 x 1	
4 x 0,7	11 x 1,25	
5 x 0,8	11 x 1,5	
6 x 0,75	12 x 0,75	
6 x 1	12 x 1	
7 x 0,75	12 x 1,25	
7 x 1	12 x 1,5	
8 x 0,75	12 x 1,75	
8 x 1	14 x 1	
8 x 1,25	14 x 1,25	
9 x 0,75	14 x 1,5	
9 x 1	14 x 2	
9 x 1,25	16 x 1	
10 x 0,75	16 x 1,5	
10 x 1	16 x 2	
10 x 1,25	18 x 1,5	
10 x 1,5		

Per ravvivare i filetti di:
To renew threads of:

FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, VOLKSWAGEN, BMW,
MERCEDES, FORD, OPEL G.M., PEUGEOT, RENAULT,
VOLVO, CITROEN, TOYOTA, NISSAN, HONDA, ETC.

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV PER GARAGE TIPO "FIAT", FILETTATURA METRICA, IN CASSETTA DI LEGNO
CV threading sets for garages and automotive, metric thread, in wood boxes/Assortiment à fileter pour garages en coffret de bois/Juego de utensilios a roscar para garages en caja de madera/Conjuntos de roscagem CV, especiais para automóveis, rosca métrica, em caixa de madeira

17012505



FIAT

Confezione
Packaging



Misure/Dimensions:
500x340x70 mm
Kg. 8,0

FIAT PLUS - M+MF

cod.

Composizione
Description

17012505

C.V.

111 pcs

35 passi
35 pitch

2 pcs	25,4 (14) 38,1 (21)	N° 1 - 3
2 x 0,4	11 x 0,75	
3 x 0,5	11 x 1	
4 x 0,7	11 x 1,25	25,4 - 38,1
5 x 0,8	11 x 1,5	
6 x 0,75	12 x 0,75	
6 x 1	12 x 1	N.1
7 x 0,75	12 x 1,25	
7 x 1	12 x 1,5	
8 x 0,75	12 x 1,75	
8 x 1	14 x 1	
8 x 1,25	14 x 1,25	
9 x 0,75	14 x 1,5	
9 x 1	14 x 2	
9 x 1,25	16 x 1	
10 x 0,75	16 x 1,5	
10 x 1	16 x 2	
10 x 1,25	18 x 1,5	
10 x 1,5		

0÷150 mm 0,01
Digital

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV PER GARAGE ED INDUSTRIA, FILETTATURA WHITWORTH, IN CASSETTA DI LEGNO *CV threading sets for garages and industry, Whitworth thread, in wood boxes/Assortiments à fileter pour usines et garages, filetage Whitworth/Juego de utensilios a roscar para garages y industria, rosca Whitworth/Conjuntos de roscagem CV para garagens e indústria, rosca Whitworth, em caixas de madeira*

17012520

17012521

17012522

BSW



cod.

Composizione
Description

17012520

C.V.

Misure/Dimensions:
520x305x50 mm



3 pcs



N° 1 - 2



25,4 - 38,1

BSW
1/8 - 5/32 - 3/16
1/4 - 5/16 - 3/8
7/16 - 1/2



3 pcs



N° 1 - 2 - 4



25,4 - 38,1 - 50,8

BSW
1/8 - 5/32 - 3/16
1/4 - 5/16 - 3/8
7/16 - 1/2 - 9/16
5/8 - 3/4 - 7/8 - 1"

17012521

C.V.

Misure/Dimensions:
685x419x60 mm



3 pcs



N° 1 - 3 - 6



25,4 - 38,1

50,8 - 63,5

BSW
1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4
5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2
9/16 - 5/8 - 3/4 - 7/8
1" - 1.1/8 - 1.1/4
1.3/8 - 1.1/2

17012522

C.V.

Misure/Dimensions:
695x430x99 mm

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV PER GARAGE ED INDUSTRIA, FILETTATURA WHITWORTH, IN CASSETTA DI LEGNO *CV threading sets for garages and industry, Whitworth thread, in wood boxes/Assortiments à fileter pour usines et garages, filetage Whitworth/Juego de utensilios a roscar para garages y industria, rosca Whitworth/Conjuntos de roscagem CV para garagens e indústria, rosca Whitworth, em caixas de madeira*

17012525

BSF



cod.

Composizione
Description

17012525

C.V.

Misure/Dimensions:
610x393x87 mm



2 pcs



N° 1 - 4



25,4 - 38,1 - 50,8

BSF

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16

1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

7/8 - 1"

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV PER GARAGE ED INDUSTRIA, FILETTATURA WHITWORTH, IN CASSETTA DI LEGNO *CV threading sets for garages and industry, Whitworth thread, in wood boxes/Assortiments à fileter pour usines et garages, filetage Whitworth/Juego de utensilios a roscar para garages y industria, rosca Whitworth/Conjuntos de roscagem CV para garagens e indústria, rosca Whitworth, em caixas de madeira*

17012528

17012529

BSW+BSF



cod.

Composizione
Description

17012528

C.V.

Misure/Dimensions:
657x313x78 mm



BSW 3 pcs
BSF 2 pcs



N° 1 - 3



25,4 - 38,1 - 50,8

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16

1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

17012529

C.V.

Misure/Dimensions:
615x390x87 mm



BSW 3 pcs
BSF 2 pcs



N° 1 - 4



25,4 - 38,1 - 50,8

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16

1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

7/8 - 1"

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV, FILETTATURA GAS CILINDRICA PER TUBI, IN CASSETTA DI LEGNO
CV threading sets, BSP thread, in wood boxes/Assortiments à fileter, filetage gaz cylindrique/Juego de utensilios a roscar en caja de madera, rosca BSP/Conjunto de roscagem CV, BSP thread, em caixas de madeira

17012515

17012516

BSP



cod.

Composizione
Description

17012515

C.V.


Misure/Dimensions:
600x433x77 mm



2 pcs



1/8 - 1/4 - 3/8
1/2 - 3/4 - 1"



N° 3 - 5



38,1 - 50,8 - 63,5

17012516

C.V.


Misure/Dimensions:
697x476x97 mm



2 pcs



1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4
1" - 1.1/4 - 1.1/2



N° 4 - 7



38,1 - 50,8

63,5 - 76,2

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV, FILETTATURA GAS CONICA PER TUBI, IN CASSETTA DI LEGNO

CV threading sets, BSPT and NPT thread, in wood boxes/Assortiments à fileter pour usines, filetage gaz conique/
Juego de utensilios a roscar en caja de madera, rosca conica gas/Conjuntos de roscagem CV, com rosca BSPT e NPT,
em caixa de madeira

17012540

BSPT



cod.

Composizione
Description

17012540

C.V.

Misure/Dimensions:
672x445x64 mm



1 pc



1/8 - 1/4 - 3/8
1/2 - 3/4 - 1"



N° 1 - 3 - 5



30x11 - 38x14
45x18 - 55x22
65x25

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV, FILETTATURA GAS CONICA PER TUBI, IN CASSETTA DI LEGNO

CV threading sets, BSPT and NPT thread, in wood boxes/Assortiments à fileter pour usines, filetage gaz conique/
Juego de utensilios a roscar en caja de madera, rosca conica gas/Conjuntos de roscagem CV, com rosca BSPT e NPT,
em caixa de madeira

17012545

NPT



cod.

Composizione
Description

17012545

C.V.

Misure/Dimensions:
672x445x64 mm



1 pc



1/8 - 1/4 - 3/8
1/2 - 3/4 - 1"



N° 1 - 3 - 5



30x11 - 38x14
45x18 - 55x22
65x25

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV PER GARAGE ED INDUSTRIA, FILETTATURA UNC, IN CASSETTA DI LEGNO *CV threading sets for garages and industry, UNC thread, in wood boxes/Assortiments à fileter pour usines et garages, filetage Americain UNC/Juego de utensilios a roscar para garages y industria, rosca Americana UNC/Conjuntos de rosca CV para garagens e indústria, sem rosca, em caixas de madeira*

17012560

17012561

17012562

UNC



cod.	Composizione Description	
17012560 C.V. Misura/Dimensions: 687x418x56 mm	 3 pcs	 N° 1 - 3
	 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4	 25,4 - 38,1 - 50,8
17012561 C.V. Misura/Dimensions: 610x393x87 mm	 3 pcs	 N° 1 - 4
	 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4 7/8 - 1"	 25,4 - 38,1 - 50,8
17012562 C.V. Misura/Dimensions: 610x393x87 mm	 3 pcs	 N° 1 - 3 - 6
	 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4 7/8 - 1" - 1.1/8 - 1.1/4 1.3/8 - 1.1/2	 25,4 - 38,1 50,8 - 63,5

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV PER GARAGE ED INDUSTRIA, FILETTATURA UNC E UNF, IN CASSETTA DI LEGNO
CV threading sets for garages and industry, UNC and UNF thread, in wood boxes/Assortiments à fileter pour usines et garages, filetage Américain UNC-UNF/Juego de utensilios a roscar para garages y industria, rosca Americana UNC-UNF/Conjuntos de roscagem CV para garagens e indústria, sem rosca, em caixas de madeira

17012565

17012566

17012567

UNF



cod.

Composizione
Description

17012565

C.V.

Misure/Dimensions:
655x400x55 mm



2 pcs



N° 1 - 3



25,4 - 38,1 - 50,8

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16
1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4

17012566

C.V.

Misure/Dimensions:
610x393x87 mm



2 pcs



N° 1 - 4



25,4 - 38,1 - 50,8

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16
1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4
7/8 - 1"

17012567

C.V.

Misure/Dimensions:
610x393x87 mm



2 pcs



N° 1 - 3 - 6



25,4 - 38,1
50,8 - 63,5

1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16
1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4
7/8 - 1" - 1.1/8 - 1.1/4
1.3/8 - 1.1/2

ASSORTIMENTI A FILETTARE AL CV PER GARAGE ED INDUSTRIA, FILETTATURA UNC E UNF, IN CASSETTA DI LEGNO
CV threading sets for garages and industry, UNC and UNF thread, in wood boxes/Assortiments à fileter pour usines et garages, filetage Américain UNC-UNF/Juego de utensilios a roscar para garages y industria, rosca Americana UNC-UNF/Conjuntos de roscagem CV para garagens e indústria, sem rosca, em caixas de madeira

17012570

17012571

UNC+UNF



cod.	Composizione Description	
17012570 C.V. Misura/Dimensions: 657x313x78 mm	 UNC 3 pcs	 N° 1 - 3
	 UNF 2 pcs	 25,4 - 38,1 - 50,8
17012571 C.V. Misura/Dimensions: 615x390x87 mm	 UNC 3 pcs	 N° 1 - 4
	 UNF 2 pcs	 25,4 - 38,1 - 50,8

SCELTA DELLE VELOCITÀ DI TAGLIO DEI MASCHI A MACCHINA, IN FUNZIONE DEL MATERIALE DA FILETTARE

Chart for machine taps selection and relative cutting speed in accordance with the materials to work / Tableau des paramètres de coupe recommandés pour les lames de scie à ruban HSS / Tabla de selección de machos de máquina y velocidad de corte relativa en función de los materiales a trabajar / Tabela de parâmetros de corte recomendada para lâminas de serra de fita HSS



Maschi a macchina Machine taps

Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità periferica di taglio Cutting speed (m/sec.)	Refrigerante Coolant
Acciaio basso legato Low alloy steel	10÷20	
Acciai refrattari, Acciai per utensili Heat resistant steel, Tool steel	4÷8	
Acciai R>1200 N/mm² Steel R>1200N/mm²	2÷5	
Acciaio inox Stainless steel	5÷10	
Leghe speciali Nimonic, Hastelloy	2÷4	
Ghisa sferoidale Spheroidal cast iron	6÷20	
Ghisa malleabile Malleable cast iron	6÷12	
Ottone truciolo corto Brass short chipping	20÷30	
Ottone truciolo lungo, Leghe di rame, leghe di zinco Brass long chipping, Cu alloy, Zn alloy	10÷15	
Bronzo Bronze	6÷15	
Alluminio truciolo corto Alu Short chipping	15÷30	
Alluminio truciolo lungo, Leghe di magnesio Alu long-chipping, Mg alloy	10÷20	
Titanio Titanium	3÷4	
Plastica e materiali termoplastici Thermoplastics	5÷15	
Materiali termoindurenti Thermosetting materials	5÷10	

Note / Notes: Valido per i fori ciechi e passanti / Suited for blind and through holes

Consigli / Tips: Utilizzare per spessori <1,5 Ø dell'utensile / To be used with thickness < 1,5 Ø of the tool

SCELTA DEI MASCHI A MACCHINA CON ANELLI COLORATI IN FUNZIONE DEL MATERIALE DA FILETTARE

Chart for colored rings machine taps selection and relative cutting speed in accordance with the materials to work / Tableau des paramètres de coupe recommandés pour les lames de scie à ruban en carbure / Tabla de selección de machos de rosca para máquinas de anillos de colores y velocidad de corte relativa en función de los materiales a trabajar / Tabela de parâmetros de corte recomendada para lâminas de serra de fita de metal duro



Maschi a macchina Machine taps

Materiale da lavorare Work-piece material	Velocità di taglio Cutting speed (m/min.)	Refrigerante Coolant	Art. 10500	Art. 10504	Art. 10508	Art. 10510	Art. 10511	Art. 10513
Acciaio basso legato Low alloy steel	10÷20							
Acciai refrattari, Acciai per utensili Heat resistant steel, Tool steel	4÷8							
Acciai R>1200 N/mm² Steel R>1200N/mm²	2÷5							
Acciaio inox Stainless steel	5÷10							
Leghe speciali Nimonic, Hastelloy	2÷4							
Ghisa sferoidale Spheroidal cast iron	6÷20							
Ghisa malleabile Malleable cast iron	6÷12							
Ottone truciolo corto Brass short chipping	20÷30							
Ottone truciolo lungo, Leghe di rame, leghe di zinco Brass long chipping, Cu alloy, Zn alloy	10÷15							
Bronzo Bronze	6÷15							
Alluminio truciolo corto Alu Short chipping	15÷30							
Alluminio truciolo lungo, Leghe di magnesio Alu long-chipping, Mg alloy	10÷20							
Titanio Titanium	3÷4							
Plastica e materiali termoplastici Thermoplastics	5÷15							
Materiali termoindurenti Thermosetting materials	5÷10							


Note / Notes: Valido per i fori ciechi e passanti / Suited for blind and through holes

Consigli / Tips: Utilizzare per spessori <1,5 Ø dell'utensile / To be used with thickness < 1,5 Ø of the tool

TABELLA DI CONVERSIONE DELLE FILETTATURE A POLLICE IN MISURE METRICHE


Conversion chart from metric to inch threads/ Tableau de conversion des filetages métriques en filetages en pouces/

Tabla de conversión de roscas de sistema métrico a pulgadas/ Tabela de conversão de roscas métricas para roscas em polegadas




Metrico
Metric-Inches

BSW




pollici inches	mm	pollici inches	mm	pollici inches	mm	pollici inches	mm
1/16-60	1,59	7/16-14	11,11	1.3/8-6	34,92	3"-3,5	76,20
3/32-48	2,38	1/2-12	12,70	1.1/2-6	38,10	3.1/4-3 1/4	82,55
1/8-40	3,17	9/16-12	14,28	1.5/8-5	41,28	3.1/2-3 1/4	88,90
5/32-32	3,96	5/8-11	15,87	1.3/4-5	44,45	3.3/4-3	95,24
3/16-24	4,76	3/4-10	19,05	1.7/8-4,5	47,63	4"-3	101,60
7/32-24	5,55	7/8-9	22,22	2"-4,5	50,80	4.1/2-2 7/8	114,30
1/4-20	6,35	1"-8	25,40	2.1/4-4	57,15	5"-2 3/4	127,00
5/16-18	7,93	1.1/8-7	28,57	2.1/2-4	63,50	5.1/2-2 5/8	139,70
3/8-16	9,52	1.1/4-7	31,75	2.3/4-3,5	69,85	6"-2,5	152,40

BSP - BSPT




pollici inches	mm	dist. di misura per BSPT dist. of the measure BSPT	pollici inches	mm	dist. di misura per BSPT dist. of the measure BSPT	pollici inches	mm	dist. di misura per BSPT dist. of the measure BSPT
1/8-28	9,72	10,10	1"-11	33,24	26,00	2.1/4-11	65,71	36,10
1/4-19	13,15	15,00	1.1/8-11	37,89	-	2.1/2-11	75,18	37,10
3/8-19	16,66	15,40	1.1/4-11	41,91	28,30	2.3/4-11	81,53	-
1/2-14	20,95	20,50	1.3/8-11	44,32	-	3"-11	87,88	40,20
5/8-14	22,90	20,10	1.1/2-11	47,80	28,30	4"-11	113,03	-
3/4-14	26,44	21,80	1.3/4-11	53,74	30,30	5"-11	138,43	-
7/8-14	30,20	24,45	2"-11	59,61	32,70			

NPT




pollici inches	mm	dist. di misura dist. of the measure	pollici inches	mm	dist. di misura dist. of the measure	pollici inches	mm	dist. di misura dist. of the measure
1/16-27	7,77	9,85	5/8-14	22,71	20,05	1.3/4-11,5	56,04	27,75
1/8-27	10,12	9,85	3/4-14	26,40	21,35	2"-11,5	59,91	32,15
1/4-18	13,46	14,65	1"-11,5	33,05	25,45	2.1/2-8	72,51	36,30
3/8-18	16,90	15,05	1.1/4-11,5	41,80	27,45	3"-8	88,42	39,40
1/2-14	21,06	20,05	1.1/2-11,5	47,87	27,45			

UNC-UNF



pollici inches	UNC	UNF	mm	pollici inches	UNC	UNF	mm	pollici inches	UNC	UNF	mm
n.1	64	72	1,85	n.12	24	28	5,48	5/8	11	18	15,87
n.2	56	64	2,18	3/16	24	32	4,76	3/4	10	16	19,05
n.3	48	56	2,51	1/4	20	28	6,35	7/8	9	14	22,22
n.4	40	48	2,84	5/16	18	24	7,93	1"	8	14	25,40
n.5	40	44	3,17	3/8	16	24	9,52	1.1/8	7	12	28,40
n.6	32	40	3,50	7/16	14	20	11,11	1.1/4	7	12	31,75
n.8	32	36	4,16	1/2	13	20	12,70	1.3/8	6	12	34,92
n.10	24	32	4,82	9/16	12	18	14,28	1.1/2	6	12	38,10

PG



n.	fil. per pollice threads per inch	mm	n.	fil. per pollice threads per inch	mm	n.	fil. per pollice threads per inch	mm
PG 7	20	12,50	PG 16	18	22,50	PG 42	16	54,00
PG 9	18	15,20	PG 21	16	28,30	PG 48	16	59,30
PG 11	18	18,60	PG 29	16	37,00			
PG 13,5	18	20,40	PG 36	16	47,00			

TABELLA RELATIVA AI PREFORI DI MASCHIATURA

Tapping drill sizes chart/Tableau des tailles de forets à tarauder/

Tabla de tamaños de brocas para roscar/Tabela de tamanhos de brocas para roscagem

Maschi
Taps

M

M	Ø mm	M	Ø mm	M	Ø mm	M	Ø mm	M	Ø mm
M 1 x 0,25	0,75	M 2,3 x 0,4	1,9	M 7 x 1	6	M 20 x 2,5	17,5	M 45 x 4,5	40,5
M 1,1 x 0,25	0,85	M 2,5 x 0,45	2,05	M 8 x 1,25	6,8	M 22 x 2,5	19,5	M 48 x 5	43
M 1,2 x 0,25	0,95	M 2,6 x 0,45	2,1	M 9 x 1,25	7,8	M 24 x 3	21	M 52 x 5	47
M 1,4 x 0,3	1,1	M 3 x 0,5	2,5	M 10 x 1,5	8,5	M 27 x 3	24		
M 1,6 x 0,35	1,25	M 3,5 x 0,6	2,9	M 11 x 1,5	9,5	M 30 x 3,5	26,5	M 3 x 0,6	2,4
M 1,7 x 0,35	1,3	M 4 x 0,7	3,3	M 12 x 1,75	10,2	M 33 x 3,5	29,5	M 3,5 x 0,75	2,75
M 1,8 x 0,35	1,45	M 4,5 x 0,75	3,7	M 14 x 2	12	M 36 x 4	32	M 4 x 0,75	3,25
M 2 x 0,4	1,6	M 5 x 0,8	4,2	M 16 x 2	14	M 39 x 4	35	M 5 x 0,9	4,1
M 2,2 x 0,45	1,75	M 6 x 1	5	M 18 x 2,5	15,5	M 42 x 4,5	37,5		

MF

MF	Ø mm	MF	Ø mm	MF	Ø mm	MF	Ø mm	MF	Ø mm
M 3 x 0,35	2,65	M 12 x 1	11	M 20 x 1,5	18,5	M 30 x 1,5	28,5	M 42 x 2	40
M 3,5 x 0,35	3,15	M 12 x 1,25	10,8	M 20 x 2	18	M 30 x 2	28	M 42 x 3	39
M 4 x 0,35	3,65	M 12 x 1,5	10,5	M 22 x 1	21	M 32 x 1,5	30,5	M 45 x 1,5	43,5
M 4 x 0,5	3,5	M 13 x 1	12	M 22 x 1,5	20,5	M 33 x 1,5	31,5	M 45 x 2	43
M 5 x 0,5	4,5	M 13 x 1,5	11,5	M 22 x 2	20	M 33 x 2	31	M 45 x 3	42
M 6 x 0,5	5,5	M 13 x 1,75	11,2	M 24 x 1	23	M 34 x 1,5	32,5	M 48 x 1,5	46,5
M 6 x 0,75	5,2	M 14 x 1	13	M 24 x 1,5	22,5	M 35 x 1,5	33,5	M 48 x 2	46
M 7 x 0,75	6,2	M 14 x 1,25	12,8	M 24 x 2	22	M 36 x 1,5	34,5	M 48 x 3	45
M 8 x 0,5	7,5	M 14 x 1,5	12,5	M 25 x 1	24	M 36 x 2	34	M 50 x 1,5	48,5
M 8 x 0,75	7,2	M 15 x 1	14	M 25 x 1,5	23,5	M 36 x 3	33	M 50 x 2	48
M 8 x 1	7	M 15 x 1,5	13,5	M 26 x 1	25	M 38 x 1,5	36,5	M 50 x 3	47
M 9 x 1	8	M 15 x 2	13	M 26 x 1,5	24,5	M 39 x 1,5	37,5	M 52 x 1,5	50,5
M 10 x 0,5	9,5	M 16 x 1	15	M 27 x 1	26	M 39 x 2	37	M 52 x 2	50
M 10 x 0,75	9,2	M 16 x 1,5	14,5	M 27 x 1,5	25,5	M 39 x 3	36	M 52 x 3	49
M 10 x 1	9	M 18 x 1	17	M 27 x 2	25	M 40 x 1,5	38,5		
M 10 x 1,25	8,8	M 18 x 1,5	16,5	M 28 x 1,5	26,5	M 40 x 2	38		
M 11 x 1	10	M 18 x 2	16	M 28 x 2	26	M 40 x 3	37		
M 12 x 0,75	10,2	M 20 x 1	19	M 30 x 1	29	M 42 x 1,5	40,5		

BSW

BSW	Ø mm	BSW	Ø mm	BSW	Ø mm	BSW	Ø mm	BSW	Ø mm
W 3/32	1,8	W 1/4	5,1	W 9/16	12	W 1.1/8	24,75	W 2"	44,5
W 1/8	2,6	W 5/16	6,5	W 5/8	13,5	W 1.1/4	27,75		
W 5/32	3,1	W 3/8	7,9	W 3/4	16,5	W 1.3/8	30,2		
W 3/16	3,6	W 7/16	9,3	W 7/8	19,25	W 1.1/2	33,5		
W 7/32	4,4	W 1/2	10,5	W 1"	22	W 1.3/4	38,5		

BSF

BSF	Ø mm	BSF	Ø mm	BSF	Ø mm	BSF	Ø mm	BSF	Ø mm
BSF 1/4	5,2	BSF 3/8	8,1	BSF 1/2	11	BSF 3/4	16,5	BSF 1"	22,5
BSF 5/16	6,6	BSF 7/16	9,5	BSF 5/8	14	BSF 7/8	19,5		

TABELLA RELATIVA AI PREFORI DI MASCHIATURA

Tapping drill sizes chart/Tableau des tailles de forets à tarauder/

Tabla de tamaños de brocas para roscar/Tabela de tamanhos de brocas para roscagem

Maschi
Taps

UNC

UNC	Ø mm	UNC	Ø mm	UNC	Ø mm	UNC	Ø mm	UNC	Ø mm
No. 1-64	1,5	No. 10-24	3,9	9/16 - 12	12,2	1.3/8 - 6	30,75	3" - 4	70
No. 2-56	1,8	No. 12-24	4,5	5/8 - 11	13,5	1.1/2 - 6	34	3.1/4 - 4	76,2
No. 3-48	2,1	1/4 - 20	5,2	3/4 - 10	16,5	1.3/4 - 5	39,5	3.1/2 - 4	82,6
No. 4-40	2,3	5/16 - 18	6,6	7/8 - 9	19,5	2" - 4,5	51,5		
No. 5-40	2,6	3/8 - 16	8	1" - 8	22,25	2.1/4 - 4,5	51,5		
No. 6-32	2,85	7/16 - 14	9,4	1.1/8 - 7	25	2.1/2 - 4	51,5		
No. 8-32	3,5	1/2 - 13	10,8	1.1/4 - 7	28,25	2.3/4 - 4	63,5		

UNF

UNF	Ø mm	UNF	Ø mm	UNF	Ø mm	UNF	Ø mm	UNF	Ø mm
No. 0-80	1,3	No. 5-44	2,7	1/4-20	5,15	9/16-18	12,9	1.1/8-12	26,5
No. 1-72	1,6	No. 6-40	3	5/16-24	6,9	5/8-18	14,5	1.1/4-12	29,5
No. 2-64	1,9	No. 8-36	3,5	3/8-24	8,5	3/4-16	17,5	1.3/8-12	32,5
No. 3-56	2,1	No. 10-32	4,1	7/16-20	9,9	7/8-14	20,25	1.1/2-12	36
No. 4-48	2,4	No. 12-28	4,7	1/2-20	11,5	1"-12	23,25		

BSP

BSP	Ø mm	BSP	Ø mm	BSP	Ø mm	BSP	Ø mm	BSP	Ø mm
G 1/8	8,8	G 5/8	21	G 1.1/8	35,3	G 1.3/4	51,3	G 2.3/4	78,9
G 1/4	11,8	G 3/4	24,5	G 1.1/4	39,3	G 2"	57	G 3"	85,3
G 3/8	15,25	G 7/8	28,25	G 1.3/8	41,7	G 2.1/4	63,1		
G 1/2	19	G 1"	30,75	G 1.1/2	45,2	G 2.1/2	72,6		

BSPT

BSPT	Ø mm	BSPT	Ø mm	BSPT	Ø mm	BSPT	Ø mm	BSPT	Ø mm
1/8-28	8,20	1/2-14	18,00	7/8-14	27,50	1.1/2-11	44,00	3"-11	84,00
1/4-19	11,00	5/8-14	20,25	1"-11	29,50	2"-11	56,00		
3/8-19	14,50	3/4-14	23,50	1.1/4-11	38,50	2.1/2-11	71,00		

NPT

NPT	Ø mm	NPT	Ø mm	NPT	Ø mm	NPT	Ø mm
1/16-27	6,25	3/8-18	14,5	1"-11,5	29	2"-11,5	56
1/8-27	8,5	1/2-14	18	1.1/4-11,5	38	2.1/2-8	67
1/4-18	11,2	3/4-14	23	1.1/2-11,5	44	3"-8	83

PG

PG	Ø mm	PG	Ø mm	PG	Ø mm	PG	Ø mm	PG	Ø mm
PG 7	11,4	PG 11	17,25	PG 16	21,25	PG 29	35,5	PG 42	52,5
PG 9	14	PG 13,5	19	PG 21	26,9	PG 36	45,5	PG 48	58

TABELLA RELATIVA AI PREFORI DI MASCHIATURA PER MASCHI A RULLARE

Drill size cutting taps chart for forming taps/ableau des tailles de perçage des tarauds à refouler/Tabla de tamaños de brocas de corte para machos de enroscar/Tabela de tamanhos de brocas para machos de corte para a conformação de machos

Maschi a rullare
Forming taps

M	Ø mm	M	Ø mm	M	Ø mm	M	Ø mm	M	Ø mm
M 3 x 0,35	2,80	M 5 x 0,5	4,80	M 8 x 1	7,50	M 10 x 1,25	9,40	M 12 x 1,5	11,25
M 4 x 0,5	3,80	M 6 x 0,75	5,60	M 10 x 1	9,50	M 12 x 1,25	11,50	M 14 x 1,5	13,25

TABELLA PER FILETTATURA ESTERNA

External thread chart/Tableau des filetages extérieurs/
Tabla de roscas exteriores/Tabela de roscas externas

Filiere
Dies

M

M	Ø mm	M	Ø mm	M	Ø mm	M	Ø mm	M	Ø mm
M 1 x 0,25	0,97	M 2,3 x 0,4	2,23	M 4,5 x 0,75	4,41	M 12 x 1,75	11,83	M 33 x 3,5	32,73
M 1,1 x 0,25	1,07	M 2,5 x 0,45	2,43	M 5 x 0,8	4,90	M 14 x 2	13,82	M 36 x 4	35,70
M 1,2 x 0,25	1,17	M 2,6 x 0,45	2,53	M 5 x 0,9	4,89	M 16 x 2	15,82	M 39 x 4	38,70
M 1,4 x 0,3	1,36	M 3 x 0,5	2,92	M 6 x 1	5,88	M 18 x 2,5	17,79	M 42 x 4,5	41,69
M 1,6 x 0,35	1,54	M 3 x 0,6	2,91	M 7 x 1	6,88	M 20 x 2,5	19,79	M 45 x 4,5	41,69
M 1,7 x 0,35	1,64	M 3,5 x 0,6	3,41	M 8 x 1,25	7,87	M 22 x 2,5	21,79	M 48 x 5	47,66
M 1,8 x 0,35	1,74	M 3,5 x 0,75	3,41	M 9 x 1,25	8,87	M 24 x 3	23,77	M 52 x 5	51,66
M 2 x 0,4	1,93	M 4 x 0,7	3,91	M 10 x 1,5	9,85	M 27 x 3	26,77		
M 2,2 x 0,45	2,13	M 4 x 0,75	3,91	M 11 x 1,5	10,85	M 30 x 3,5	29,73		

MF

MF	Ø mm	MF	Ø mm	MF	Ø mm	MF	Ø mm	MF	Ø mm
M 3 x 0,35	2,94	M 12 x 1	11,88	M 20 x 1,5	19,85	M 30 x 1,5	29,85	M 42 x 2	41,82
M 3,5 x 0,35	3,44	M 12 x 1,25	11,86	M 20 x 2	19,82	M 30 x 2	29,82	M 42 x 3	41,76
M 4 x 0,35	3,94	M 12 x 1,5	11,85	M 22 x 1	21,88	M 32 x 1,5	31,85	M 45 x 1,5	44,85
M 4 x 0,5	3,93	M 13 x 1	12,88	M 22 x 1,5	21,85	M 33 x 1,5	32,85	M 45 x 2	44,82
M 5 x 0,5	4,93	M 13 x 1,5	12,85	M 22 x 2	21,82	M 33 x 2	32,82	M 45 x 3	44,76
M 6 x 0,5	5,93	M 13 x 1,75	12,83	M 24 x 1	23,88	M 34 x 1,5	33,85	M 48 x 1,5	47,85
M 6 x 0,75	5,90	M 14 x 1	13,88	M 24 x 1,5	23,85	M 35 x 1,5	34,85	M 48 x 2	47,82
M 7 x 0,75	6,90	M 14 x 1,25	13,86	M 24 x 2	23,82	M 36 x 1,5	35,85	M 48 x 3	47,46
M 8 x 0,5	7,93	M 14 x 1,5	13,85	M 25 x 1	24,88	M 36 x 2	35,82	M 50 x 1,5	49,85
M 8 x 0,75	7,90	M 15 x 1	14,88	M 25 x 1,5	24,85	M 36 x 3	35,76	M 50 x 2	49,82
M 8 x 1	7,83	M 15 x 1,5	14,85	M 26 x 1	25,88	M 38 x 1,5	37,85	M 50 x 3	49,76
M 9 x 1	8,88	M 15 x 2	14,82	M 26 x 1,5	25,85	M 39 x 1,5	38,85	M 52 x 1,5	51,85
M 10 x 0,5	9,93	M 16 x 1	15,88	M 27 x 1	26,88	M 39 x 2	38,82	M 52 x 2	51,82
M 10 x 0,75	9,90	M 16 x 1,5	15,85	M 27 x 1,5	26,85	M 39 x 3	38,76	M 52 x 3	51,76
M 10 x 1	9,88	M 18 x 1	17,88	M 27 x 2	26,82	M 40 x 1,5	39,85		
M 10 x 1,25	9,86	M 18 x 1,5	17,85	M 28 x 1,5	27,85	M 40 x 2	39,82		
M 11 x 1	10,88	M 18 x 2	17,82	M 28 x 2	27,82	M 40 x 3	39,76		
M 12 x 0,75	11,90	M 20 x 1	19,88	M 30 x 1	29,88	M 42 x 1,5	41,85		

BSW

BSW	Ø mm	BSW	Ø mm	BSW	Ø mm	BSW	Ø mm
W 1/4	6,16	W 7/16	10,89	W 5/8	15,62	W 1"	25,08
W 5/16	7,76	W 1/2	12,43	W 3/4	18,76	W 1.1/8	28,21
W 3/8	9,30	W 9/16	13,92	W 7/8	21,89		

BSF

BSF	Ø mm	BSF	Ø mm	BSF	Ø mm	BSF	Ø mm
BSF 3/16	4,67	BSF 3/8	9,39	BSF 9/16	14,12	BSF 7/8	22,02
BSF 1/4	6,25	BSF 7/16	10,97	BSF 5/8	15,71	BSF 1"	25,17
BSF 5/16	7,82	BSF 1/2	12,54	BSF 3/4	18,85		

UNC

BSF	Ø mm	BSF	Ø mm	BSF	Ø mm	BSF	Ø mm	BSF	Ø mm
No. 1-64	1,79	No. 8-32	4,07	7/16-14	10,95	1"-8	25,16	2"-4.5	50,45
No. 2-56	2,12	No. 10-24	4,71	1/2-13	12,52	1.1/8-7	28,31	2.1/4-4.5	56,80
No. 3-48	2,44	No. 12-24	5,37	9/16-12	14,10	1.1/4-7	31,49	2.1/2-4	63,10
No. 4-40	2,76	1/4-20	6,22	5/8-11	15,68	1.3/8-6	34,63	2.3/4-4	69,45
No. 5-40	3,09	5/16-18	7,80	3/4-10	18,84	1.1/2-6	37,81	3"-4	75,80
No. 6-32	3,41	3/8-16	9,37	7/8-9	22	1.3/4-5	44,12		

TABELLA PER FILETTATURA ESTERNA

External thread chart/Tableau des filetages extérieurs/
Tabla de roscas exteriores/Tabela de roscas externas

Filiere
Dies

UNF

UNF	Ø mm	UNF	Ø mm	UNF	Ø mm	UNF	Ø mm	UNF	Ø mm
No. 0-80	1,47	No. 5-44	3,10	1/4-28	6,24	9/16-18	14,14	1.1/8-12	28,38
No. 1-72	1,79	No. 6-40	3,42	5/16-24	7,82	5/8-18	15,73	1.1/4-12	31,56
No. 2-64	2,12	No. 8-36	4,08	3/8-24	9,41	3/4-16	18,89	1.3/8-12	34,73
No. 3-56	2,44	No. 10-32	4,73	7/16-20	10,98	7/8-14	22,05	1.1/2-12	37,91
No. 4-48	2,77	No. 12-28	5,38	1/2-20	12,56	1"-12	25,21		

BSP

BSP	Ø mm	BSP	Ø mm	BSP	Ø mm	BSP	Ø mm	BSP	Ø mm
G 1/8	9,62	G 1/2	20,81	G 7/8	30,06	G 1.1/4	41,73	G 1.3/4	53,56
G 1/4	13,03	G 5/8	22,77	G 1"	33,07	G 1.3/8	44,14	G 2"	59,43
G 3/8	16,53	G 3/4	26,30	G 1.1/8	37,71	G 1.1/2	47,62		

NPT


NPT	Ø mm	NPT	Ø mm	NPT	Ø mm	NPT	Ø mm	NPT	Ø mm
1/16	8,17	1/4	14,10	1/2	21,85	1"	34,16	1.1/2	48,87
1/8	10,55	3/8	17,52	3/4	27,16	1.1/4	42,74	2"	60,95

PG

PG	Ø mm	PG	Ø mm	PG	Ø mm	PG	Ø mm	PG	Ø mm
PG 7	12,4	PG 11	18,5	PG 16	22,4	PG 29	36,85	PG 42	53,85
PG 9	15,1	PG 13,5	20,3	PG 21	28,15	PG 36	46,85	PG 48	59,15

DIMENSIONI TIPICHE DI CODOLO E QUADRO DEI MASCHI, IN FUNZIONE DELLA NORMA

DI PRODUZIONE Dimension of shank and square depending on the applicable standard/Dimension de la tige et du carré selon la norme applicable/Dimensión del vástago y del cuadrado en función de la norma aplicable/Dimensão do veio e do esquadro em função da norma aplicável



Ø Codolo Shank	Ø Quadro Square	DIN 352	DIN 371	DIN 376	DIN 374	ISO 529
2,5	2,1	M1÷1,8	M1÷1,8	M3,5	M3,5	M1÷2
2,8	2,1	M2÷2,5	M2÷2,5	M4	M4	M2,2÷2,5
3,2	2,4					M3
3,5	2,7	M3	M3	M5	M5	M3,5
4	3	M3,5	M3,5			M4
4,5	3,4	M4	M4	M6	M5,5÷6	M4,5
6	4,9	M5÷8	M5÷6	M8	M8	M6
7	5,5	M10		M10	M9÷10	
8	6,2		M8			M8
9	7	M12		M12	M12	
10	8		M10			M10
11	9	M14		M14	M14	
12	9	M16		M16	M16	
14	11	M18		M18	M18	
16	12	M20		M20	M20	M22
18	14,5	M22÷24		M22÷24	M22÷24	
20	16	M27		M27	M27÷28	M27÷M30
22	18	M30		M30	M30	
25	20	M33		M33	M33	
28	22	M36		M36	M36	
32	24	M39÷42		M39÷42	M39÷42	M50
36	29	M45÷48		M45÷48	M45÷48	
40	32	M52		M52		

DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEGLI INSERTI FILETTATI METRICI

Metric wire-thread insert dimensions/Dimensions métriques des filets rapportés/
Dimensiones métricas de los insertos roscados/Dimensões métricas do inserto roscado



1.5 D

Metric

	Ø Punta per preforo Ø Drill size	Ø Coil non installato min Ø Coil free min	Ø Coil non installato max Ø Coil free max	Profondità di foratura min Drilling depth	Profondità di filettatura min Threading depth	Lunghezza nominale Coil installato Coil lenght inside its site
	mm	mm	mm	mm	mm	
2x0,4	2,1	2,49	2,70	4,80	4,40	3,00
2,2x0,45	2,3	2,76	3,00	5,33	4,88	3,30
2,5x0,45	2,6	3,05	3,70	5,78	5,33	3,75
3x0,5	3,2	3,61	4,35	6,75	6,25	4,50
3,5x0,6	3,7	4,24	4,95	7,95	7,35	5,25
4x0,7	4,2	4,86	5,60	9,15	8,45	6,00
5x0,8	5,2	5,98	6,80	11,10	10,30	7,50
6x1	6,3	7,23	7,95	13,50	12,50	9,00
7x1	7,3	8,22	9,20	15,00	14,00	10,50
8x1,25	8,3	9,53	10,35	17,63	16,38	12,00
8x1	8,3	9,39	10,25	16,50	15,50	12,00
9x1,25	9,4	10,52	11,16	19,13	17,88	13,50
10x1,5	10,4	11,83	12,50	21,75	20,25	15,00
10x1,25	10,3	11,74	12,65	20,63	19,38	15,00
10x1	10,3	11,41	12,50	19,50	18,50	15,00
11x1,5	11,4	12,82	13,59	23,25	21,75	16,50
12x1,75	12,5	14,13	15,00	25,88	24,13	18,00
12x1,5	12,4	14,09	15,20	24,75	23,25	18,00
12x1,25	12,3	13,76	15,00	23,63	22,38	18,00
12x1	12,3	13,43	14,49	22,50	21,50	18,00
14x2	14,5	16,43	17,35	30,00	28,00	21,00
14x1,5	14,4	16,11	17,25	27,75	26,25	21,00
14x1,25	14,3	15,78	17,03	26,63	25,38	21,00
14x1	14,3	15,45	16,68	25,50	24,50	21,00
16x2	16,5	18,41	19,60	33,00	31,00	24,00
16x1,5	16,5	18,13	19,60	30,75	29,25	24,00
18x2,5	18,8	21,04	22,00	38,25	35,75	27,00
18x2	18,5	20,80	21,85	36,00	34,00	27,00
18x1,5	18,5	20,15	21,75	33,75	32,25	27,00
20x2,5	20,8	23,02	24,40	41,25	38,75	30,00
20x2	20,5	22,82	24,05	39,00	37,00	30,00
20x1,5	20,5	22,17	24,00	36,75	35,25	30,00
22x2,5	22,8	25,00	26,90	44,25	41,75	33,00
22x2	22,5	24,84	26,50	42,00	40,00	33,00
22x1,5	22,5	24,19	26,45	39,75	38,25	33,00
24x3	25,0	27,62	29,00	49,50	46,50	36,00
24x2	24,5	26,86	29,10	45,00	43,00	36,00
24x1,5	24,5	26,21	28,28	42,75	41,25	36,00
26x1,5	26,5	28,23	30,46	45,75	44,25	39,00
27x3	28,0	30,59	32,40	54,00	51,00	40,50
27x2	27,5	29,89	32,30	49,50	47,50	40,50
30x3,5	31,0	34,20	35,81	60,75	57,25	45,00
30x2	30,5	32,92	35,70	54,00	52,00	45,00
33x3,5	34,0	37,17	38,80	65,25	61,75	49,50
33x2	33,5	35,95	39,20	58,50	56,50	49,50
36x4	37,0	40,78	42,67	72,00	68,00	54,00
36x3	37,0	40,30	42,70	67,50	64,50	54,00

NUMERO DI SPIRE DEGLI INSERTI FILETTATI METRICI IN FUNZIONE DELLA LUNGHEZZA DELL'INSERTO

Number of turns of the coil depending on the insert length/Nombre de tours de la bobine en fonction de la longueur de l'insert/ Número de vueltas de la bobina en función de la longitud del inserto/Número de voltas da bobina em função do comprimento da inserção

	N. spire max N. max	N. spire max N. max	N. spire max N. max	N. spire max N. max	N. spire max N. max	N. spire max N. max	N. spire max N. max	N. spire max N. max	N. spire max N. max	N. spire max N. max
	1 D		1,5 D		2 D		2,5 D		3 D	
2x0,4	3,3	3,0	5,7	5,2	8,1	7,4	10,5	9,6	13,0	11,8
2,2x0,45	3,2	2,9	5,5	5,0	7,9	7,1	10,3	9,3	12,6	11,2
2,5x0,45	3,8	3,1	6,5	5,2	9,2	7,4	11,9	9,5	14,6	11,9
3x0,5	4,3	3,4	7,2	5,8	10,1	8,2	13,1	10,5	16,0	12,2
3,5x0,6	4,1	3,4	7,0	5,8	9,8	8,2	12,6	10,5	15,5	12,2
4x0,7	4,0	3,4	6,8	5,7	9,6	8,1	12,3	10,5	15,1	12,2
5x0,8	4,5	3,9	7,6	6,5	10,6	9,2	13,7	11,8	16,7	14,6
6x1	4,3	3,8	7,2	6,4	10,1	9,1	13,1	11,7	16,0	14,5
7x1	5,3	4,6	8,7	7,7	12,1	10,7	15,6	13,7	19,0	16,8
8x1,25	4,7	4,2	7,8	7,1	10,9	9,9	14,1	12,8	17,2	15,9
8x1	6,1	5,6	10,0	9,1	13,8	12,5	17,7	16,0	21,5	19,5
9x1,25	5,5	5,1	9,0	8,4	12,5	11,7	16,1	15,0	19,6	18,3
9x1	7,1	6,5	11,5	10,5	15,8	14,5	20,2	18,5	24,5	22,5
10x1,5	4,9	4,6	8,2	7,7	11,5	10,8	14,7	13,8	18,0	16,9
10x1,25	6,1	5,6	10,0	9,2	13,8	12,7	17,7	16,3	21,5	19,8
10x1	8,1	7,3	12,9	11,7	17,8	16,1	22,6	20,5	27,5	24,9
11x1,5	5,6	5,2	9,2	8,6	12,8	12,0	16,4	15,4	20,0	18,7
11x1,25	6,9	6,4	11,2	10,3	15,4	14,2	19,7	18,1	23,9	22,0
11x1	9,1	8,4	14,4	13,3	19,8	18,2	25,1	23,1	30,4	28,0
12x1,75	5,1	4,8	8,5	7,9	11,9	11,1	15,2	14,2	18,6	17,3
12x1,5	6,1	5,6	10,0	9,2	13,8	12,7	17,7	16,2	21,5	19,8
12x1,25	7,7	7,0	12,4	11,2	17,0	15,5	21,6	19,7	26,3	23,9
12x1	10,1	9,3	15,9	14,7	21,7	20,0	27,6	25,4	33,4	30,8
13x1,75	5,7	5,3	9,4	8,7	13,0	12,2	16,7	15,6	20,3	19,0
13x1,5	6,8	6,2	11,0	10,1	15,2	13,9	19,3	17,8	23,5	21,6
13x1,25	8,5	7,8	13,5	12,5	18,6	17,1	23,6	21,7	28,7	26,4
14x2	5,3	5,0	8,7	8,2	12,1	11,4	15,6	14,6	19,0	17,9
14x1,5	7,5	6,9	12,0	11,1	16,5	15,3	21,0	19,4	25,5	23,6
14x1,25	9,3	8,6	14,7	13,6	20,2	18,6	25,6	23,6	31,0	28,6
14x1	12,1	11,1	18,9	17,4	25,7	23,7	32,5	30,0	39,3	36,2
15x2	5,8	5,4	9,5	8,8	13,1	12,3	16,8	15,7	20,5	19,2
15x1,25	8,1	7,5	12,9	11,9	17,8	16,4	22,6	20,8	27,5	25,3
16x2	6,3	5,9	10,2	9,5	14,2	13,2	18,1	16,9	22,0	20,5
16x1,5	8,8	8,0	13,9	12,8	19,1	17,5	24,3	22,3	29,4	27,0
18x2,5	5,5	5,2	9,0	8,6	12,5	11,9	16,1	15,3	19,6	18,6
18x2	7,1	6,7	11,5	10,9	15,8	15,0	20,2	19,1	24,5	23,2
18x1,5	10,1	9,3	15,9	14,6	21,7	20,0	27,6	25,4	33,4	30,7
20x2,5	6,3	5,9	10,2	9,6	14,2	13,3	18,1	16,9	22,0	20,6
20x2	8,1	7,7	12,9	12,2	17,8	16,8	22,6	21,4	27,5	25,9
20x1,5	11,4	10,5	17,9	16,4	24,4	22,4	30,9	28,3	37,4	34,3
22x2,5	7,1	6,5	11,4	10,5	15,8	14,5	20,1	18,5	24,5	22,5
22x2	9,1	8,5	14,4	13,4	19,8	18,4	25,1	23,4	30,4	28,4
22x1,5	12,7	11,6	19,9	18,1	27,0	24,6	34,2	31,1	41,3	37,6
24x3	6,3	5,9	10,2	9,7	14,2	13,4	18,1	17,1	22,0	20,9
24x2	10,1	9,2	15,9	14,6	21,7	19,9	27,6	25,3	33,4	30,6
24x1,5	14,0	12,9	21,8	20,1	29,7	27,3	37,5	34,5	45,3	41,7
26x1,5	15,4	14,2	23,8	22,0	32,3	29,8	40,8	37,6	49,2	45,4
27x3	7,3	6,8	11,7	11,0	16,2	15,2	20,6	19,3	25,1	23,5
27x2	11,6	10,6	18,1	16,7	24,7	22,7	31,3	28,8	37,9	34,8
30x3,5	6,9	6,5	11,1	10,5	15,3	14,5	19,5	18,6	23,8	22,6
30x3	8,1	7,6	12,9	12,2	17,8	16,8	22,6	21,3	27,5	25,9
30x2	13,0	12,0	20,4	18,7	27,7	25,4	35,0	32,1	42,3	38,8
33x3,5	7,7	7,4	12,4	11,8	17,0	16,2	21,7	20,7	26,4	25,1
33x3	9,1	8,5	14,4	13,5	19,8	18,5	25,1	23,6	30,4	28,6
33x2	14,5	13,3	22,6	20,6	30,6	28,0	38,7	35,3	46,8	42,7
36x4	7,3	6,9	11,7	11,2	16,2	15,4	20,6	19,6	25,1	23,8
36x3	10,1	9,5	15,9	14,9	21,7	20,4	27,6	25,9	33,4	31,4
39x4	8,0	7,7	12,9	12,2	17,7	16,8	22,5	21,4	27,3	26,0
42x4,5	7,6	7,3	12,2	11,8	16,8	16,2	21,5	20,7	26,1	25,1
42x3	12,1	11,4	18,9	17,8	25,7	24,2	32,5	30,6	39,3	37,1

DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEGLI INSERTI FILETTATI UNC

UNC wire-thread insert dimensions/Dimensions de l'insert fileté UNC/
Dimensiones del inserto roscado UNC/Dimensões do inserto roscado UNC



UNC

	Ø Punta per preforo Ø Drill size mm	Ø Coil non installato min Ø Coil free min mm	Ø Coil non installato max Ø Coil free max mm	Profondità di foratura min Drilling depth mm	Profondità di filettatura min Threading depth mm	Lunghezza nominale Coil installato Coil lenght inside its site mm	N. spire del Coil min N coil min	N. spire del Coil max N coil max
NO. 8 x 32	4,4	5,08	5,59	9,83	9,02	6,25	5,50	6,10
NO.10 x 24	5,1	6,10	6,60	11,99	10,92	7,24	4,60	5,00
NO.12 x 24	5,7	6,86	7,11	12,98	11,94	8,23	5,60	6,00
1/4 x 20	6,7	7,87	8,38	15,24	13,97	9,53	5,30	5,70
5/16 x 18	8,3	9,65	10,16	18,24	16,84	11,91	6,30	6,70
3/8 x 16	9,9	11,43	11,94	21,44	19,84	14,27	6,80	7,20
7/16 x 14	11,6	13,21	13,97	24,82	23,01	16,66	7,00	7,40
1/2 x 13	13,0	14,99	15,75	27,84	25,88	19,05	7,50	8,00
9/16 x 12	15,0	16,76	17,53	30,96	28,83	21,44	7,90	8,40
5/8 x 11	16,5	18,80	19,56	34,21	31,90	23,80	8,10	8,50
3/4 x 10	19,8	22,10	23,11	40,01	37,47	28,58	9,00	9,50
7/8 x 9	23,0	25,65	26,67	46,02	43,21	33,32	9,60	10,00
1' x 8	26,2	29,21	30,48	52,37	49,20	38,10	9,80	10,20
1.1/8 x 7	29,5	33,02	34,54	59,18	55,55	42,85	9,60	10,10
1.1/4 x 7	32,5	36,07	37,59	63,96	60,33	47,63	10,90	11,40
1.1/2 x 6	39,5	43,18	44,96	76,20	71,96	57,15	11,20	11,70

DIMENSIONI TIPICHE DI CODOLO E QUADRO DEI MASCHI, IN FUNZIONE DELLA NORMA DI PRODUZIONE

Dimension of shank and square depending on the applicable standard/
Dimension de la tige et du carré selon la norme applicable/Dimensión del vástago y del cuadrado
en función de la norma aplicable/Dimensão do veio e do esquadro em função da norma aplicável



UNF

	Ø Punta per preforo Ø Drill size mm	Ø Coil non installato min Ø Coil free min mm	Ø Coil non installato max Ø Coil free max mm	Profondità di foratura min Drilling depth mm	Profondità di filettatura min Threading depth mm	Lunghezza nominale Coil installato Coil lenght inside its site mm	N. spire del Coil min N coil min	N. spire del Coil max N coil max
NO. 8 x 36	4,4	5,08	5,59	9,42	8,71	6,25	6,1	6,9
NO.10 x 32	5,1	5,84	6,60	10,82	10,01	7,24	6,4	7,2
1/4 x 28	6,6	7,62	8,38	13,61	12,70	9,53	7,7	8,5
5/16 x 24	8,2	9,40	10,16	16,66	15,60	11,91	8,5	9,2
3/8 x 24	9,8	10,92	11,94	19,05	17,98	14,27	10,5	11,4
7/16 x 20	11,5	12,95	13,97	22,38	21,11	16,66	10,2	11,1
1/2 x 20	13,0	14,48	15,75	24,77	23,50	19,05	11,9	12,9
9/16 x 18	14,7	16,26	17,53	27,76	26,37	21,44	12,2	13,3
5/8 x 18	16,3	17,78	19,30	30,15	28,75	23,80	13,8	14,9
3/4 x 16	19,5	21,34	22,86	35,71	34,14	28,58	14,7	15,9
7/8 x 14	22,5	24,89	26,67	41,50	39,67	33,32	15,1	16,3
1' x 12	26,0	28,45	30,48	47,63	45,52	38,10	14,8	16
1.1/8 x 12	29,5	31,75	33,78	52,37	50,27	42,85	16,9	18,2
1.1/4 x 12	32,5	34,80	37,34	57,15	55,04	47,63	19	20,4
1.1/2 x 12	38,5	41,15	44,45	66,68	64,57	57,15	23,1	24,9
1.1/2 x 6	39,5	43,18	44,96	76,20	71,96	57,15	11,20	11,70

DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEGLI INSERTI FILETTATI BSW

BSW wire-thread insert dimensions/Dimensions de l'insert fileté BSW/
Dimensiones del inserto roscado BSW/Dimensões do inserto roscado BSW


BSW

	Ø Punta per preforo Ø Drill size mm	Ø Coil non installato min Ø Coil free min mm	Ø Coil non installato max Ø Coil free max mm	Profondità di foratura min Drilling depth mm	Profondità di filettatura min Threading depth mm	Lunghezza nominale Coil installato Coil lenght inside its site mm	N. spire del Coil min N coil min	N. spire del Coil max N coil max
1/8 x 40	3,4	3,81	4,32	7,62	6,99	4,75	5,1	5,8
3/16 x 24	5,0	5,84	6,60	11,91	10,85	7,14	4,6	5,1
1/4 x 20	6,7	7,87	8,38	15,24	13,97	9,53	5,4	5,9
5/16 x 18	8,3	9,40	10,16	18,24	16,84	11,91	6,4	6,9
3/8 x 16	10,0	11,18	11,94	21,44	19,84	14,27	6,9	7,4
7/16 x 14	11,6	13,21	13,97	24,82	23,01	16,66	7,1	7,6
1/2 x 12	13,0	14,99	16,00	28,58	26,47	19,05	7,0	7,4
9/16 x 12	14,8	16,51	17,53	30,96	28,83	21,44	8,0	8,6
5/8 x 11	16,7	18,29	19,56	34,21	31,90	23,80	8,2	8,7
3/4 x 10	20,0	21,84	22,86	40,01	37,47	28,58	9,2	9,7
7/8 x 9	23,2	25,15	26,67	46,02	43,21	33,32	9,7	10,2
1" x 8	26,5	28,70	30,48	52,37	49,20	38,10	9,9	10,4

DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEGLI INSERTI FILETTATI BSF

BSF wire-thread insert dimensions/Dimensions de l'insert fileté BSF/
Dimensiones del inserto roscado BSF/Dimensões do inserto roscado BSF


BSF

	Ø Punta per preforo Ø Drill size mm	Ø Coil non installato min Ø Coil free min mm	Ø Coil non installato max Ø Coil free max mm	Profondità di foratura min Drilling depth mm	Profondità di filettatura min Threading depth mm	Lunghezza nominale Coil installato Coil lenght inside its site mm	N. spire del Coil min N coil min	N. spire del Coil max N coil max
3/16 x 32	5,0	5,84	6,35	10,72	9,91	7,14	6,5	7,2
1/4 x 26	6,6	7,62	8,38	13,92	12,95	9,53	7,1	7,9
5/16 x 22	8,3	9,40	10,16	17,09	15,95	11,91	7,7	8,5
3/8 x 20	9,8	11,18	12,19	19,99	18,72	14,27	8,6	9,4
7/16 x 18	11,6	12,95	14,22	23,01	21,62	16,66	9,1	10,0
1/2 x 16	13,2	14,73	16,00	26,19	24,61	19,05	9,3	10,2
9/16 x 16	14,8	16,26	17,78	28,58	26,97	21,44	10,6	11,7
5/8 x 14	16,3	18,29	19,56	31,98	30,15	23,80	10,4	11,3
3/4 x 12	19,5	21,84	23,37	38,10	35,99	28,58	10,8	11,7
7/8 x 11	22,8	25,15	27,18	43,74	41,43	33,32	11,6	12,6
1" x 10	26,2	28,70	30,99	49,53	46,99	38,10	12,1	13,2

DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEGLI INSERTI FILETTATI BSP

BSP wire-thread specific
insert dimensions/Dimensions de la plaqueette spécifique au filetage BSP/ Dimensiones específicas
del inserto roscado BSP/Dimensões específicas do inserto de rosca de arame BSP


BSP

	Ø Punta per preforo Ø Drill size mm	Ø Coil non installato min Ø Coil free min mm	Ø Coil non installato max Ø Coil free max mm	Profondità di foratura min Drilling depth mm	Profondità di filettatura min Threading depth mm	Lunghezza nominale Coil installato Coil lenght inside its site mm	N. spire del Coil min N coil min	N. spire del Coil max N coil max
1/8 x 28	10,0	10,92	11,94	8,84	7,92	4,75	3,2	3,6
1/4 x 19	13,6	14,99	16,26	15,54	14,20	9,53	5	5,4
3/8 x 19	17,1	18,54	20,07	20,29	18,97	14,27	8,2	8,9
1/2 x 14	21,5	23,37	25,15	27,20	25,40	19,05	8,1	8,8
5/8 x 14	23,4	25,40	27,43	31,95	30,15	23,80	10,4	11,3
3/4 x 14	27,0	28,96	31,24	36,73	34,93	28,58	12,9	13,9
7/8 x 14	30,5	32,77	35,31	41,50	39,67	33,32	15,3	16,5
1" x 11	33,7	36,32	39,12	48,49	46,18	38,10	13,6	14,7